


DISTR-KIT ECS

Outdoor Gehäuse ECS als KIT	Outdorr housing ECS as KIT
Beschreibung Outdoor-Gehäuse der Serie ECS sind für Anwendungen in Innen- und Außenbereiche einsetzbar. Sie eignen sich für die Wand- und Mastmontage . Mit den Schutzarten IP67 und IP69 und Einsatzmöglichkeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C schützen sie die Elektronik vor Umwelteinflüssen, Staub, Schmutz, und Wasser. Zur Gewährleistung der hohen Schutzart ist das ECS-Gehäuse als KIT mit einer Frontplatte mit Schraubverriegelung und mit einer GoreTex-Membran zur Vermeidung innerer Betauung ausgeführt.	Description Outdoor housings of the ECS series can be used for indoor and outdoor applications. They are suitable for wall and pole mounting. With degrees of protection IP67 and IP69 and application options in a temperature range of -40 ° C to +100 ° C, they protect the electronics from environmental influences, dust, dirt and water. To ensure the high degree of protection, the ECS housing is designed as a KIT with a front panel with screw locking and a GoreTex membrane to avoid internal condensation.
Merkmale ▪ Outdoor-Gehäuse ▪ für Wand- und Mastmontag ▪ Frontplatte mit Schraubverriegelung ▪ Schutzart IP67 und IP69 ▪ GoreTex-Membran zur Vermeidung innerer Betauung	Features ▪ Outdoor housing ▪ for wall and pole mounting ▪ Front panel with screw locking ▪ Protection IP67 and IP69 ▪ GoreTex membrane to avoid internal condensation.
Spezifikation ▪ Material PC ▪ Brennbarkeitsklasse nach UL 94 ▪ Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ... 100°	Specification ▪ Material PC ▪ Flammability rating according to UL 94 V0 ▪ Temperature range (operation) -40°C ... 100°C
Lieferumfang ECS-KIT-...-S-UV-.... beinhaltet: ▪ 1 x Gehäusebecher mit GoreTex-Membran ▪ RAL 7042 oder RAL 9005 ▪ 1 x Frontplatte für Schraubverriegelung (ohne Anschluss) ▪ 2 x Leiterplatten-Sicherungsklammer (nicht bei ECS-KIT-64x80) ▪ alle Teile in einer Gesamtverpackung ▪ Verpackungsmenge 1 Stück in Karton	Scope of delivery ECS-KIT-...-S-UV-.... includes: ▪ 1 x Housing cup with GoreTex-Membran ▪ RAL 7042 or RAL 9005 ▪ 1 x Front plate for srew locking (without connection) ▪ 2 x PCB retaining clips (not at ECS-KIT-64x80) ▪ all parts in one package ▪ Pack quantity 1 pc. in cardbox

DISTR-KIT ECS

Bilder

Images



Picture:
ECS
00026524_STANDARD_PICTURE_01_SRGB

DISTR-KIT ECS

Bilder	Images
---------------	---------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Bild - Nr.
Order-No.	DISTR-KIT	Image - No.
1311019	ECS - KIT - 122x169-S-UV-7042	1311019 - 00036898
1311020	ECS - KIT - 122x169-S-UV-9005	1311020 - 00036899
1311021	ECS - KIT - 122x109-S-UV-7042	1311021 - 00036901
1311023	ECS - KIT - 122x109-S-UV-9005	1311023 - 00036900
1319373	ECS - KIT - 64x80-S-UV-7042	1319373 - 00037409



1311019 -
00036898_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1311020 -
00036899_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1311021 -
00036901_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1311023 -
00036900_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1319373 -
00037409_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png

DISTR-KIT ECS

Benennung, Art-Nr., Maße	Type, Order-No., Dimension
--------------------------	----------------------------

DISTR-KIT					
Benennung	Art-Nr.	Maße des Gehäuses zusammengebaut			Leiterplatte
Type	Order-No.	Dimensions of the housing assembled			Circuit board
		Breite	Fläche	Tiefe	Fläche
		<i>mm</i>	<i>mm²</i>	<i>mm</i>	<i>mm²</i>
		Width	Area	Depth	Area
		<i>mm</i>	<i>mm²</i>	<i>mm</i>	<i>mm²</i>
ECS-KIT-122x169-S-UV-7042	1311019	163,8	179,8	62,1	13.160
ECS-KIT-122x169-S-UV-9005	1311020	163,8	179,8	62,1	13.160
ECS-KIT-122x109-S-UV-7042	1311021	163,8	119,9	62,1	7.330
ECS-KIT-122x109-S-UV-9005	1311023	163,8	119,9	62,1	7.330
ECS-KIT-64x80-S-UV-7042	1319373	97,8	89,4	45,1	4.100

DISTR-KIT ECS

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1311019	ECS-KIT-122x169-S-UV-7042	Belüftetes Gehäuse zur Wand- oder Mastmontage, grau 7042, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/69, Breite 163,8 mm, Höhe 179,8 mm, Tiefe 62,1 mm, Leiterplattenfläche 13160 mm ²	Vented enclosure for wall or pole mounting, grey 7042, Enclosure with front panel, for outdoor applications, protection class: IP66/67/69, width 163,8 mm, height 179,8 mm, depth 62,1 mm, PCB area 13160 mm ²
1311020	ECS-KIT-122x169-S-UV-9005	Belüftetes Gehäuse zur Wand- oder Mastmontage, schwarz 9005, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/69, Breite 163,8 mm, Höhe 179,8 mm, Tiefe 62,1 mm, Leiterplattenfläche 13160 mm ²	Vented enclosure for wall or pole mounting, black 9005, Enclosure with front panel, for outdoor applications, protection class: IP66/67/69, width 163,8 mm, height 179,8 mm, depth 62,1 mm, PCB area 13160 mm ²
1311021	ECS-KIT-122x109-S-UV-7042	Belüftetes Gehäuse zur Wand- oder Mastmontage, grau 7042, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/69, Breite 163,8 mm, Höhe 119,9 mm, Tiefe 62,1 mm, Leiterplattenfläche 7330 mm ²	Vented enclosure for wall or pole mounting, grey 7042, Enclosure with front panel, for outdoor applications, protection class: IP66/67/69, width 163,8 mm, height 119,9 mm, depth 62,1 mm, PCB area 7330 mm ²
1311023	ECS-KIT-122x109-S-UV-9005	Belüftetes Gehäuse zur Wand- oder Mastmontage, schwarz 9005, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/69, Breite 163,8 mm, Höhe 119,9 mm, Tiefe 62,1 mm, Leiterplattenfläche 7330 mm ²	Vented enclosure for wall or pole mounting, black 9005, Enclosure with front panel, for outdoor applications, protection class: IP66/67/69, width 163,8 mm, height 119,9 mm, depth 62,1 mm, PCB area 7330 mm ²
1319373	ECS-KIT-64x80-S-UV-7042	Belüftetes Gehäuse zur Wand- oder Mastmontage, grau 7042, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/69, Breite 97,8 mm, Höhe 89,4 mm, Tiefe 45,1 mm, Leiterplattenfläche 4100 mm ²	Vented enclosure for wall or pole mounting, grey 7042, Enclosure with front panel, for outdoor applications, protection class: IP66/67/69, width 97,8 mm, height 89,4 mm, depth 45,1 mm, PCB area 4100 mm ²