



Einhell

CLASSIC

Werkstattwagen

TC-TW 150

Art.-Nr.: 4510151

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640960

Der Werkstattwagen TC-TW 150 ist der perfekte Helfer und sorgt in Werkstatt, Hobbyraum oder Garage für Ordnung. Die 7 kugelgelagerten und dank Teleskopschiene voll ausziehbaren Schubladen halten alle benötigten Werkzeuge umgehend griffbereit. Zudem sind alle Schubladen mit Antirutscheinlagen ausgelegt und auch abschließbar. Er ist aus Sicherheitsgründen mit einer Einzelschubfachöffnung ausgestattet, welche das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubfächer und somit das umkippen des beladenen Wagens effizient verhindert. Mit Hilfe der 4 großen Leichtlaufräder, von denen zwei lenkbar sind und über eine Feststellbremse verfügen, kann der Werkstattwagen TC-TW 150 ganz einfach und bequem bewegt werden.

Ausstattung

- 7 kugelgelagerte, voll ausziehbare und stabile Schubfächer
- Der Werkstattwagen ist abschließbar
- Antirutscheinlagen in allen Schubladen und am Obertisch
- Stabiler Stahlblechrahmen für eine lange Lebensdauer
- 4 große Leichtlaufräder (davon 2 lenkbar und mit Feststellbremse)
- Ausreichend Reserven mit einer Belastbarkeit von max. 150 kg
- Äußerst stabil gebaut: Front-, Rück- und Seitentwände 1,0 mm dick
- Interlock-System verhindert Kippen: Nur 1 Lade kann geöffnet sein

Technische Daten

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Max. Belastbarkeit | 150 kg |
| - Schubladentyp A | 4 STK 50 mm |
| - Schubladentyp B | 2 STK 100 mm |
| - Schubladentyp C | 1 STK 205 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 52.5 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 54 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 685 x 455 x 875 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 54 kg |
| - Maße Exportkarton | 735 x 510 x 805 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 95 201 232 |

