



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

**GE-CM 36/41 Li - Solo**

Art.-Nr.: 3413275

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825652093

Der Akku-Rasenmäher GP-CM 36/41 Li - Solo wird mit Brushless Energy, einem bürstenlosen Elektromotor, angetrieben. Der Highwheeler mit den rasenschonenden Rädern verfügt über eine 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung von 25-75 mm. Der integrierte Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen. Der stabile und leichte Aluminium-Führungsholm ist höhenverstell- und klappbar, der ergonomisch geformte Griffbereich gewährt ermüdungsfreies Arbeiten. Ein integrierter Tragegriff sorgt für einen einfachen Transport. Der 50 l-Grasfangkorb ist mit einer Füllstandsanzeige ausgerüstet. Zum Betrieb sind 2x 18V PXC-Akkus nötig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-75mm)
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
- Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm
- 50l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl        | 3400 min <sup>-1</sup> |
| - Schnittbreite           | 41 cm                  |
| - Schnitthöhenverstellung | 6   25-75 mm   Zentral |
| - Fangbehältervolumen     | 50 L                   |
| - Raddurchmesser vorne    | 150 mm                 |
| - Raddurchmesser hinten   | 220 mm                 |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Bruttogewicht (kg)              | 19.42              |
| - Produktgewicht (kg)             | 15.15              |
| - Maße Einzelverpackung           | 900 x 480 x 420 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 19.42 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 850 x 470 x 420 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 155   325   390    |



## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Ersatzmesser RASARRO 36/42  
Rasenmäher-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405454  
EAN-Code: 4006825651386  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Rasenmähen<sup>1</sup>  
(m<sup>2</sup>)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Rasenmähen <sup>1</sup> (m <sup>2</sup> )
1.5 Ah	220
2.0 Ah	280
2.5 Ah	330
3.0 Ah	425
4.0 Ah	500
5.2 Ah	700
6.0 Ah	850
8.0 Ah	1000

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Rasen