



Einhell

CLASSIC

Schmutzwasserpumpe

GC-DP 9040 N

Art.-Nr.: 4181510

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825654189

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 9040 N ist hervorragend geeignet für das Abpumpen von Wasser mit größerem Fremdkörperanteil bis 40mm. Die 900 Watt starke Pumpe verfügt über eine maximale Fördermenge von 22.000 Litern pro Stunde. Die Pumpe verfügt über einen stufenlos höhenverstellbaren Schwimmerschalter und eine hochwertige Keramik/Gummi-Gleitringdichtung für eine lange Lebensdauer. Das Gehäuse mit Tragegriff ist aus schlagzähem Kunststoff gefertigt, die Außenseite aus Edelstahl. Ausgerüstet ist die Schmutzwasserpumpe mit einem Universaladapter für 2" (50 mm) Schläuche sowie G1 ½" (ca. 47,8 mm) AG und einem 90° Winkel G2" (ca. 59,6 mm) AG x G2" (ca. 59,6 mm) AG.

Ausstattung

- Tragegriff
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Hochwertige Keramik/Gummi Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff und Edelstahl Außenhaut
- Saugleistung für Fremdkörper bis 40mm
- Universaladapter für 2" (50 mm) Schläuche sowie G1 ½" (47,8mm) AG
- 90° Winkel G2" (ca. 59,6 mm) AG x G2" (ca. 59,6 mm) AG

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 900 W |
| - Max. Fördermenge | 22000 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 9 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Max. Fremdkörpergröße | 40 mm |
| - Schlauchanschluss | 59,6mm (2" IG) |
| - Netzleitung | 1000 cm H07RN-F |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 5.75 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 7.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 240 x 225 x 455 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16 kg |
| - Maße Exportkarton | 480 x 270 x 500 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 870 1774 2010 |

