

Spezifikation

48959 | LED Lichtleiste 9W 1050 lm NW 60cm

BLULAXA[®]
eine Marke der HWH Electronic



Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	9
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung netzseitig [V]	~ 220 - 240 AC
Versorgungsstrom netzseitig [mA]	80
Netzfrequenz [Hz]	50
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,5

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 120° [lm]	850
Halbwertswinkel [°]	120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutralweiß
R9 Wert	6
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x= 0,3774 / y= 0,3778
Spektrale Verteilung im Bereich [nm]	250 - 800
Flimmer-Messgröße (PstLM)	0,1
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,1
Lichtstrom Lichtquelle [lm]	1050

Produkteigenschaften

Abmessungen (L x B x H) [mm]	605 x 30 x 43
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-25 bis +45
Lagertemperatur [C°]	-25 bis +45
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN	4260293199133
Energieeffizienzklasse (A - G)	E (LED Modul)
Lichtquellentyp	DLS MLS