



Einhell

CLASSIC

Aut. Schlauchtrommel (Luft)

TC-PH 150

Art.-Nr.: 4138005

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661965

Die Einhell Druckluft-Schlauchtrommel TC-PH 150 ist stets griff- und einsatzbereit. Die Schlauchtrommel besteht aus 15m Druckluft- & 1,5m Anschlusschlauch (je 9mm Innendurchmesser). Max. Arbeitsdruck: 16 bar. Beide Schläuche bestehen aus einer PVC-Gummi-Mischung. Dieses Material macht die Schläuche flexibel und knickfest. Dank automatischer Rasterung ist zugentlastetes Arbeiten möglich. Die sichere Schlauchaufrollung erfolgt dank automatischem Langsam-Einzug. Die lagengespulte Aufwicklung verhindert ein Blockieren des Schlauchs. Der Haken am Gehäuse ermöglicht das Anbringen einer Ausblaspistole. Für flexible Einsatzbereiche ist die Wandhalterung um 170° schwenkbar. Montagezubehör für die Wandhalterung wird mitgeliefert.

Ausstattung

- 15m Druckluft- & 1,5m Anschlusschlauch (je 9mm Innendurchmesser)
- Beide Schläuche bestehen aus einer PVC-Gummi-Mischung
- Dieses Material macht die Schläuche flexibel und knickfest
- Der max. Arbeitsdruck beträgt 16 bar
- Zugentlastetes Arbeiten dank automatischer Rasterung
- Sichere Schlauchaufrollung dank automatischem Langsam-Einzug
- Lagengespulte Aufwicklung verhindert ein Blockieren des Schlauchs
- Haken am Gehäuse ermöglicht das Anbringen einer Ausblaspistole
- Inkl. 170° schwenkbare Wandhalterung für flexiblen Einsatzbereich
- Montagezubehör für die Wandhalterung wird mitgeliefert



Technische Daten

- Schlauchlänge	15 m
- Anschlusschlauchlänge	1.5 m
- Max. Arbeitsdruck	16 bar
- Schlauchinnendurchmesser	9 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	5.8 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	6.1 kg
- Maße Einzelverpackung	403 x 200 x 370 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	6.1 kg
- Maße Exportkarton	415 x 175 x 360 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	963 1995 2342

