

IT

Istruzioni per l'uso

FKW ALARM GX-K1 / GX-K2 - numero 300931 / 300932

Idrocarburi fluorurati HFC - Refrigeranti

Tradotto dall'originale tedesco

ES

Instrucciones de operación

HFC ALARM GX-K1 / GX-K2 - Artículo No 300931 / 300932

Hidrocarburos fluorados HFC - Refrigerantes

Traducido del original alemán

NL

FR

DE

EN

Select Downloads:

<https://www.elektrotechnik-schabus.de/en/warnsysteme-gas-rauch/gasmelder/gx-k1-gasalarm>



GRAZIE PER LA TUA FIDUCIA!

Per garantire sempre il funzionamento ottimale e la prontezza alle prestazioni del prodotto e per garantire la vostra sicurezza personale, abbiamo una richiesta da parte vostra: Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima del montaggio e del primo utilizzo e, soprattutto, seguire le istruzioni di sicurezza! Il manuale utente fa parte di questo prodotto. Conservarli per riferimento futuro!

AMBITO DI CONSEGNA

- ▶ 1 dispositivo di allarme: FKW ALARM GX-K1 o GX-K2
- ▶ Materiale di montaggio (solo GX-K2)
- ▶ 1 manuale di istruzioni

ISTRUZIONI DI SICUREZZA**Generale**

- Prima di montare o avviare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- L'installazione deve essere eseguita da uno specialista qualificato.
- Il materiale di imballaggio non è un giocattolo per bambini. Tenere questo lontano dalla portata dei bambini.
- Non aprire il dispositivo, non contiene parti riparabili dall'utente.

Condizioni ambientali

Gli standard utilizzati per valutare il prodotto specificano valori limite per l'uso in aree residenziali, commerciali e commerciali nonché nelle piccole imprese, il che significa che l'uso del prodotto è destinato a questo ambiente operativo:

- Edifici/aree residenziali come case, appartamenti, stanze, ecc. Aree commerciali come negozi, mercati all'ingrosso, ecc.
- Locali di piccole imprese come officine, centri servizi, ecc.
- Tutte le sedi si caratterizzano per essere collegate alla rete pubblica a bassa tensione.

USO PREVISTO

L'ALLARME FKW GX-K1 con sensore interno o GX-K2 con sensore esterno è un dispositivo di avvertimento per il raffreddamento e i refrigeranti del gruppo FKW e segnala già a concentrazioni molto al di sotto di un valore pericoloso per la vita. Questo sistema di monitoraggio è quindi impostato in modo molto sensibile in base al suo scopo. Il segnale di avvertimento è acustico e visivo.

Il dispositivo è adatto per il normale uso domestico e non deve essere utilizzato in aree a rischio di esplosione. Il dispositivo di avvertimento avverte dei fumi tossici che potrebbero fuoriuscire da sistemi di raffreddamento e refrigerazione che perdono e viene utilizzato principalmente per proteggere le persone che non dovrebbero inalare questi fumi.

Il dispositivo non è approvato per un uso diverso da quello sopra descritto.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di esercizio:	230 (+/-10%) V AC / 50-60 Hz
Potenza assorbita:	fino a circa 3 VA, a seconda dello stato di funzionamento
Grado di protezione:	IP 20
Buzzer pressione sonora:	> 80 dB(A)@1m (allarme principale)
Indicatori LED:	verde lampeggiante: fase di preriscaldamento circa 3 minuti
verde acceso:	funzionamento/monitoraggio
giallo lampeggiante:	guasto, rottura cavo, ecc.
rosso lampeggiante:	preallarme/allarme principale
Tipo di sensore:	catalitico
Intervallo funzionale del sensore:	-10 °C / +50 °C
Sensore di temperatura di stoccaggio:	-20 °C / +70 °C
Umidità (ambiente):	5-90% UR (senza condensa)
Durata del sensore:	circa 5 anni
Dimensioni (A x L x P):	118 x 60 x 44 mm
Lunghezza cavo:	2,5 m, solo GX-K2 non estensibile
Cavo Ø:	3,5 mm solo GX-K2
Dimensioni del sensore (A x L x P):	52 x 27 x 29 mm solo GX-K2
Sensibilità a:	R-22, R-32, R-404a, R-410a, R-1234yf, altri HFC
Sensibilità crociata a:	metano, butano, propano, etanolo, idrogeno e altri idrocarburi
Nessuna sensibilità a:	monossido di carbonio CO
Preallarme:	100 - 10.000 ppm a seconda del tipo di refrigerante
Allarme principale:	3% LIE per gas combustibili ad esempio R-32 da 1000 ppm a 20°C ambiente 10 - 20% LIE, tipicamente 12% LIE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


L'ALLARME GAS GX-K1 / GX-K2 può essere installato solo in ambienti interni asciutti e, a seconda del tipo di refrigerante, deve essere posizionato correttamente per garantire il corretto funzionamento del dispositivo di segnalazione.



Assicurarsi di osservare la posizione prescritta del dispositivo di avvertimento!
Per la vostra sicurezza, chiedete al produttore del vostro impianto di refrigerazione/condizionamento informazioni sul tipo di gas utilizzato e sulle sue proprietà!


Posizionamento del dispositivo di segnalazione/sensore per refrigeranti i cui vapori sono più leggeri dell'aria:

Collegare l'allarme a una presa a soffitto o montare il sensore a un'altezza di 15-30 cm dal soffitto, ma a non più di 4 m dal condizionatore d'aria. Nota: il dispositivo/sensore di allarme deve essere installato sopra la porta o finestra più alta della stanza. Ad esempio, il metano è più leggero dell'aria e quindi sale.



Posizionamento del dispositivo di avvertimento/ sensore per refrigeranti i cui vapori sono più pesanti dell'aria:

Collegare l'allarme a una presa sottostante o montare il sensore a un'altezza di 15-30 cm dal pavimento, ma a non più di 4 m dal condizionatore. Ad esempio, l'R-290/propano è più pesante dell'aria e affonderà sul fondo. Si diffonde lì come l'acqua e si raccoglie in depressioni.



Il dispositivo di avvertimento non deve essere utilizzato nei seguenti luoghi:

- Luoghi che potrebbero impedire l'attivazione dell'allarme in caso di fuga di gas (ad es. dietro le tende o negli armadi, a meno che il condizionatore non si trovi nello stesso armadio)
- Proprio accanto a una stufa o sopra un lavandino
- Accanto a porte, finestre, ventilazione, ventilatore o in genere in correnti d'aria, ecc.
- In aree in cui polvere o sporco possono rendere inutilizzabile il sensore
- In aree potenzialmente esplosive

INSTALLAZIONE

L'ALLARME GAS GX-K1 / GX-K2 viene semplicemente inserito in una presa da 230 volt / 50 Hz. L'indicatore LED (Funzione) si accende prima una volta per ogni colore, si sente un breve tono di allarme. Il sensore del sistema di monitoraggio necessita di un tempo di riscaldamento di 3 - 5 minuti per raggiungere la funzionalità, durante questo tempo il LED verde lampeggia.

Il LED (Operate) si accende quindi in verde e il dispositivo di avvertimento è pronto per l'uso.

ATTENZIONE: A causa delle diverse condizioni di trasporto (stoccaggio prolungato/umidità), può essere attivato un allarme immediatamente dopo il tempo di riscaldamento (il LED lampeggia in rosso). Scollegare brevemente l'apparecchio dalla rete e riavviare il tempo di riscaldamento. Questo processo potrebbe dover essere ripetuto fino a tre volte.

Pulsante TEST / Tacitazione allarme

In caso di allarme il tono di allarme viene tacitato con il pulsante TEST, il LED rosso continua a lampeggiare fino a quando non viene rilevato più gas.

In modalità monitoraggio, utilizzare il pulsante TEST per testare il funzionamento dei LED e l'allarme acustico. Il sensore non può essere testato con esso.

DISTURBO

Se viene rilevata un'anomalia, il LED (errore) lampeggia in giallo e viene emesso un segnale acustico. L'allarme suona ogni 30 secondi. Scollegare il dispositivo e ricollegarlo. Per GX-K2, controllare il cavo del sensore e il connettore sul sensore. Se necessario, contattare Elektrotechnik Schabus.

ALLARME

Solo quando viene rilevata una concentrazione di gas o vapore corrispondente alla sensibilità, il preallarme parte con un LED rosso lampeggiante (allarme).

Se la concentrazione continua ad aumentare, l'allarme principale si attiva con l'allarme acustico. L'acustica può essere riconosciuta con il pulsante TEST.

COSA FARE IN CASO DI ALLARME (o se si sente odore di gas)

- Non scollegare il dispositivo di avviso!
- Non mettere in funzione altri dispositivi elettrici
- Non accendere fiamme libere né estinguere fiamme libere
- Aprire porte e finestre e ventilare bene la stanza
- Chiudere l'alimentazione principale del gas ed eliminare la causa della perdita di gas
- Se l'allarme persiste/ripetutamente, contattare il fornitore del gas responsabile o lo specialista dell'installazione del gas

FALSO ALLARME

Il sensore sensibile del sistema risponde anche a molti altri mezzi gassosi. L'uso di aerosol (gas propellente negli spray per capelli, disinfezione, ecc.), ma anche forte fumo di tabacco (es. carte per fumatori), fumi di cottura e barattoli di vernice immagazzinati possono portare a falsi allarmi. Puoi sempre riconoscere il gas naturale e il gas in bottiglia dal loro odore distinto.

TEST FUNZIONALE

Un semplice test di funzionamento del dispositivo di avvertimento è possibile con il gas di un accendino standard. Un'esplosione di gas (circa 30 s) nelle fessure di ventilazione inferiori dell'alloggiamento o del sensore senza accendere l'accendino fa scattare un allarme e il LED (allarme) lampeggia in rosso. Scollegare brevemente l'apparecchio dalla rete e riavviare il tempo di riscaldamento.



Per la tua sicurezza, ti consigliamo di eseguire questo test mensilmente!
Pulire regolarmente il sensore soffiando per rimuovere la polvere dal sensore.



Il sensore mostra la data (mese/anno) per il successivo controllo del sensore. Inviaci il tuo dispositivo di avviso per il test di fabbrica/la sostituzione del sensore:

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150
D-83071 Stephanskirchen
Germany

GENERALE

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG non è responsabile per danni e/o perdite di alcun tipo, come danni individuali o consequenziali, derivanti dal mancato segnale di allarme del rilevatore di gas nonostante una maggiore concentrazione di gas.

PULITO E CURA

Evitare l'influenza di umidità (spruzzi o pioggia), polvere e luce solare diretta sul dispositivo. Pulisci il dispositivo solo con un panno di lino asciutto, che può essere leggermente inumidito se è molto sporco. Non utilizzare detersivi a base di solventi per la pulizia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È possibile trovare la dichiarazione di conformità su www.elektrotechnik-schabus.de o richiederla a info@elektrotechnik-schabus.de.

GARANZIA

Concediamo una garanzia legale sul vostro prodotto elettronico da Elektrotechnik Schabus per difetti di materiale e difetti di qualità dalla data di acquisto. Elektrotechnik Schabus riparerà o sostituirà il tuo dispositivo gratuitamente alle seguenti condizioni:

- In caso di garanzia legale, il dispositivo deve essere inviato con i seguenti documenti: descrizione del guasto, prova d'acquisto e indirizzo e indirizzo di consegna (nome, numero di telefono, via, numero civico, CAP, città, paese) .
- I dispositivi restituiti a Elektrotechnik Schabus devono essere adeguatamente imballati. Elektrotechnik Schabus non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite durante il trasporto.
- Il dispositivo deve essere stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso. Elektrotechnik Schabus non si assume alcuna responsabilità per danni causati da incidente, uso improprio, alterazione o negligenza.
- Elektrotechnik Schabus non si assume alcuna responsabilità per perdite, danni o spese di qualsiasi natura risultanti dall'uso dei dispositivi o degli accessori.
- La garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali come consumatore.

RITORNA

Se il tuo dispositivo è difettoso, contattaci:

Email info@elektrotechnik-schabus.de

Si prega di fornire il proprio indirizzo completo e il motivo del reso. Organizzeremo il ritiro del pacco per te gratuitamente (solo in Germania). In nessun caso dovresti inviarti un pacco a carico del destinatario, non lo accetteremo! I resi non autorizzati che non costituiscono un reclamo ti verranno addebitati in seguito.

INFORMATIVA sulla PROTEZIONE AMBIENTALE

La produzione del prodotto da voi acquistato ha richiesto l'estrazione e l'utilizzo di materie prime naturali. Può contenere sostanze pericolose per la salute e l'ambiente. Per evitare la diffusione di queste sostanze nella vostra zona e per risparmiare risorse naturali, vi chiediamo di utilizzare gli opportuni sistemi di restituzione. Grazie a questi sistemi, i materiali del vostro prodotto possono essere riutilizzati in modo ecologico al termine del suo ciclo di vita.

(WEEE-NR.: 91394868)



L'icona del cestino barrato sul prodotto ti ricorda di utilizzare questi sistemi.

Se hai bisogno di maggiori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, contatta il servizio di consulenza sui rifiuti della tua città. Puoi anche contattarci per ulteriori informazioni sulle prestazioni ambientali dei nostri prodotti.

¡GRACIAS POR TU CONFIANZA!

Para poder garantizar constantemente el funcionamiento óptimo y la disponibilidad para el funcionamiento del producto, así como su seguridad, tenemos un pedido: ¡Lea atentamente estas instrucciones de uso antes del primer uso y tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad! El manual de instrucciones es un componente de este producto. Guarde esto, para que siempre pueda consultarlo.

ALCANCE DE LA ENTREGA

- ▶ 1 dispositivo de advertencia de HFC: ALARMA DE GAS GX-K1 o GX-K2
- ▶ material de montaje (solo GX-K2)
- ▶ 1 manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**General**

- Antes de comenzar a montar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado.
- El material de embalaje no es un juguete para niños. ¡Manténgalo alejado de los niños!
- No abra el dispositivo. No contiene piezas que tenga que mantener.

Condiciones ambientales

Los estándares utilizados para evaluar el producto especifican valores límite para uso en el área de vivienda, área comercial y en pequeñas empresas; el producto ha sido diseñado para su uso en los siguientes entornos operativos:

- Edificios residenciales/áreas de vivienda como casas, pisos, habitaciones, etc. áreas de venta como tiendas, mercados mayoristas, etc.
- Locales de pequeñas empresas como talleres, centros de servicio, etc.
- Todas las áreas de aplicación se caracterizan por una conexión a la red pública de baja tensión.

USO APROPIADO

La ALARMA HFC GX-K1 con sensor interno o GX-K2 con sensor externo es un dispositivo de advertencia para refrigeración y refrigerantes del grupo HFC y ya advierte en concentraciones que están muy por debajo de un valor que amenaza la vida. Por lo tanto, este sistema de monitoreo se configura de manera muy sensible de acuerdo con su propósito. La señal de alerta es acústica y visual.

El dispositivo es apto para un uso doméstico normal y no debe utilizarse en áreas con riesgo de explosión. El dispositivo de advertencia advierte de los humos tóxicos que podrían escapar de los sistemas de enfriamiento y refrigeración con fugas y se utiliza principalmente para proteger a las personas que no deben inhalar estos humos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de funcionamiento:	230 (+/-10%) V CA / 50-60 Hz
Consumo de energía:	aprox. 3VA
Tipo de protección:	IP 20
Sirena de presión acústica:	> 80 dB(A)@1m
Indicadores LED:	verde intermitente: fase de precalentamiento aprox. 3 minutos
Verde brillante:	funcionamiento/supervisión
Amarillo intermitente:	avería, rotura de cable, etc.
Rojo intermitente:	prealarma / alarma principal
Tipo Sensor:	catalítico
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C / +50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C / +70 °C
Humedad (ambiente):	5-90 % HR (sin condensación)
Intervalo de prueba:	alrededor de 5 años
Dimensiones (AlxAnxPr):	118x60x44 mm
Longitud del cable:	2,5 m, no extensible solo GX-K2
Cable Ø:	3,5 mm solo GX-K2
Sensor de dimensiones (HxWxD):	52x27x29 mm solo GX-K2
Sensibilidad a:	R-22, -32, -404a, -410a, -1234yf y otros HFC
Sensibilidades cruzadas a:	metano, butano, propano, etanol, hidrógeno y otros hidrocarburos
Sin sensibilidad a:	monóxido de carbono CO
Prealarma:	100 - 10.000 ppm dep. en el tipo de refrigerante
Alarma principal:	3% LIE para gases combustibles p. R-32 desde 1000 ppm @ 20°C ambiente 10 - 20 % LEL, típicamente 12 % LEL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


La ALARMA DE GAS GX-K1 / GX-K2 sólo puede instalarse en ambientes interiores secos y, según el tipo de refrigerante, debe colocarse correctamente para garantizar el correcto funcionamiento del avisador.



¡Es esencial observar la posición prescrita de la unidad de alarma! Para su propia seguridad y tranquilidad, ¡obtenga información de su proveedor sobre el tipo de gas y sus propiedades!


Colocación del dispositivo de advertencia/sensor de refrigerantes cuyos vapores son más ligeros que el aire:

Enchufe la alarma en un tomacorriente superior o monte el sensor a una altura de 15 a 30 cm del techo, pero a no más de 4 m del aire acondicionado. Nota: El dispositivo/sensor de alarma debe instalarse sobre la puerta o ventana más alta de la habitación. Por ejemplo, el metano es más liviano que el aire y por lo tanto asciende.



Colocación del dispositivo de advertencia/sensor de refrigerantes cuyos vapores son más pesados que el aire:

Enchufe la alarma en un enchufe debajo o monte el sensor a una altura de 15 a 30 cm del piso, pero a no más de 4 m del aire acondicionado. Por ejemplo, R-290/propano es más pesado que el aire y se hundirá hasta el fondo. Se esparce allí como el agua y se acumula en las depresiones.



La unidad de alarma no se puede utilizar en las siguientes posiciones:

- Lugares que puedan evitar que se active la alarma en caso de fuga de gas (por ejemplo, detrás de las cortinas o en los armarios, a menos que la unidad de aire acondicionado esté en el mismo armario)
- directamente sobre hogares o puntos de combustión o sobre un lavabo o fregadero
- junto a una puerta, ventanas, ventilador, ventilador, unidad de aire acondicionado, etc.
- en áreas donde el polvo o la suciedad pueden impedir que el sensor funcione
- en áreas con riesgo de explosión.

INSTALACIÓN

La ALARMA DE GAS GX-K1 / -K2 simplemente se enchufa en un enchufe de 230V / 50Hz. El indicador LED (Función) se enciende una vez en cada color, se puede escuchar un breve tono de alarma. El sensor del sistema de monitoreo necesita un tiempo de calentamiento de 3-5 minutos para lograr la funcionalidad, durante ese tiempo el LED verde parpadea. El LED (Operate) se enciende en verde y el dispositivo de advertencia de gas está listo para funcionar.

ATENCIÓN: Debido a las diferentes condiciones de transporte (almacenamiento prolongado/humedad) puede activarse una alarma inmediatamente después del tiempo de calentamiento (el LED parpadea en rojo). Desconecte brevemente el dispositivo de la red eléctrica y vuelva a iniciar el tiempo de calentamiento. Este proceso puede tener que repetirse hasta tres veces.

botón TEST

En caso de alarma, el tono de alarma se silencia con el botón TEST, el LED rojo continúa parpadeando hasta que no se detecta más gas.

En el modo de monitoreo, use el botón TEST para probar la función de los LED y el dispositivo de alarma acústica. El sensor no se puede probar con él.

FALLA

Si se detecta una falla, el LED (error) parpadea en amarillo y la alarma acústica suena cada 30 segundos. Desenchufe el dispositivo y vuelva a enchufarlo, con el GX-K2 verifique el cable del sensor y el enchufe del sensor. Póngase en contacto con Elektrotechnik Schabus.

ALARMA

Solo cuando se detecta una concentración de gas o vapor correspondiente a la sensibilidad, la prealarma comienza con un LED rojo intermitente (alarma).

Si la concentración continúa aumentando, la alarma principal comienza con la alarma acústica. La acústica se puede reconocer con el botón TEST.

QUÉ HACER EN CASO DE ALARMA (o si huele a gas)

- ¡No desconecte la unidad de alarma!
- No encienda ningún otro dispositivo o aparato eléctrico
- No encienda ninguna llama abierta, apague cualquier llama abierta que ya esté encendida
- Abra inmediatamente las ventanas y puertas y ventile bien el área o la casa.
- Apague la alimentación de gas principal y asegúrese de eliminar la causa del escape de gas.
- En caso de alarma persistente/repetida, póngase en contacto con su experto/asesor de suministro de energía o con los bomberos.

FALSA ALARMA

El sensor sensible del sistema también responde a muchos otros medios gaseosos. El uso de aerosoles (propulsor en sprays para el cabello, desinfección, etc.), pero también el humo fuerte del tabaco (por ejemplo, tarjetas para fumar), los humos de cocina y las latas de pintura almacenadas pueden generar falsas alarmas. Siempre puede reconocer el gas natural y el gas embotellado por su olor característico.

PRUEBA FUNCIONAL

Es posible una prueba de funcionamiento simple del dispositivo de advertencia con el gas de un encendedor estándar. Una ráfaga de gas (aprox. 30 s) en las ranuras de ventilación inferiores de la carcasa o el sensor sin encender el encendedor activa una alarma y el LED (alarma) parpadea en rojo. Desconecte brevemente el dispositivo de la red eléctrica y reinicie el tiempo de calentamiento.



¡Por su propia seguridad y tranquilidad, le recomendamos que realice esta prueba todos los meses!

Limpie regularmente el sensor soplando el polvo.



La fecha (mes/año) está en el sensor para el próximo examen del sensor. Envíenos el GASALARM para el examen de trabajo.

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150
D-83071 Stephanskirchen
Germany

GENERAL

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG no se hace responsable de los daños y/o pérdidas de ningún tipo, como daños individuales o daños indirectos provocados por el detector de gas que no emite una alarma a pesar de la presencia de una concentración de gas elevada.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Evite los efectos de la humedad (spray o agua de lluvia), el polvo y la radiación solar directa sobre el dispositivo. Limpie el dispositivo exclusivamente con un paño de lino seco; en caso de fuerte acumulación de suciedad, se puede humedecer ligeramente. No utilice detergentes que contengan disolventes.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Puede encontrar la declaración de conformidad en www.elektrotechnik-schabus.de o solicitarla a info@elektrotechnik-schabus.de.

GARANTÍA

Otorgamos una garantía implícita sobre defectos de material y calidad de su producto electrónico de Elektrotechnik Schabus a partir de la fecha de compra. Elektrotechnik Schabus reparará o reemplazará su dispositivo de forma gratuita en las siguientes condiciones:

- En caso de garantía implícita, el dispositivo debe devolverse con los siguientes documentos: descripción del error, comprobante de compra, así como su dirección y dirección de entrega (nombre, número de teléfono, calle, número de casa, código postal, ciudad, país).
- Los dispositivos devueltos a Elektrotechnik Schabus deberán estar suficientemente embalados. Elektrotechnik Schabus no se hará responsable de ningún daño o pérdida durante el envío.
- El dispositivo debe haber sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Elektrotechnik Schabus no se responsabilizará de los daños resultantes de accidentes, abusos, modificaciones o descuidos.
- Elektrotechnik Schabus no se hará responsable de ninguna pérdida, daño o costo que resulte del uso de los dispositivos o del equipo accesorio.
- La garantía no afecta a sus derechos legales como consumidor.

ENVÍO DE DEVOLUCIÓN

En caso de que su dispositivo esté defectuoso, le ofrecemos la siguiente opción:

Póngase en contacto con Elektrotechnik Schabus por

Email info@elektrotechnik-schabus.de

INFORMACIÓN sobre PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para la producción del producto comprado, se tenían que obtener y utilizar materias primas naturales. Puede contener sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente.

Para evitar la distribución de estas sustancias en su entorno y ahorrar recursos naturales, le pedimos que utilice los sistemas de recuperación adecuados. Gracias a estos sistemas, los materiales de su producto pueden reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente, una vez finalizada su vida útil.



(WEEE-NO: 91394868)

El símbolo de la papelera tachado le recuerda el uso de estos sistemas.

Si desea obtener más información sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, consulte el servicio de asesoramiento sobre residuos de su ciudad. También puede consultarnos para obtener más información sobre la compatibilidad medioambiental de nuestros productos.