



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Daily Use 50B

Hochwertige LED-Taschenlampe für den täglichen Einsatz, inkl. 1× Micro AAA / LR03 Batterie

### Features

- Handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, im Garten, für einen Abendspaziergang, bei Stromausfall, für das Ausleuchten von dunklen Ecken und Räumen, beim Aufräumen, Renovieren, beim Umzug oder bei vielen anderen Gelegenheiten
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse in ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 55 Lumen | Leuchtweite bis zu 36 m
- Leuchtdauer: bis zu 16,5 Std. | Schutzgrad: IPX4
- Inklusive 1× Micro AAA / LR03 Batterie und Handschlaufe
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Leuchtdauer



Leuchtweite



Leistungsstufen



inklusive Batterie



Artikelnummer: 1600-0426  
 Lieferumfang: Lampe, 1× Micro AAA / LR03 Batterie, Handschlaufe, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 81 (400 × 300 × 219 mm)



### Spezifikationen

Leuchtweite	36 m				
Lichtstrom	55 Lumen				
Schutzart	IPX4				
Leuchtdauer	16,5 Std.				
Stromversorgung	1× Micro AAA / LR03				
Leistungsdaten	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	Hohe Leistung	36 m	55 Lumen	330 Lux	5 Std.
	Niedrige Leistung	11 m	5 Lumen	30 Lux	16,5 Std.
Leuchtmittel	<b>Modus</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Leistung</b>	<b>Lebensdauer</b>	<b>Optisches System</b>
			<b>Leuchtmittel</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Farbtemperatur</b>
	Hohe Leistung	LED	3 W	50000	Reflektor
Niedrige Leistung	LED	3 W	50000	Reflektor	6000 K
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	silber / schwarz				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				