

# Datenblatt

## Datasheet

# Silikon-Heizelement

## Silicone-heater

<b>thermo Artikelnummer:</b> <i>thermo item no.:</i>	<b>3346190</b>		
<b>Nennspannung:</b> <i>Nominal Voltage:</i>	230V AC/DC		
<b>Nennleistung:</b> <i>Effective Output:</i>	7,5W +/-10%,	<b>Wärmestromdichte:</b> <i>Watt density:</i>	0,047 W/cm <sup>2</sup> 0,303 W/in <sup>2</sup>
<b>Abmessungen:</b> <i>Dimensions:</i>	D = 145 mm / D = 57,1 inch	<b>Dicke ca.:</b> <i>Thickness approx.:</i>	1,6 mm 0,6299 inch
<b>Sicherheitsthermostat (STB):</b> <i>Safety thermostat:</i>	80 °C 80 °C		
<b>Temperatursensor:</b> <i>Temperature sensor:</i>	NTC 100k (B3950) NTC 100k (B3950)		
<b>Oberflächentemperatur ca.:</b>  <i>Surface temperature approx:</i>	> 46 °C > 115 °F	Heizelement frei in der Luft hängend, die Wärmeabgabe erfolgt nur an die Umgebungsluft (Raumtemp. ca. 20 °C) <i>Temperature was measured with the heater suspended freely in the air, the heat was only given off to the ambient air (approx. 68 °F)</i>	
<b>Beschreibungstext:</b> <i>Description:</i>	Silikon-Heizelement, D = 145 mm, 230V AC/DC, 7,5W +/-10%, Loch-∅ = 30 mm, Sicherheitstemperaturbegrenzer 80 °C und Temperatursensor NTC 10k (B3435) mit 100 mm PTFE-Litzen AWG 26, in der Mitte der Heizfläche montiert, Unterseite selbstklebend, Silikon-Anschlusslitzen AWG 22 x 100 mm		
<b>Dauer-Betriebstemperatur:</b> <i>Duration operating temperature:</i>	Bedingt durch das Klebeband ca. 120 °C - 150 °C Due to the adhesive tape approx. 248 °F - 302 °F		
<b>RoHS und REACH konform:</b> <i>RoHS and REACH compliant:</i>	ja yes		
<b>Schutzgrad:</b> <i>Degree of Protection:</i>	IP X7		
<b>Bemerkung:</b>  <i>Comment:</i>	<b>Achtung:</b> Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden!  <b>Attention:</b> Overheating and the resulting destruction, as a consequence of high heating power of the heating foil, can be prevented by providing enough cooling or temperature control, depending on the positioning of the high power heating foil.		