



## ANSMANN Powerbank 10000 mAh PB222PD schwarz

Extrem kompakter Zusatzakku mit einer Leistung bis zu 22,5 Watt. Schnellladefähig mit USB-A Port (Quick Charge 3.0 & Huawei Supercharge) und einem USB Typ-C Port (Power Delivery (PD)) sowie einer Kapazität von 10000 mAh.

### Features

- Extrem kompakte Powerbank, welche neben den Quickcharge und PowerDelivery Protokoll auch Huawei Supercharge unterstützt.
- Kapazität: 10000 mAh / 38,5 Wh
- Geeignet für alle Smartphones und Tablets, welche über eine USB Verbindung geladen werden können.
- LED Display mit Prozent genauer Kapazitätsanzeige
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz
- Eingang: USB Typ-C / 5 - 12V DC / max. 18 W
- Ausgang: 2× USB-A USB Typ-C / 5 - 12V DC / max. 22,5 W
- Zubehör: USB-C Ladekabel
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 1700-0154  
 Lieferumfang: Powerbank, USB-C Kabel,  
 Bedienungsanleitung, Garantiekarte  
 Zolltarifnummer: 85076000900  
 Verpackungseinheit: 40 (354 × 230 × 198 mm)



4 013674 191918

## Spezifikationen

|                              |                   |                         |                  |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 5 - 12V DC        |                         |                  |                 |
| <b>Nominal-Spannung</b>      | 3,85 V            |                         |                  |                 |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 5 - 12V DC        |                         |                  |                 |
| <b>Ports</b>                 | 2                 |                         |                  |                 |
| <b>Zellenchemie</b>          | Lithium-Polymer   |                         |                  |                 |
| <b>Nominal-Kapazität</b>     | 10000 mAh         |                         |                  |                 |
| <b>Ladezyklen</b>            | 300               |                         |                  |                 |
| <b>Max. Ausgangsstrom</b>    | 4,5 A             |                         |                  |                 |
| <b>Max. Eingangsstrom</b>    | 2 A               |                         |                  |                 |
| <b>Ladeströme</b>            | <b>Modus</b>      | <b>Spannungsbereich</b> | <b>Ladestrom</b> | <b>Leistung</b> |
|                              | USB-A             | 5,0 V DC                | 4,5 A            | 22,5 W          |
|                              | USB-A             | 9,0 V DC                | 2 A              | 18,0 W          |
|                              | USB-A             | 12,0 V DC               | 1,5 A            | 18,0 W          |
|                              | USB-C             | 5,0 V DC                | 3 A              | 15,0 W          |
|                              | USB-C             | 9,0 V DC                | 2,22 A           | 20,0 W          |
|                              | USB-C             | 12,0 V DC               | 1,67 A           | 20,0 W          |
|                              | USB-C PPS         | 3,3 - 11,0 V DC         | 2 A              | 22,0 W          |
|                              | USB-A + USB-C     | 5,0 V DC                | 3 A              | 15,0 W          |
| <b>Ports Ausgang</b>         | USB-A / USB Typ-C |                         |                  |                 |
| <b>Ports Eingang</b>         | USB Typ-C         |                         |                  |                 |
| <b>Energie</b>               | 38,5 Wh           |                         |                  |                 |
| <b>Max. Ausgangsleistung</b> | 22,5 W            |                         |                  |                 |
| <b>Farbe</b>                 | schwarz           |                         |                  |                 |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -10 - 40 °C       |                         |                  |                 |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 - 40 °C       |                         |                  |                 |