

Projecteur FullHD 1080p TX-I77



Mini-projecteur avec lecteur multimédia natif 1080p
Taille de projection de 50" à 200"
Haut-parleurs intégrés de 3 Watts
Réglage de la mise au point manuel
LED longue durée de vie de 40 000 heures
Peut être connecté à un ordinateur de bureau ou portable, une tablette, un smartphone et des consoles de jeu via AV, VGA, ou HDMI
Lecture de fichiers audio, de vidéos et de photos d'un dispositif USB, d'une carte MicroSD ou d'un disque dur externe
Contrôlable via télécommande

Caractéristiques techniques:

- Technologie de projection: Système de projection LCD à LED
- Lentille: Lentille optique, revêtement de composites multipuce
- Alimentation: CA 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Luminosité / Consommation du projecteur: 70 Watts / 5000 Lumens
- Consommation énergétique en veille: 1,3 watts
- Taille / Distance de projection: 50" - 200" / 1,6 - 6,2 m
- Rapport de contraste/Couleurs d'affichage: 1500:1 / 16,7 M
- Durée de vie/ température de couleur: 9000 K / 40000 heures
- Correction de trapèze: Optique ±15° (horizontal)
- Ports source:
 - Entrée AV (1. OVp-p +/-5%, 480i, 576i)
 - Entrée VGA (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Entrée HDMI (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Sortie AUX (3,5 mm)
- Résolution native: 1920 x 1080 Pixels
- Ratio d'écran: 4:3 / 16:9 / Auto
- Haut-parleur audio: 3 watts
- Formats USB / carte SD / disque dur externe:
 - Vidéo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, FLV, VOB, MPG, ASF
 - Musique WMA, MP3, M4A(AAC)
 - Photo: JPEG, BMP, PNG, GIF
- USB / carte SD: Max. 1 TB
- Disque dur externe: Max. 2 TB
- Alimentation USB: 5 V, 0.5 A (Max.)
- Poids / dimensions: 1360 g / (L) 23,4 x (l) 18,7 x (H) 9,6 cm

Compatibilité:

Caméra numérique, décodeur TV, ordinateur de bureau/portable, smartphone, console de jeu, dispositif USB / carte MicroSD, disque dur externe, amplificateur

Contenu de la livraison:

Technaxx® Projecteur FullHD 1080p TX-177, câble AV, télécommande (2 piles AAA incluses), câble HDMI, câble d'alimentation, manuel d'utilisation



Numéro d'article. 4971

