



Jahre Garantie*

ANSMANN HD230BS

Hochwertige, spritzwassergeschützte Sensor-Stirnlampe mit 5W LED und roter COB-LED, 230 Lumen

Features

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- Mit Sensortechnik – einfaches Ein- und Ausschalten durch Handgesten-Steuerung
- Hochwertige LED-Technik mit superhellen 5W LED und COB LED für optimale Ausleuchtung
- Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen
- Schutzgrad IP54 (spritzwassergeschützt)
- Drei Leuchtfunktionen: 30% | 100% | rote COB LED
- Helligkeit: 230lm
- Inkl. 3× Micro AAA Alkaline-Batterien



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Leuchtweite



Leuchtdauer



inklusive Batterien



Gestensteuerung



Inkl. Helmclips



Artikelnummer: 1600-0386
 Lieferumfang: Headlight, Kopfband, 3 Micro AAA Alkaline-Batterien
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 6 (195 × 136 × 152 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	Modus	Leuchtmittel	Leistung Leuchtmittel	Optisches System	
	30%	LED	5 W	Reflektor	
	100%	LED	5 W	Reflektor	
	100%	rote COB LED			
Leistung Leuchtmittel	5 W				
Leuchtweite	74 m				
Lichtstrom	230 Lumen				
Helligkeit	1.382 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	25 Std.				
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	30%	43 m	75 Lumen	459 Lux	15 Std.
	100%	74 m	230 Lumen	1.382 Lux	7 Std.
	rote COB	3 m	5 Lumen	2 Lux	25 Std.
Gehäusematerial	ABS				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				