



Einhell

EXPERT

Tiefbrunnenpumpe

GE-DW 1155 N-A

Art.-Nr.: 4170937

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825660876

Die Einhell Tiefbrunnenpumpe GE-DW 1155 N-A mit Automatikfunktion schaltet das Gerät bei Wasseranforderung automatisch ein und auch wieder ab. Das Klarwasser kann durch das 8-stufige Laufradsystem bis auf max. 55 m Höhe gefördert werden. Eine Eintauchtiefe von max. 19m und die schlanke Bauform ermöglichen auch einen Einsatz in tiefergelegenen und engen Wasserreservoirs. 6.000 Liter pro Stunde fördert der kraftvolle 1.100 W Motor. Langlebigkeit garantiert das Gehäuse aus Edelstahl und die hochwertige Gleitringdichtung. Die integrierte Trockenlaufsicherung bewahrt die Pumpe vor Schäden bei Unterbrechung der Wasserzufuhr. Die Pumpe ist mit einem gut zugänglichen Schlauchanschluß an der Oberseite mit integriertem Rückschlagventil ausgestattet.

Ausstattung

- Automatikfunktion
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Robuster Druckanschluss mit Edelstahleinsatz
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- 8-stufiges Laufradsystem für extra hohen Förderdruck
- Mit integrierter Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- 2 Aufhängeösen
- 22 m Ablassseil

Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1100 W
- Max. Fördermenge	6000 L/h
- Max. Förderhöhe	55 m
- Max. Eintauchtiefe	19 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	0 mm
- Schlauchanschluss	33,3mm (G1 IG)
- Netzleitung	22 m H07RN-F
- Pumpendurchmesser	98 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	10.15 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	15.4 kg
- Maße Einzelverpackung	226 x 220 x 950 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	13.59 kg
- Maße Exportkarton	951 x 210 x 211 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	720 1450 1620

