



Einhell

EXPERT

Säulenbohrmaschine

TE-BD 550 E

Art.-Nr.: 4250690

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825634778

Bei der Einhell Säulenbohrmaschine TE-BD 550 E stehen Sicherheit und Präzision im Vordergrund. Die Drehzahlregulierung ist stufenlos ohne Werkzeug einstellbar, die LCD-Anzeige vermittelt stets die aktuelle Drehzahl. Ausgestattet mit einem hochwertigem Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (0-13mm), bietet die Säulenbohrmaschine mehr Flexibilität. Geräuscharm und laufruhig ist der Induktionsmotor konzipiert, ebenso macht der höhenverstell-, neig- und drehbare Bohrtisch das Arbeiten angenehm. Der einstellbare Tiefenanschlag ermöglicht exakte Bohrungen auch in Serie. Die kugelgelagerte Spindel sorgt für langlebigen Betrieb. Dank klappbarem Späneschutz mit Mikroschalter ist für hohe Anwendersicherheit gesorgt.

Ausstattung

- Stufen- und werkzeuglose Drehzahlregulierung, schnell einstellbar
- LCD Anzeige, die aktuelle Drehzahl immer im Blickfeld
- Hochwertiges Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (0-13 mm)
- Laufruhiger, geräuscharmer und langlebiger Induktionsmotor
- Bohrtisch in der Höhe verstellbar, außerdem neig- und drehbar
- Der Späneschutz ist für bequeme Bohrerwechsel zur Seite klappbar
- Der Mikroschalter im Späneschutz bringt mehr Anwendersicherheit
- Einstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrungen auch in Serie

Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	450 W
- Max. Leistung (S2 S2time)	550 W 15 min
- Spindeldrehzahl	450 - 2500 min ⁻¹
- Anzahl Geschwindigkeitsstufen	Stufenlos
- Bohrtisch neigbar	-45 ° - +45 °
- Bohrfutteraufnahme	B16
- Bohrerdurchmesser	0 - 13 mm
- Ausladung	115 mm
- Max. Bohrtiefe	60 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	21.2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	24 kg
- Maße Einzelverpackung	315 x 465 x 535 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	24 kg
- Maße Exportkarton	536 x 465 x 315 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	336 700 0

