



Einhell

CLASSIC

Stromerzeuger (Benzin)

TC-PG 25/1/E5

Art.-Nr.: 4152600

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825657319

Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5 erzeugt 2.100 Watt Dauerleistung und eine max. Leistung von 2.400 Watt durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Antriebsmotor. Dank Einhaltung der Emission 5-Regularien arbeitet der Viertakt-Benzinmotor emissionsarm. Zum Umsetzen des Stroms auf Endgeräte sind zwei 230V-Steckdosen inklusive Voltmeter, das die Stromspannung zeigt, vorhanden. Die AVR-Funktion (automatische Spannungsregelung) gewährt eine stabile Ausgangsleistung. Der große 15 Liter-Tank ist mit einer praktischen Füllstandanzeige für den anhaltenden Dauerbetrieb ausgerüstet. Ein Überlastschalter und eine Ölmangelsicherung sorgen für sicheren und langlebigen Betrieb. Gestartet wird der Stromerzeuger mit einem Seilzug.

Ausstattung

- Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor
- Emissionsarmer Motor dank Einhaltung der Emission 5-Regularien
- Zwei 230V-Steckdosen inkl. Voltmeter, das die Stromspannung zeigt
- Großer 15L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb
- Überlastschalter und Ölmangelsicherung für langlebigen Betrieb
- AVR-Funktion für eine stabile Ausgangsleistung
- Einfach zu betätigender Seilzug zum Starten



Technische Daten

- Generatortyp	Synchron
- Frequenz	50 Hz
- Dauerleistung (S1) bei 230 V	2100 W
- Max. Leistung Zeit (230 V)	2400 W
- Leistung (S2 S2-Zeit) bei 230 V	2300 W 5 min
- Nennstrom bei 230 V	9.1 A
- 230 V Steckdose	2 STK
- Motor	Viertakt, Luftgekühlt
- Zylinderzahl	1 STK
- Hubraum	212 cm ³
- Motordrehzahl	3000 min ⁻¹
- Max. Motorleistung	4.15 kW
- Kraftstoff	Petrol (unleaded) / E10
- Benzintankinhalt	15 L
- Laufzeit bei 2/3 Last	12.5 h
- Schalleistungspegel LwA	96 dB (A)



Logistische Daten

- Produktgewicht	38 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	39.86 kg
- Maße Einzelverpackung	600 x 450 x 445 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	39.86 kg
- Maße Exportkarton	610 x 455 x 460 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	225 475

