

Artikel Nr.: 620031

Pendelleuchte, LED Event-Panel Transparent RGBNW, Schwarz, 24V DC, RGB + Neutralweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Optik	klar / transparent
im Lieferumfang	3,0 m Anschlusskabel



Elektrische Daten

Leistung	63,00 W
Eingangsspannung	24V DC
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	exkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	dimmbar über optionalen Controller
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	III

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	Lichtquelle fest
Lichtfarbe	RGB + Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	4265 lm
Abstrahlwinkel	150°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	224/224
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 620031

Pendelleuchte, LED Event-Panel Transparent RGBNW, Schwarz, 24VDC, RGB + Neutralweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	2 Side
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	1195,00
Breite (mm)	295,00
Höhe (mm)	13,80
Durchmesser (mm)	0,00
Deckenabhängung (mm)	0,00
Gewicht	5700 g

Sockelmaß

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	0,00
Durchmesser (mm)	0,00



Artikel Nr.: 620031

Pendelleuchte, LED Event-Panel Transparent RGBNW, Schwarz, 24VDC, RGB + Neutralweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-30°C - +60°C
IP - Schutzart	IP20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	63 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse III Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung beruht. In dieser Leuchte darf auch keine Spannung höher als Schutzkleinspannung erzeugt werden.

Article no.: 620031

Pendant lamp, LED Event-Panel Transparent RGBNW, black, 24V DC, RGB + neutral white

Technical Data**General Characteristics**

Material	aluminum
Colour	black
Optics	clear / transparent
included in delivery	3,0 m connection cable

Electrical Characteristics

Power	63,00 W
Input voltage	24V DC
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	excl. LED-power supply unit
Electronically reversible	dimnable via optional controller
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	III

Light Technical Data

Bulb	Lichtquelle fest
Colour Designation	RGB + neutral white
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	4265 lm
Beam angle	150°
LED type	SMD
LED quantity	224/224
Spectral power distribution	



Article no.: 620031

Pendant lamp, LED Event-Panel Transparent RGBNW, black, 24V DC, RGB + neutral white

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	2 Side
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length (mm)	1195,00
Width (mm)	295,00
Height (mm)	13,80
Diameter (mm)	0,00
Suspensions from ceiling (mm)	0,00
Product Weight	5700 g

Base dimensions

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	0,00
Diameter (mm)	0,00



Article no.: 620031

Pendant lamp, LED Event-Panel Transparent RGBNW, black, 24V DC, RGB + neutral white

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-30°C - +60°C
IP - Code	IP20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	E
Energy consumption	63 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

EEI	This product contains a light source of energy efficiency class E
IP20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class III Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.