

## Artikel Nr.: 707131

Schienensystem 3-Phasen 230V, Uni II, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

### Technische Daten

#### Charakteristik

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Material        | Aluminium Druckguss |
| Farbe           | Schwarz             |
| Optik           |                     |
| im Lieferumfang |                     |

#### Elektrische Daten

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Leistung                | 17,00 W                              |
| Eingangsspannung        | 220-240V AC/50-60Hz                  |
| Eingangsstrom           |                                      |
| Fassung / Sockel        |                                      |
| Anzahl Sockel           |                                      |
| Netzgerät               | inkl. LED-Netzgerät                  |
| Ansteuerung             | Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt |
| Anschlussmöglichkeit    | Adapter                              |
| Schutzklasse I, II, III | I                                    |

#### Lichttechnische Eigenschaften

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Leuchtmittel         | Lichtquelle fest |
| Lichtfarbe           | Warmweiß         |
| Farbtemperatur       | 3000 K           |
| Lichtstrom           | 910 lm           |
| Abstrahlwinkel       | 35°              |
| LED Typ              | COB              |
| LED Anzahl           | 1                |
| Strahlungsverteilung | 582 nm           |




## Artikel Nr.: 707131

Schienensystem 3-Phasen 230V, Uni II, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

### Lichtrichtung

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Dreh- und Schwenkbereich | dreh-schwenkbar |
| Neigungswinkel           | 90 °            |
| Abstrahlverhalten        |                 |
| Reflektor / Linse        | symmetrisch     |



### Abmessungen und Gewicht

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 0,00   |
| Breite      | 0,00   |
| Höhe        | 167,00 |
| Durchmesser | 100,00 |
| Gewicht     | 852 g  |

### Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -5°C - +40°C  |
| Lagertemperatur    | -20°C - +50°C |
| IP - Schutzart     | IP20          |

Artikel Nr.: 707131

Schienensystem 3-Phasen 230V, Uni II, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | G            |
| Energieverbrauch       | 17 kWh/1000h |

Lebensdauer

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lebensdauer                 | 20000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70    |
| Schaltzyklen                | 15000   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEI                                                                                 | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP20                                                                                | Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können. |
|  | Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.                                                                                                                                             |

## Article no.: 707131

Track system 3-Phases 230V, Uni II, black, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite



### Technical Data

#### General Characteristics

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Material             | aluminum die casting |
| Colour               | black                |
| Optics               |                      |
| included in delivery |                      |

#### Electrical Characteristics

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Power                       | 17,00 W                       |
| Input Voltage               | 220-240V AC/50-60Hz           |
| Input current               |                               |
| Base (standard designation) |                               |
| Number of Bases             |                               |
| Power supply unit           | incl. LED-power supply unit   |
| Electronically reversible   | leading edge or trailing edge |
| Connection possibility      | adapter                       |
| Protection class I, II, III | I                             |

#### Light Technical Data

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Bulb                        | Lichtquelle fest |
| Colour Designation          | warmwhite        |
| Colour temperature          | 3000 K           |
| Luminous flux               | 910 lm           |
| Beam angle                  | 35°              |
| LED type                    | COB              |
| LED quantity                | 1                |
| Spectral power distribution | 582 nm           |




**Article no.: 707131**

Track system 3-Phases 230V, Uni II, black, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

**Light Direction**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Rotating and tilting range | rotatable-swivel |
| Angle of inclination       | 90 °             |
| Radiation direction        |                  |
| Reflector / lense          | symmetrisch      |

**Dimensions & Weight**

|                |        |
|----------------|--------|
| Length         | 0,00   |
| Width          | 0,00   |
| Height         | 167,00 |
| Diameter       | 100,00 |
| Product Weight | 852 g  |

**Absolute maximum ratings**

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Working temperature | -5°C - +40°C  |
| Storage temperature | -20°C - +50°C |
| IP - Code           | IP20          |

**Article no.: 707131**

Track system 3-Phases 230V, Uni II, black, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

**Environmental Characteristics**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Energy label       | G            |
| Energy consumption | 17 kWh/1000h |

**Lifespan**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lamp life time                  | 20000 h |
| Luminous flux (end of lifetime) | 0,70    |
| Number of switching cycles      | 15000   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEI                                                                                 | This product contains a light source of energy efficiency class G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP20                                                                                | Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Lightings of Protection Class I<br>in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active. |
|  | Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.                                                                                                                                                                                                                                  |