

Artikel Nr.: 707134

Schienensystem 3-Phasen 230V, Panel Track Light, 20 W, 3000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 110-240V AC/50-60Hz, Warmweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Optik	
im Lieferumfang	

Elektrische Daten

Leistung	20,00 W
Eingangsspannung	110-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Adapter
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	Lichtquelle fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	2000 lm
Abstrahlwinkel / UGR	110° / 28
LED Typ	SMD
LED Anzahl	108
Strahlungsverteilung	




Artikel Nr.: 707134

Schienensystem 3-Phasen 230V, Panel Track Light, 20 W, 3000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 110-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	dreh-schwenkbar
Neigungswinkel	90°
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	



Abmessungen und Gewicht

Länge	300,00
Breite	110,00
Höhe	8,50
Durchmesser	0,00
Gewicht	

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-10°C - +35°C
Lagertemperatur	-20°C - +45°C
IP - Schutzart	IP20

Artikel Nr.: 707134

Schienensystem 3-Phasen 230V, Panel Track Light, 20 W, 3000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 110-240V AC/50-60Hz, Warmweiß



Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch	20 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	50000
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,7
Schaltzyklen	30000

EEL	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 707134

Track system 3-Phases 230V, Panel Track Light, 20 W, 3000 K, White, Traffic white RAL 9016, 110-240V AC/50-60Hz, warmwhite



Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum
Colour	Traffic white RAL 9016
Optics	
included in delivery	

Electrical Characteristics

Power	20,00 W
Input Voltage	110-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of Bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	adapter
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	Lichtquelle fest
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	2000 lm
Beam angle / UGR	110° / 28
LED type	SMD
LED quantity	108
Spectral power distribution	




Article no.: 707134

Track system 3-Phases 230V, Panel Track Light, 20 W, 3000 K, White, Traffic white RAL 9016, 110-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Light Direction

Rotating and tilting range	rotatable-swivel
Angle of inclination	90°
Radiation direction	
Reflector / lense	



Dimensions & Weight

Length	300,00
Width	110,00
Height	8,50
Diameter	0,00
Product Weight	

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-10°C - +35°C
Storage temperature	-20°C - +45°C
IP - Code	IP20

Article no.: 707134



Track system 3-Phases 230V, Panel Track Light, 20 W, 3000 K, White, Traffic white RAL 9016, 110-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Environmental Characteristics

Energy label	F
Energy consumption	20 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	50000
Luminous flux (end of lifetime)	0,7
Number of switching cycles	30000

EEL	This product contains a light source of energy efficiency class F
IP20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.