



Jahre Garantie*

ANSMANN Daily Use 300B

Hochwertige LED-Taschenlampe für den täglichen Einsatz, inkl. 2× Baby C / LR14 Batterien

Features

- Handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, im Garten, für einen Abendspaziergang, bei Stromausfall, für das Ausleuchten von dunklen Ecken und Räumen, beim Aufräumen, Renovieren, beim Umzug oder bei vielen anderen Gelegenheiten
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse in ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 315 Lumen | Leuchtweite bis zu 172 m
- Leuchtdauer: bis zu 41 Std. | Schutzgrad: IPX4
- Inklusive 2× Baby C / LR14 Batterien und Handschlaufe
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Leuchtweite



Leuchtdauer



Leistungsstufen



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0430
 Lieferumfang: Lampe, 2× Baby C / LR14 Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 30 (565 × 272 × 255 mm)



Spezifikationen

Leuchtweite	172 m				
Lichtstrom	315 Lumen				
Schutzart	IPX4				
Leuchtdauer	41 Std.				
Stromversorgung	2× Baby C / LR14				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	Hohe Leistung	172 m	315 Lumen	7.431 Lux	6,5 Std.
	Niedrige Leistung	52 m	29 Lumen	672 Lux	41 Std.
Leuchtmittel	Modus	Leuchtmittel	Leistung	Lebensdauer	Optisches System
			Leuchtmittel	Leuchtmittel	Farbtemperatur
	Hohe Leistung	LED	5 W	50000	Reflektor
Niedrige Leistung	LED	5 W	50000	Reflektor	6000 K
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	silber / schwarz				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				