

Artikel Nr.: 341225

Wandaufbauleuchte, Olga, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Gips
Farbe	Weiß
Optik	überstreichbar
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung	1x max. 40,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	G9
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Ansteuerung	dimmbar über optionales Leuchtmittel
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I




Artikel Nr.: 341225

Wandaufbauleuchte, Olga, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	2 Side
Reflektor / Linse	symmetrisch



Abmessungen und Gewicht

Länge	142 mm
Breite	142 mm
Höhe	140 mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	1431 g

Sockelmaß

Länge	120 mm
Breite	120 mm
Höhe	17 mm
Durchmesser	

Artikel Nr.: 341225

Wandaufbauleuchte, Olga, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	
IP - Schutzart	IP20

EEI	Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Gips ist ein Naturprodukt und unterliegt natürlichen Schwankungen in der Qualität. Verschmutzungen und Unebenheiten entfernen Sie mit dem beiliegendem Schleifpapier.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.

Article no.: 341225

Surface mounted wall lamp, Olga, white, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technical Data

General Characteristics

Material	gypsum
Colour	white
Optics	paintable
included in delivery	



Electrical Characteristics

Power	1x max. 40,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	G9
Number of bases	1
Power supply unit	
Electronically reversible	dimnable via optional bulb
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I




Article no.: 341225

Surface mounted wall lamp, Olga, white, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	2 Side
Reflector / lense	symmetrisch

**Dimensions & Weight**

Length	142 mm
Width	142 mm
Height	140 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	1431 g

Base dimensions

Length	120 mm
Width	120 mm
Height	17 mm
Diameter	

Article no.: 341225

Surface mounted wall lamp, Olga, white, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	
IP - Code	IP20

EEI	The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.
IP20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Gypsum is a natural product and is subject to natural variations in the quality. Dirt and bumps can be removed with the included sandpaper.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.