

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9088-200

Beschreibung

- Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger
- Modifizierter Acrylatklebstoff


Einsatzbereiche

- Zusammenbau von Verkaufsdiskays und Leuchtkästen
- Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen
- Befestigen von Zierleisten, Blenden, Emblemen und vielem mehr

Vorteile

- Geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen
- Gute UV- und Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Scherfestigkeit
- Hohe Transparenz
- Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung

Aufbau



	9088-200
Klebstoff	Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Klebstoffdicke Frontseite¹	0,094 mm
Zwischenträger	PET 0,012 mm, transparent
Klebstoffdicke Rückseite²	0,094 mm
Gesamtdicke ohne Schutzpapier	0,20 mm
Schutzabdeckung	Glassine Papier weiß („3M“-Logo, rot; 94 g/m ²), Dicke: 0,08 mm

¹Die Frontseite wird nach dem Abwickeln der Rolle sichtbar.

²Die Rückseite wird erst nach dem Entfernen der Schutzabdeckung sichtbar.
Bei den angegebenen Dicken handelt es sich um Durchschnittswerte.

Die Berechnung der Klebstoffdicke basiert auf einer durchschnittlichen Dichte von 1,012 g/cm³.

Physikalische Eigenschaften und Leistungsmerkmale

	9088-200
Klebkraft auf <i>rostfreiem Stahl</i> nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; in Anlehnung an FINAT FTM1	11,5 N/cm
Klebkraft auf <i>ABS</i> nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie in Anlehnung an FINAT FTM1	10,6 N/cm
Klebkraft auf <i>Polycarbonat</i> nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; in Anlehnung an FINAT FTM1	8,5 N/cm
Klebkraft auf <i>Polypropylen</i> nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; in Anlehnung an FINAT FTM1	11,2 N/cm
Scherfestigkeit auf <i>rostfreiem Stahl</i> bei Raumtemperatur, Fläche: 25,4 mm · 25,4 mm, 0,05 mm PET-Folie, Gewicht: 1000 g; in Anlehnung an FINAT FTM8	> 10.000 Min.
Scherfestigkeit auf <i>rostfreiem Stahl</i> bei 70 °C, Fläche: 25,4 mm · 25,4 mm, 0,05 mm PET-Folie, Gewicht: 500 g; in Anlehnung an FINAT FTM8	> 10.000 Min.

Hinweis: Die angegebenen Werte sind lediglich als repräsentativ zu betrachten und dürfen nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Temperaturbeständigkeit

Kurzzeit (Minuten, 1 Stunde): 150 °C

Langzeit (Tage, Wochen): 70 °C

Lagerung

Bei 16-25 °C und 40-65 % relativer Luftfeuchtigkeit im Originalkarton lagern.

Lagerbeständigkeit

12 Monate ab Datum der Anlieferung.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.3M-Klebertechnik.de

Wichtiger Hinweis: Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht für Spezifikationen geeignet. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1
 41453 Neuss

Telefon: 02131 / 14 3330

Fax: 02131 / 14 3817

E-Mail: kleben.de@mmm.com

3M ist eine Marke der 3M Company.

© 3M 2015. All rights reserved.

Datum: Februar 2015

Ersetzt: NEU