

Technaxx® * Gebrauchsanweisung Technaxx 4 in 1 Multifunktionale Auto-Starthilfe & Kompressor & Power Bank & LED TX-219

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Service-Telefonnummer für technischen Support: 01805
012643* (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und
42Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen).

Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de

*Die Support-Hotline ist von Montag bis Freitag von 9 bis 13
Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar.


Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen
oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe
gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie
wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.

***Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und
Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.***




Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie
das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Inhalt

Erläuterung der Warnsymbole und Hinweise	2
Gefahr!	2
Hinweise	3

 Sicherheitshinweise.....	4
Besonderheiten.....	5
Technische Daten.....	5
Produktübersicht.....	6
Anlassen eines Fahrzeugs mit dem TX-219.....	6
Luftkompressor-Aufblasfunktion.....	7
FAQ.....	8
Pflege und Wartung.....	9
Konformitätserklärung.....	9
Entsorgung.....	9

Erläuterung der Warnsymbole und Hinweise

	<p>Gefahr eines Stromschlags</p> <p>Dieses Symbol weist auf Produktteile hin, die unter gefährlicher Spannung stehen, die so hoch ist, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.</p>
	<p>Warnung</p> <p>Dieses Symbol wird verwendet, um auf Sicherheitshinweise hinzuweisen oder um Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Gefahren und Risiken zu lenken.</p>
	<p>Dieses Symbol wird verwendet, um auf zusätzliche Informationen oder wichtige Hinweise aufmerksam zu machen.</p>

Gefahr!

Bei der Benutzung des Gerätes sind einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, so dass die Informationen jederzeit verfügbar sind. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, geben Sie auch diese Betriebsanleitung und die Sicherheitsbestimmungen weiter. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Öfen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und machen Sie es nicht nass. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen oder Nässe. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität/magnetischen Feldern. Zerlegen Sie das Produkt nicht und stechen Sie nicht mit scharfen Gegenständen in das Produkt. Stecken Sie keine Metallgegenstände in das Innere des Geräts, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht und das Gerät irreparabel beschädigt werden kann. Verwenden Sie keine inoffiziellen Komponenten oder Zubehörteile. Wenden Sie sich für den Austausch von Teilen oder Zubehör an Ihren Händler. Halten Sie sich bei der Verwendung des Geräts streng an die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Umgebungstemperatur. Ist die Temperatur zu hoch, besteht Brand- oder Explosionsgefahr; ist die Temperatur zu niedrig, kann die Leistung des Geräts stark beeinträchtigt werden, oder das Gerät funktioniert nicht mehr. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Blockieren Sie während des Gebrauchs nicht gewaltsam den Lüfterbetrieb und stellen Sie das Gerät nicht an einem unbelüfteten oder staubigen Ort auf. Vermeiden Sie Stöße, Stürze oder starke Vibrationen, wenn Sie das Gerät benutzen. Im Falle eines starken externen Schocks schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht weiter. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports sicher befestigt ist, um Vibrationen und Stöße zu vermeiden. Sollte das Produkt während des Gebrauchs versehentlich ins Wasser fallen, stellen Sie es bitte an einen sicheren und offenen Ort und halten Sie es davon fern, bis es vollständig getrocknet ist. Wenn das Gerät Feuer fängt, empfehlen wir Ihnen, den Feuerlöscher in folgender Reihenfolge zu verwenden: Sand, Löschdecke, Trockenchemikalien und schließlich einen Kohlendioxid-Feuerlöscher. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Schmutz von den Produktanschlüssen zu entfernen. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, um Schäden durch Umkippen des Geräts zu vermeiden. Wenn das Gerät umkippt und schwer beschädigt wird, schalten Sie es sofort aus, legen Sie die Batterie an einem offenen Ort ab, der von brennbaren Gegenständen und Personen entfernt ist, und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in die Hände von Kindern und Haustieren gelangt.

Hinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Legen Sie keine Teile des

Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten. ● Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an. ● Wenn Sie das Kabel abziehen, ziehen Sie immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst ● Lassen Sie die Kordel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hinausragen. ● Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. ● Halten Sie es von Wärmequellen fern, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.



Sicherheitshinweise

- Kinder dürfen nicht mit den Geräten spielen oder die Geräte benutzen.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und Wartungsarbeiten auf Benutzerebene durchführen. ● Fehler bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und -anweisungen können zu einem elektrischen Schlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen führen. ● Die Geräte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. ● Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen. ● Es besteht die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens! Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. ● Betreiben Sie das Produkt nur in Innenräumen oder unter trockenen Bedingungen. ● Halten Sie Kinder und Unbeteiligte von Ihrem Arbeitsbereich fern. ● Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. ● Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung. ● Bewahren Sie den Artikel an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ● Tragen Sie das Gerät nicht an der Hand. ● Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät und alle Kabel in einwandfreiem Zustand sind. ● Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es von einer autorisierten Fachwerkstatt austauschen. ● Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst auszuführen. ● Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz. ● Halten Sie alle Lüftungsschlitze sauber. Verbinden Sie die beiden Klammern nicht. Andernfalls kann es zu gefährlichen Situationen kommen!



Wichtige Hinweise * Dieses Gerät ist nur für die FAHRZEUGE mit (12V) Batterien geeignet!

Dieses Gerät hat 4 Kontrollleuchten (= LED). Wenn nur 3 LEDs oder weniger leuchten, empfehlen wir Ihnen, den Jump Starter nicht zu verwenden, da er möglicherweise nicht genug Kapazität hat, um das Auto zu starten. Wenn Sie mehr als 3x erfolglos versuchen, Ihr Auto zu starten, beenden Sie den Versuch. Trennen Sie das Gerät ab, um Schäden an anderen Teilen des Fahrzeugs zu vermeiden. Prüfen Sie die Leistung des Geräts 1x pro Monat und laden Sie es auch auf, um

sicherzustellen, dass es im Notfall funktionieren kann. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es keine anderen externen Geräte lädt.

Hinweise zur Lagerung im Auto → Nehmen Sie das Produkt heraus und bewahren Sie es in einem Innenraum auf, wenn die Innentemperatur des Fahrzeugs nicht zwischen -20°C und 60°C liegt, um schwere Schäden oder Explosionen zu vermeiden. ● Achten Sie darauf, dass das Gerät an der richtigen Stelle steht, um Schäden durch Stöße zu vermeiden.


Besonderheiten

- 4 in 1 Multifunktions-Autostarhilfe & Reifenfüller & Power Bank & LED für die Autobatterie, Aufladen (z.B. Smartphone, Tablet, PC, etc.), Notlicht ● Starthilfe: Dieselfahrzeuge bis zu 3L Motor, Benzinfahrzeuge bis zu 4L Motor ● Kompressor bis zu 3,5 Bar mit automatischer Abschaltung bis zum eingestellten Druck ● Integriertes ultrahelles LED-Licht/Strobe/SOS (3 Lichteffekte) ● Überladungs- und Überentladungsschutz, Sicherungsschutz und Verpolungsschutz 2 USB-Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten
- Stromversorgung von 12V-Autoelektronik über Zigarettenanzünder-Adapter

Technische Daten

Starthilfe-Ausgang	12V Ausgang zum Starten des Fahrzeugs
Anlaufstrom / Spitzenstrom	Anlaufstrom 350A, max. 600A
Max. Hubraum des zu startenden Fahrzeugs	Dieselfahrzeuge mit bis zu 3 Liter Hubraum, Benzinfahrzeuge mit bis zu 4 Liter Hubraum
Batteriekapazität	14000mAh Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie
Eingangsspannung	Zu Hause DC15V/0.4A, im Auto DC12V/1A.
Ausgang (USB-Anschlüsse)	1 x USB-A 5V / 1A , 1 x USB-A 5V / 2A
Eingabe	3.5*1.3mm mit max. DC15V/0.4A
Luftkompressor	12V/100W
LED	LED-Licht/Strobe/SOS
Betriebstemperatur	-20-60°C
Gewicht/ Abmessungen	1.4 Kg / 19x9x4.8cm
Inhalt des Pakets	Technaxx Jump Starter TX-219, 1xKlemme, 1xWandladegerät, 1xAufblasbarer Schlauch, 1xUSB-Kabel, 1xBenutzerhandbuch, 3 x Stecker

Produktübersicht



1	LED-Leuchte	6	DC15V /0.4A Ladegerät-Eingang
2	Anzeige des Luftdrucks	7	USB 5V - 2A Ausgang
3	Batterie Indikator	8	USB 5V - 1A Ausgang
4	Starthilfe-Steckdose	9	Anschluss für Luftkompressor
5	Einschalttaste	10	Schalter für den Luftkompressor
11	Starthilfekabel (ohne Bild)	12	Druckluftschlauch (ohne Bild)


Aufladen von TX-219

Während des Ladevorgangs blinken die Anzeigeleuchten. Die Anzahl der leuchtenden Anzeigeleuchten zeigt die Kapazität der Batterie des Jump Starters an. Alle 4 LEDs leuchten, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Aufladen des Jump Starters selbst:

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Universalsteckdose:

2. Verbinden Sie den DC15V/0.4A Eingang des Jump-Starters mit dem Ende des Netzadapters



Um den Ladezustand zu überprüfen, drücken Sie die Einschalttaste, um die Kapazität zu prüfen.

Anweisungen zur Einschalttaste und zur Betriebsanzeige

- (1) Drücken Sie die Einschalttaste 1x, prüfen Sie den Batterie Indikator und starten Sie das Produkt.
- (2) Drücken Sie die Power-Taste 3 Sekunden, um die LED zu starten und dann 1-mal um den Modus zu ändern, LED-Licht, Strobe, SOS, aus.




Starthilfe eines Fahrzeugs mit dem TX-219

!WARNUNG!

Nur für 12V-Fahrzeuge!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät min. zu 75% geladen ist, 3 von 4 LEDs des Batterie Indikator sollten leuchten.
2. Schließen Sie die rote Batterieklemme an den Pluspol der Fahrzeugbatterie und die schwarze an den Minuspol an.
3. Stecken Sie das Starthilfekabel in die vorgesehene Steckdose (4) des TX-219.
4. Starten Sie das Fahrzeug.
5. Wenn das Fahrzeug anspringt, entfernen Sie das Kabel von der Starthilfe und trennen Sie die rote und schwarze Batterieklemmen innerhalb von 30 Sekunden von den Batteriepolen des Fahrzeugs ab.
6. Lassen Sie den Motor des Fahrzeugs laufen.




ACHTUNG: Während des Startvorgangs eines Fahrzeugs mit dem TX-219 dürfen weder andere Geräte über die USB-Verbindung geladen werden, noch darf das TX-219 selbst geladen werden. Um das TX-219 zu schützen und seine lange Lebensdauer zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Leistung des TX-219 immer $\geq 60\%$ ist, wenn Sie es zum Starten eines Fahrzeugs verwenden.

Luftkompressor

1. Verbinden Sie den Druckluftschlauch (12) mit dem Luftauslass (9), der Druckluftschlauch verfügt an beiden Enden über Verschraubungen um Kompressor und Reifen zu verbinden. Schließen im Uhrzeigersinn, öffnen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Verbinden Sie den Reifen mit dem anderen Ende.
3. Stellen Sie die gewünschte Druckeinheit mit der Taste (M) auf dem Display ein.
4. Stellen Sie den Druck mit der +/- Taste ein.
5. Starten Sie den Luftkompressors mit dem Schalter (10).

6. Das Aufpumpen beginnt und endet, wenn der eingestellte Druck erreicht ist.
7. Der TX-219 verfügt über verschiedene Adapter, diese befinden sich unter einer Klappe unter dem Gerät.




Warnung:

Der Luftkompressor muss nach 7 Minuten Betrieb eine Pause von 10 Minuten einlegen, um abzukühlen.

Der Druckluftschlauch kann heiß werden. Lassen Sie den Druckluftschlauch abkühlen, bevor Sie ihn abnehmen.

Zum Aufladen eines Mobiltelefons oder Tablets

Schließen Sie das Umschaltkabel B an den USB 5V-1A/2A Ausgang an. Wählen Sie den passenden Stecker für Ihr Mobiltelefon oder Tablet und verbinden Sie damit das Schalterkabel B mit unserem Mobiltelefon oder Tablet



Wie oft kann ich z.B. mein Smartphone aufladen:

Kapazität	Aufladezeit der Powerbank	iPhone	Huawei	Samsung Galaxy
14000mAh	ca.4-5 Stunden	4 Mal	3 Mal	3 Mal

FAQ

F1: Wie schaltet man dieses Gerät aus?

A1: Dieses Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 20s nicht belastet wird.

F2: Wie lange dauert es, bis dieses Gerät mein Mobiltelefon voll auflädt?

A2: z.B.: Batteriekapazität 3500mAh: 1A (3-4 Stunden) 2A (2-3 Stunden)

F3: Wie oft kann dieses Gerät mit einer vollen Ladung das Fahrzeug starten?

A3: etwa 20 mal (Für den Motor mit 400A Startstrom oder niedriger)

F4: Wie lange bleibt die Leistung der Batterie dieses Geräts erhalten?

A4: 3-6 Monate, aber wir empfehlen Ihnen, es alle 1-2 Monate aufzuladen.



Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch. • Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Scheuermittel. • Verwenden Sie das Gerät nicht bei ultrahoher oder ultraniedriger Temperatur. • Bewahren Sie es nicht lange in einer feuchten Umgebung auf und benutzen Sie es nicht in einer feuchten Umgebung. • Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser. • Liefern oder verwenden Sie es nicht in stark schockierender Umgebung.

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Declaration of Conformity").

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien bei der Entsorgung nach Art sortieren.

Entsorgen Sie Karton und Pappe über das Altpapier. Folien sollten der Wertstoffsammlung zugeführt werden.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr genutzt werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Stadtteils abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte

ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind die Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. * gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Bringen Sie Ihr Produkt mit der vollständig entladenen Batterie zu Ihrer Sammelstelle!

Hergestellt in China

Vertrieb durch:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Deutschland