

# Datenblatt

## Datasheet

# Silikon-Heizelement

## Silicone-heater

<b>thermo Artikelnummer:</b> <i>thermo item no.:</i>	<b>3326135</b>		
<b>Nennspannung:</b> <i>Nominal Voltage:</i>	24V AC/DC		
<b>Nennleistung:</b> <i>Effective Output:</i>	30W +/-10%,	<b>Wärmestromdichte:</b> <i>Watt density:</i>	0,075 W/cm <sup>2</sup> 0,484 W/in <sup>2</sup>
<b>Abmessungen:</b> <i>Dimensions:</i>	200 x 200 mm / 78,7 x 78,7 inch	<b>Dicke ca.:</b> <i>Thickness approx.:</i>	1,6 mm 0,6299 inch
<b>Sicherheitsthermostat (STB):</b> <i>Safety thermostat:</i>	nicht vorhanden N/A		
<b>Temperatursensor:</b> <i>Temperature sensor:</i>	nicht vorhanden N/A		
<b>Oberflächentemperatur ca.:</b> <i>Surface temperature approx.:</i>	> 56 °C > 133 °F	Heizelement frei in der Luft hängend, die Wärmeabgabe erfolgt nur an die Umgebungsluft (Raumtemp. ca. 20 °C) <i>Temperature was measured with the heater suspended freely in the air, the heat was only given off to the ambient air (approx. 68 °F)</i>	
<b>Beschreibungstext:</b> <i>Description:</i>	Silikon-Heizelement, glasfaserverstärkt, 200 x 200 mm, 24V AC/DC, 30W +/-10%, Unterseite selbstklebend, Silikon-Anschlusslitzen AWG 24 x 250 mm		
<b>Dauer-Betriebstemperatur:</b> <i>Duration operating temperature:</i>	Bedingt durch das Klebeband ca. 120 °C - 150 °C <i>Due to the adhesive tape approx. 248 °F - 302 °F</i>		
<b>RoHS und REACH konform:</b> <i>RoHS and REACH compliant:</i>	ja yes		
<b>Schutzgrad:</b> <i>Degree of Protection:</i>	IP X7		
<b>Bemerkung:</b> <i>Comment:</i>	<b>Achtung:</b> Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! <b>Attention:</b> <i>Overheating and the resulting destruction, as a consequence of high heating power of the heating foil, can be prevented by providing enough cooling or temperature control, depending on the positioning of the high power heating foil.</i>		