

Lenovo ThinkVision T24i-30(63CFMATXEU)

Lenovo ThinkVision T24i-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI ,VGA,DisplayPort - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ



Leistung den ganzen Tag dank dem ThinkVision T24i-30. Mithilfe des FHD-Displays mit In-Plane Switching und nahezu rahmenlosen Blenden können Sie Ihre Effizienz steigern. Der ThinkVision T24i-30 eignet sich auch für den professionellen Einsatz, da er die Ermüdung und Belastung der Augen minimiert. Verschiedene Optionen für die Verbindung mit anderen Peripheriegeräten unterstützen das problemlose Übertragen und Empfangen von Daten. Dieser wohl durchdachte Bildschirm sorgt nicht nur für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch, sondern bietet Benutzern, die viele Stunden bei der Arbeit verbringen, auch ergonomische Vorteile.

Verkaufsgründe

60,5 cm (23,8") FHD-IPS-Display (In-Plane Switching) mit nahezu rahmenlosen Blenden an drei Seiten
VGA + DisplayPort + HDMI mit Audio-Ausgang und USB 3.0
Ergonomisches Design mit einem Höhenverstellbereich von bis zu 150 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T24i-30 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI ,VGA,DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm
Gewicht	5.4 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC,RoHS 2011/65/EU,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,China Energy standard Tier 1,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem),6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Augenkomfort-Modus,NearEdgeless-Design an 3 Seiten,6-bit + Hi-FRC Color Depth,Natural Low Blue Light Technology
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - mit Fuß
Gewicht	5.4 kg

Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Upstream Audio Line-Out
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),integrierte Kabelführung,abnehmbarer Ständer
-------------------	---

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m 1 x Stromkabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC,RoHS 2011/65/EU,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,China Energy standard Tier 1,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schloßstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	14 Watt
Stromverbrauch (max.)	51 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
------------------------	--------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:53.98 cm - Tiefe:19.97 cm - Höhe:34.98 cm - Gewicht:5.4 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:53.98 cm - Tiefe:19.97 cm - Höhe:50.48 cm - Gewicht:5.4 kg
	Ohne Fuß - Breite:53.98 cm - Tiefe:4.9 cm - Höhe:32.14 cm - Gewicht:3.4 kg

Abmessungen &Gewicht (Transport)

Transportbreite	59.2 cm
Transporttiefe	15.2 cm
Transporthöhe	42.2 cm
Transportgewicht	7.8 kg

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
----------------	--------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung