

LS832WU

16:10 LASER INSTALLATIONSBEAMER

Hauptmerkmale

- **0,253 Throw Ratio** für platzsparende Installation
- **Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation** mit bis zu **30.000 Stunden Lebensdauer**
- **5.000 ANSI-Lumen** für lichtstarke Bilder in jeder Umgebung
- **Großformatige Bilder** zum attraktiven **Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **Flexible Installation** durch **360°-Projektion**



5.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



0,253

PROJEKTIONS-
VERHÄLTNIS

1.920 x 1.200

AUFLÖSUNG



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



10 Watt

LAUTSPRECHER



33 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic LS832WU Laserbeamer mit Phosphor-Lichtquelle punktet durch effizienten Ressourceneinsatz im Vergleich zu herkömmlichen Lampenbeamer. Dank der Laser-Technologie bietet diese Lösung eine Lebensdauer von ≥ 30.000 Stunden und damit einen langlebigen und nahezu wartungsfreien Einsatz. Mit 1920 x 1200 WUXGA Auflösung und 5.000 ANSI Lumen Lichtleistung ist der ViewSonic LS832WU Laserprojektor die ideale Lösung für den gewerblichen Premiumbereich. Durch das ultrakurze Projektionsverhältnis von 0,253 kann der LS832WU selbst für große Projektionen nur wenige Zentimeter vor einer Wand oder Leinwand aufgestellt werden. Ein sehr hohes Kontrastverhältnis und eine reine Laser-Lichtquelle sorgen im Vergleich zu anderen Beamern für eine überragende Bildqualität. Dank der nach IP5X versiegelten optischen Einheit ist der Einsatz eines Staubfilters nicht erforderlich. Für ein perfektes Bilderlebnis wird die Verwendung einer Leinwand empfohlen.

Ansichten



Technische Daten

PRODUKTZEPIKATIONEN	LS832WU (VS19516)
Projektionssystem	0,67" WUXGA
Native Auflösung	1920x1200
Seitenverhältnis	16:10 / 16:9
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	5.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Display-Farben	1,07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor System
Lebensdauer Lichtquelle	≥30.000h
Lampenleistung	Nichia 120W
Linse	F=2.44, f=3.70mm (TBD)
Versiegelung optische Einheit	iP5X
Projektionsversatz	133%±3%
Projektionsverhältnis	0,253
Optischer Zoom	Fix
Digitaler Zoom	0.8x-2.0x
Bildgröße	92.5"- 123.4" (TBD)
Projektionsdistanz	"0,24-0.41m (TBD) (100""@0.28m)"
Trapezkorrektur	H/V ±10°
Betriebsgeräusch (Normal)	35dB
Betriebsgeräusch (Eco)	30dB
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	720p, 1080i, 1080p, WUXGA (TBD)
Horizontale Frequenz	15K~91KHz (TBD)
Vertikale Scanrate	23~85Hz (TBD)
EINGÄNGE	
VGA	1x
HDMI	2x (HDMI 2.0 (HDCP 2.2))
Audio-Eingang (3,5 mm)	1x
Mikrofon	1x
AUSGÄNGE	
VGA	1x
Audioausgang (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	1x 10W
USB-A (nur Stromversorgung)	1x (5V/ 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
RJ45	1x
USB-B (nur für Service)	1x

FEATURES	
SuperColor, 3D Blu-ray, 3D Ready, 24/7 Operation, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, vController (TBD), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion, PJ Link, Extron, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Keypad Lock, Sealed Engine (Optical Engine), vColorTuner, FW upgrade by OTA	
LIEFERUMFANG	
LS832WU	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
QSG	1x
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	5,8 Kg
Bruttogewicht	7,8 Kg
Abmessungen (BxTxH)	382x318x132mm
Abmessungen der Verpackung	518x420x313mm
Energieaufnahme	
Versorgungsspannung	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 328W Standby: ≤0,5W
SONSTIGES	
Staubfilter	Nicht erforderlich
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Griechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch, Thai, Türkisch, Farsi, Vietnam, Indonesisch, Rumänien, Slowakisch (27 Sprachen)	
Sprachen Benutzerhandbuchs: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe [Lichtquelle 3 Jahre oder 20000 Stunden]
EAN Code	TBD

Datenstand: 07.03.2023