



Jahre Garantie*

ANSMANN WiLine 15

Kfz-Handyhalterung mit 15W Wireless qi-Ladefunktion für kompatible Smartphones. Befestigung über innovative Hakenklemme für das Lüftungsgitter inkl. USB-C Ladekabel.

Features

- Universal Kfz-Handyhalterung mit 15W Wireless Ladefunktion
- Wireless qi-Ladegerät mit integrierter LED-Anzeige für das Lüftungsgitter im Auto
- Kompatibel mit allen qi-fähigen Smartphones bis zu 15 W (z.B. Samsung Galaxy, Apple iPhone, Huawei, etc.)
- Die gummierten Haltearme garantieren einen sicheren und perfekten Halt für alle Smartphones mit einer Breite von 55mm - 89mm
- Durch die verstellbare Justierschiene an der Unterseite können Sie ihr Smartphone optimal ausrichten
- Benötigt für maximale Ausgangsleistung einen USB-Lader mit 20W
- Ausgangsleistung: 5W, 7,5W, 10W, 15W
- Ladeeffizienz: $\leq 75\%$
- Inklusive USB auf USB-C Kabel
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 1000-0033
 Lieferumfang: qi-Ladegerät, Lüftungsgitter-Klemme, USB-C Kabel, Bedienungsanleitung, Garantieschein
 Zolltarifnummer: 85044090900
 Verpackungseinheit: 12 (260 × 185 × 270 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5 - 9V DC			
Eingangsspannung	5 - 12V DC			
Max. Ausgangsstrom	1,67 A			
Max. Eingangsstrom	2 A			
Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
	5W	5,0 V	1 A	5,0 W
	7,5W	7,5 V	1 A	7,5 W
	10W	9,0 V	1,12 A	10,0 W
	15W	9,0 V	1,67 A	15,0 W
Buchse	USB Typ-C			
Max. Ausgangsleistung	15 W			
Durchschnittliche Effizienz im B...	75,0 %			
Effizienz bei geringer Last	65,0 %			
Farbe	schwarz			
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C			
Lagertemperatur	-20 - 60 °C			