



BenQ IL4301 Interaktiver Flachbildschirm 109,2 cm (43") ADS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7

Marke : BenQ



Artikel-Code: 9H.F7EPK.RA2

Produktname : IL4301

- Sichere Interaktionen mit keimresistentem Bildschirm
- 4K UHD-Display mit Blendschutz für lebendige Bilder
- Anzeige von Inhalten im Hoch- oder Querformat
- All-in-One-Signage mit Android™-Betriebssystem

43", ADS, 4K UHD 3840 x 2160, 16:9, 9H, Infrared touch, 400 nits, A73 x 2 + A53 x 2, Mali-G51MP2, 3GB | 32GB, Android 8.0

BenQ IL4301. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 109,2 cm (43"), Bildschirmtechnologie: ADS, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 400 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android 8.0. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	ADS	Zweck *	Universal
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED	Bild-in-Bild	✓
Bildschirmdiagonale *	109,2 cm (43")	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildschirmtechnologie *	ADS	Anzahl OSD-Sprachen	27
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Umgebungslichtsensor	✓
Helligkeit *	400 cd/m ²	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HD-Typ *	4K Ultra HD	Schreibgeräte	Finger
Touchscreen *	✓	HID-Unterstützung	✓
Touchscreen Technologie	Infrarot	Leistung	
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	82 W
Multi-Touch	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Natives Seitenverhältnis	16:9	Stromverbrauch (max.)	150 W
Reaktionszeit	8 ms	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Kontrastverhältnis	1200:1	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1	Energieeffizienzska	A bis G
Bildwinkel, horizontal	178°	Computersystem	
Bildwinkel, vertikal	178°	Computersystem *	✗
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm	Eingebauter Prozessor *	✓
Lebensdauer des Panels	30000 h	Prozessorhersteller	ARM
Härte	9H	Prozessor Architektur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Trübungsrate	1%	Speicherkapazität	3 GB
Anschlüsse und Schnittstellen		On-Board Grafikadaptermodell	ARM Mali-G51 MP2
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Interne Speicherkapazität	32 GB
HDMI-Version	2.0	Installiertes Betriebssystem	Android 8.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
DVI Anschluss *	✗	Gewicht und Abmessungen	
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Breite	1011 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Tiefe	97,4 mm
DisplayPorts in	1	Höhe	599,2 mm
USB Anschluss *	✓	Gewicht	18,8 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse	3		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
USB-Version	2.0	Verpackungsbreite	1120 mm
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B	Verpackungstiefe	180 mm
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Verpackungshöhe	710 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Paketgewicht	24 kg
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Lieferumfang	
WLAN *	✗	Fernbedienung enthalten	✓
Audio (L,R) Out	1	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, VGA
PC Audio-Eingang	✓	Betriebsbedingungen	
RS232	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
OPS-Modulslot	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Audio		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Logistikdaten	
RMS-Leistung	20 W	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Design		Merkmale	
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm	Sockelfarbe	Schwarz
Unterstützung von Positionierung *	Indoor	Für die Nutzung im Innenbereich geeignet	✓
Ausrichtung	Horizontal/Vertical	Wandmontage	✓
Produktfarbe *	Schwarz	Technische Details	
VESA-Halterung *	✓	OPS-Steckplatz	1
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 400 mm	Sonstige Funktionen	
Blendfreier Bildschirm	✓	Mikrofon	3,5 mm
		Grafikkarte-Familie	ARM
		Grafikkarte	Mali-G51 MP2
		Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
		Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
		Mac-Kompatibilität	✓



4718755086625

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date