



BenQ LU960ST2 Beamer Short-Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.JRG77.25E

Produktname : LU960ST2

BenQ LU960ST2. Projektorhelligkeit: 5200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 38000 h. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Version: 2.0a. Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG). RMS-Leistung: 10 W



Projektor		Netzwerk	
Projektorhelligkeit *	5200 ANSI Lumen	Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓
Projektionstechnologie *	DLP	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)	Speichermedium	
Kontrastverhältnis *	3000000:1	Integrierter Kartenleser *	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Merkmale	
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	HDCP	✓
Horizontaler Scanbereich	15 - 135 kHz	High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Vertikaler Scanbereich	23 - 120 Hz	Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°	Multimedia	
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Lichtquelle		RMS-Leistung	10 W
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	38000 h	Design	
Objektiv		Marktpositionierung *	Heimkino
Projektionsverhältnis	.0.5	Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Video		Bildschirm	
Full-HD *	✓	Eingebautes Display *	✗
3D *	✓	Leistung	
Anschlüsse und Schnittstellen		Energiequelle *	AC
HDMI-Version	2.0a	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	450 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	1	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse	1	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Kopfhörerausgänge	1	Betriebsbedingungen	
Mikrofon-Eingang	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Serielle Schnittstelle *	RS-232	Gewicht und Abmessungen	
PC-Eingang (D-Sub)	✓	Breite	479,6 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2		
3D-Synchronisationsanschluss	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Tiefe	402 mm
		Höhe	182,8 mm
		Gewicht *	12 kg
Lieferumfang			
		Fernbedienung enthalten *	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC



4718755089473

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date