



BenQ TEY21-i5 i5-10210U Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini-PC Schwarz

Marke : BenQ

Artikel-Code: 5J.F5S11.112

Produktname : TEY21-i5

- Vorinstallierte Windows 10 Pro Testversion
- Prozessor: Intel® 10th Gen Core™ i5
- 8 GB RAM
- 128 GB Speicher
- Mehrere Anschlüsse für Daten- und Netzwerkkonnektivität
8GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit
BenQ TEY21-i5. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-10210U. RAM-Speicher: 8 GB.
GesamtSpeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikkartenmodell: Intel® UHD
Graphics. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe:
Schwarz



Windows 10



Prozessor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Prozessorgeneration	Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation	Line-out	✓
Prozessor *	i5-10210U	Design	
Prozessorfamilie *	Intel® Core™ i5	Produktfarbe *	Schwarz
Anzahl Prozessorkerne	4	Leistungen	
TDP-up Frequenz konfigurierbar	2,1 GHz	Produkttyp *	Mini-PC
TDP-up konfigurierbar	25 W	Software	
TDP-down konfigurierbar	10 W	Installiertes Betriebssystem *	Windows 10 Pro
TDP-down Frequenz konfigurierbar	0,8 GHz	Prozessor Besonderheiten	
Speicher		Intel® 64	✓
Speicherkapazität *	8 GB	Verbesserte Intel SpeedStep Technologie	✓
Speichermedium		Eingebettete Optionen verfügbar	✗
GesamtSpeicherkapazität *	256 GB	Intel® Clear Video Technologie	✓
Speichermedien *	SSD	Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)	✓
Gesamtkapazität der SSDs	256 GB	Intel® TSX-NI	✗
Anzahl SSD installiert	1	Leerlauf Zustände	✓
SSD Speicherkapazität	256 GB	Intel Stable Image Platform Program (SIPP)	✗
Grafik		Intel® Trusted-Execution-Technik	✗
Eingebaute Grafikkarten * *	✓	Execute Disable Bit	✓
On-Board Grafikkartenmodell *	Intel® UHD Graphics	Intel® Flex Memory Access	✓
Netzwerk		Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	✓
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	CPU Konfiguration (max)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)		
WLAN *	✓		
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)		

Netzwerk		Prozessor Besonderheiten	
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Intel® Virtualization Technologie (VT-X)	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	1	Breite *	180 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Tiefe *	119 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Höhe *	30 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	13.5		



4718755086304

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date