

## VG32UQA1A

EAN 4711081983835

Produkt Nummer 90LM08L0-B01970



- 31,5-Zoll-4K-Gaming-Monitor (3840 x 2160) mit Übertaktung auf 160 Hz Bildwiederholrate, entwickelt für professionelle Gamer und fesselndes Gameplay
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) Technologie ermöglicht es, dass ELMB und Technologien mit variabler Bildwiederholrate gleichzeitig arbeiten, um Ghosting und Tearing zu eliminieren und so eine scharfe Spielegrafik mit hohen Bildraten zu erzielen
- FreeSync Premium sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis, indem VRR (variable Bildwiederholrate) standardmäßig aktiviert wird.
- High Dynamic Range (HDR) Technologie mit DisplayHDR 400 Konformität unterstützt das HDR-10 Format, um helle und dunkle Bereiche zu verbessern
- HDMI 2.1 unterstützt natives 4K 120 Hz Gaming ohne Chroma Subsampling (4:4:4) auf PlayStation 5 und Xbox Series X.




ASUS

VG32UQA1A



**33** kWh/1000h

ABCDEF**G**  
**HDR**  
72 kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten VG32UQA1A

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	80 cm (31.5 Zoll)
Display-Auflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	4K Ultra HD
Panel-Typ:	VA
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	2500:1
Maximale Bildwiederholrate:	160 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (peak):	450 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit (typisch):	400 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	1 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,182 x 0,182 mm
Horizontaler Scanbereich:	180 – 317 kHz
Vertikaler Scanbereich:	48 – 160 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,2 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	120%
sRGB Abdeckung (klassisch):	120%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1

DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	716 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	55 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	427 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	71,6 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	21,4 cm
Höhe (ohne Standfuß):	49,6 cm
Gewicht (ohne Ständer):	7,5 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	45 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	950 mm
Verpackungstiefe:	156 mm
Verpackungshöhe:	550 mm
Paketgewicht:	10,5 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	15 – -5°

### Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

### Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W