Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 1/29

# **JUMO LOGOSCREEN 700**

# Hochskalierbarer Bildschirmschreiber

# Kurzbeschreibung

Der Bildschirmschreiber JUMO LOGOSCREEN 700 zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit aufgrund seines intuitiven, auf Symbolen basierenden Bedien- und Visualisierungskonzepts aus.


Der JUMO LOGOSCREEN 700 ist für die Prozessdatenerfassung in unterschiedlichen Ausführungsvarianten verfügbar. Die hohe Skalierbarkeit erlaubt die flexible Anpassung an unterschiedliche Kundenbedürfnisse: von der Geräteausführung ohne Messeingang (120 Prozesswerte über Schnittstelle) bis hin zu unterschiedlichen Geräteausführungen mit maximal 18 Messeingängen (universelle Analogeingänge), 3 Analogausgängen, 18 Digitaleingängen, 24 einzeln umschaltbaren Digitaleingängen/-ausgängen und 7 Relaisausgängen. In der Ausführungsvariante mit FDA-konformer Datenaufzeichnung werden alle Anforderungen gemäß 21 CFR Part 11 erfüllt.

Im JUMO LOGOSCREEN 700 stehen unterschiedliche Visualisierungen zur Verfügung, um die aufgezeichneten Daten darzustellen. Zusätzlich kann der Anwender mit dem Setup-Programm bis zu 10 Prozessbilder individuell nach seinen Anforderungen mit bis zu 100 Objekten pro Prozessbild erstellen. Für chargenbezogene Prozesse sind bis zu 5 spezielle Chargenaufzeichnungen verfügbar, welche die Abspeicherung von chargenbezogenen Zusatzinformationen ermöglichen. Der Typenzusatz "Strukturierteter Text" erlaubt die Erstellung eigener Mess- und Aufzeichnungsapplikationen.

# | LOGOSCREN 700 | N= 0 4 0 0 07.56 0 | N= 0 4 07.56 0

Typ 706530/...

# **Blockstruktur**



# Zulassungen und Prüfzeichen (siehe Technische Daten)

# Besonderheiten

- intuitive Touch-Bedienung
- bis zu 3 Analogausgänge
- bis zu 10 kundenspezifische Prozessbilder
- PROFINET-IO-Device-Schnittstelle (Typenzusatz)
- integrierter Webserver zur Online-Visualisierung wie am Gerät
- Aufzeichnung von bis zu 5 Chargenprotokollen
- bis zu 500 individuelle Texte
- Grenzwertüberwachung (120 Kanäle)
- Durchflussmessung (bis zu 8 Kanäle)
- bis zu 8 Zähleingänge (max. 12,5 kHz)
- eigene Applikation mittels Strukturiertem Text (ST-Code; Typenzusatz)
- automatisches Datenauslesen durch PCA-Kommunikations-Software PCC
- Datenaufzeichnung konform mit FDA 21 CFR Part 11(Typenzusatz)
- Manipulationserkennung mit digitalem Zertifikat (Typenzusatz)
- PC-Programme zur Datenauswertung und Zugangskontrolle
- AMS2750/CQI-9 (Typenzusatz)
- großer Betriebstemperaturbereich



Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 2/29

# **Beschreibung**

# Konfiguration und Bedienung

# Am Gerät

Durch das JUMO-Bedien- und Visualisierungskonzept kann der Anwender den Bildschirmschreiber nahezu intuitiv bedienen. Alle Bedienhandlungen werden mit Hilfe eines auf Symbolen basierenden Menüsystems am resisitiven Touchscreen durchgeführt.




Die integrierte Benutzerverwaltung schützt den Bildschirmschreiber vor unberechtigtem Zugriff. In der Standardausführung werden bis zu fünf Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten unterstützt. Mit dem Typenzusatz 888 (FDA 21 CFR Part 11) können bis zu 50 Benutzer verwaltet werden

### Mit dem Setup-Programm

Der Bildschirmschreiber kann auch mit dem Setup-Programm konfiguriert werden, wobei einige Funktionen ausschließlich im Setup-Programm zur Verfügung stehen, wie z B.:

- · Bearbeitung der Bediensprache
- Vergabe von Benutzerrechten
- Erstellung von Prozessbildern
- Erstellung von Texten (z. B. f
  ür Chargenprotokolle und Prozessbilder)



Das Setup-Programm wird auf einem PC mit Windows<sup>1</sup>-Betriebsssystem (7/8/10 – 32 oder 64 Bit) installiert und kommuniziert über USB-oder Ethernet-Schnittstelle mit dem Bildschirmschreiber. Außerdem ist es möglich,

Konfigurationsdateien mit einem USB-Speicherstick auf den Bildschirmschreiber zu übertragen.


Der Anwender kann die Konfigurationsdaten als Datei sichern und auch zu Dokumentationszwecken ausdrucken.

### **Bediensprache**

Mehrere Bediensprachen stehen im Gerät zur Auswahl. Mit dem Setup-Programm können die Bediensprachen editiiert und ausgetauscht werden. Zurzeit stehen die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch, Chinesisch, Russisch und Italienisch zur Verfügung. Eigene Sprachversionen (Unicode-fähig) können erstellt werden.

# **Prozessbild-Editor**

Der Anwender kann mit dem Setup-Programm 10 individuelle Prozessbilder erstellen, in den Bildschirmschreiber übertragen und dort zur Darstellung von Prozessdaten und Eingabe von Texten und Prozesswerten verwenden. Jedes Prozessbild kann aus bis zu 100 Objekten (Bilder, Analogkanäle, Digitalkanäle, Texte, ...) bestehen.



# Schnittstellen

# USB

Der Bildschirmschreiber verfügt serienmäßig über zwei USB-Schnittstellen. An die frontseitige Host-Schnittstelle kann ein USB-Speicherstick angeschlossen werden. Die rückseitige Device-Schnittstelle (Typ Micro-B) dient zum Anschluss an einen PC (Setup-Programm oder PCC/PCA3000).

Die USB-Host-Schnittstelle ist mit einer Abdeckung versehen, so dass das Gerät frontseitig die Schutzart IP66 einhält.

# Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

### **Ethernet**

Der Bildschirmschreiber ist serienmäßig mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet, über die folgende Funktionen unterstützt werden:

- Kommunikation mit einem PC (Setup-Programm, Webserver, Datenarchivierung mit PCC/PCA3000)
- E-Mail-Versand über SMTP-Server
- · Zeitsynchronisation durch SNTP-Server
- Kommunikation mit Modbus-Master/Slave

Die IP-Adresse wird entweder per Konfiguration fest vergeben oder automatisch von einem DHCP-Server empfangen; DNS wird unterstützt

### RS232/RS485

Diese serienmäßige Schnittstelle ist per Konfiguration zwischen RS232 und RS485 umschaltbar. Sie wird zur Kommunikation mit einem Modbus-Master oder Modbus-Slave verwendet. Außerdem ist sie zum Anschluss eines Barcode-Scanners vorgesehen.

# **PROFINET IO Device**

Der Bildschirmschreiber lässt sich optional mit einer PROFINET-Schnittstelle ausstatten und als IO-Device in ein PROFINET-Netzwerk einbinden. Die Schnittstelle unterstützt auch die gleichzeitige Nutzung der Ethernet-Standarddienste; die serienmäßige Ethernet-Schnittstelle entfällt dadurch.

Für das Programmiersystem des IO-Controllers steht eine GSD-Datei (GSDML) zur Verfügung, die die Eigenschaften des Bildschirmschreibers beschreibt.

# Externe Eingänge über Schnittstelle

Über die Schnittstellen (Ethernet, RS232/RS485) kann der Bildschirmschreiber auf 120 externe Analogeingänge und 120 externe Digitaleingänge zugreifen. Zusätzlich können 64 Texte für Chargenprotokolle und 10 Ereignistexte mit einer Textlänge von bis zu 160 Zeichen übertragen werden. Dabei werden die Protokolle Modbus-TCP bzw. Modbus-RTU (jeweils Master/Slave) verwendet.

Diese externen Eingänge stehen auch über die optionale PROFINET-Schnittstelle zur Verfügung.

# Eingänge und Ausgänge

Der Bildschirmschreiber ist in seinen unterschiedlichen Geräteausführungen mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen erhältlich (Optionen).

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530 Seite 3/29

Die Analogeingänge (max. 18) sind universelle Messeingänge für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandspotenziometer/WFG, Widerstand/Poti und Einheitssignale (Strom, Spannung).

Die Analogausgänge (max. 3) können jeweils als Spannungsausgang (0 bis 10 V) oder Stromausgang (0/4 bis 20 mA) betrieben werden

Die Digitaleingänge (max. 18) und die einzeln umschaltbaren Digitaleingänge/-ausgänge (max. 24) werden mit einer Spannung von DC 0/24 V betrieben.

Unabhängig von der Geräteausführung ist ein Relaisausgang (Wechsler) vorhanden. Optional stehen weitere 6 Relaisausgänge (Wechsler) zur Verfügung.

# Kundenspezifische Linearisierung

Durch die kundenspezifische Linearisierung können auch Sensorsignale mit besonderer Kennliniencharakteristik verwendet werden (z. B. PTC/NTC-Sensoren unter Beachtung des Widerstandsmessbereichs). Die Konfiguration wird im Setup-Programm auf Basis einer Wertetabelle mit bis zu 40 Wertepaaren oder durch eine Formel (Polynom 4. Ordnung) vorgenommen.

# Datenaufzeichnung

Die Messwerte werden kontinuierlich mit einem Abtastzyklus von 125 ms erfasst. Auf Badieser Messwerte werden Reportbildung und Grenzwertkontrolle durchgeführt. Abhängig vom programmierbaren Speicherzyklus und Speicherwert (aktueller Wert, Mittelwert, Max.-Wert, Min.-Wert oder Min./Max.-Werte) werden die Messwerte in den Arbeitsspeicher des Gerätes übernommen. Der Bildschirmschreiber speichert die Daten gruppenorientiert, ein Eingang kann mehreren Gruppen (max. 10) zugewiesen werden. Insgesamt können 60 Analogkanäle und 60 Digitalkanäle aufgezeichnet werden, welche individuell den Gruppen zugeordnet sein können (max. 6 Analogkanäle und 6 Digitalkanäle pro Gruppe). Bis zu vier Gruppen gleichzeitig können mit dem schnellsten Speicherzyklus von 125 ms aufgezeichnet werden.

# Arbeitsspeicher (SRAM)

Die im SRAM gespeicherten Daten werden regelmäßig in 20-kByte-Blöcken auf den internen Speicher kopiert.

# Interner Speicher (Flash)

Immer, wenn ein Speicherblock im Arbeitsspeicher voll ist, wird er in den internen Speicher kopiert. Der interne Speicher hat eine Kapazität von max. 1 GByte. Jeder Schreibvorgang wird überwacht, so dass Fehler beim Datensichern unmittelbar erkannt werden.

Das Gerät überwacht die Kapazität des internen Speichers und aktiviert bei Unterschreiten einer konfigurierbaren Restkapazität ein Speicher-Alarm-Signal. Dieses kann z. B. das Alarm-Relais ansteuern.

Der Speicher wird als Ringspeicher beschrieben, d. h. wenn der Speicher voll ist, werden automatisch die ältesten Daten mit neuen überschrieben.

Für die Historiendarstellung im Bildschirmschreiber können Daten aus dem internen Speicher angezeigt werden (History-Speicher: 8 MByte).

### **Datentransfer zum PC**

Der Datentransfer vom Bildschirmschreiber in einen PC erfolgt über den USB-Speicherstick oder über eine der Schnittstellen (USB-Device, Ethernet).

### **Datensicherheit**

Die Daten werden in einem firmeneigenen Format verschlüsselt gespeichert. Dadurch wird eine hohe Datensicherheit erreicht

Wird der Bildschirmschreiber von der Spannungsversorgung getrennt, gilt:

- Messdaten im Arbeitsspeicher und Uhrzeit werden durch eine Lithiumbatterie gepuffert (Lebensdauer > 7 Jahre).
- Bei leerer Lithiumbatterie gehen die Messdaten im Arbeitsspeicher und die Uhrzeit verloren. Zum Batteriewechsel werden diese für ca. 2 Minuten durch einen Speicherkondensator gepuffert.
- Mess- und Konfigurationsdaten im internen Speicher gehen nicht verloren.

Mit dem Typenzusatz 887 verfügt das Gerät über eine sichere Manipulationserkennung. Auf Basis eines digitalen Gerätezertifikats lässt sich nachweisen, dass die Registrierdaten im Gerät und während der Übertragung in das Datenarchiv nicht manipuliert wurden.

### Aufzeichnungszeit

Die maximale Aufzeichnungszeit hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von dem eingestellten Speicherzyklus. Bei Aktivierung einer Gruppe mit 6 Analogkanälen im Normalbetrieb und Speicherung der Mittelwerte (nicht Min./Max.-Werte) gelten die in der Tabelle genannten Werte (Einträge in die Ereignisliste reduzieren die max. Aufzeichnungszeit).

Speicherzyklus	Max. Aufzeich-
	nungszeit
125 ms	ca. 42 Tage

Speicherzyklus	Max. Aufzeich- nungszeit
1 s	ca. 8 Monate
5 s	ca. 41 Monate
10 s	ca. 82 Monate
60 s	ca. 493 Monate

# Reports

Für jeden Kanal einer Gruppe können über festgelegte Zeiträume Reports (Maximal-, Minimal- und Mittelwert) geführt werden. Die Konfiguration wird je Gruppe vorgenommen.

# Chargenprotokoll

Mit dem Bildschirmschreiber lassen sich Chargenprotokolle für bis zu 5 Anlagen erstellen. Die Messdaten, der Beginn, das Ende und die Dauer der Charge können zusammen mit einem Chargenzähler und frei definierbaren Texten am Bildschirmschreiber und innerhalb der PC-Auswerte-Software PCA3000 angezeigt werden. Zum Starten und Stoppen der Charge und zum Einlesen von Chargentexten kann auch ein Barcode-Scanner verwendet werden.

# Aufzeichnung von GPS-Daten

Über die serielle Schnittstelle des Gerätes können GPS-Daten (NMEA-0183-Datensätze) empfangen und registriert werden. Die Daten der angebundenen GPS-Empfänger (z. B. Positionierungsdaten) werden zyklisch in die Ereignisliste eingetragen (gruppenbezogen) und können somit in Verbindung mit weiteren Registrierdaten ausgewertet werden.

# **Betriebsarten**

Die Betriebsart ist für jede Gruppe individuell wählbar. Für jede Betriebsart sind Speicherzyklus und Speicherwert separat einstellbar. Bis zu 4 Gruppen können mit einem Speicherzyklus von 125 ms aufgezeichnet werden.

Die Betriebsarten haben unterschiedliche Prioritäten:

# **Ereignisbetrieb**

Der Ereignisbetrieb wird durch ein Steuersignal (z.B. Digitaleingang, Gruppen- oder Sammelalarm) aktiviert/deaktiviert. Solange das Steuersignal aktiv ist, befindet sich das Gerät im Ereignisbetrieb. Der Ereignisbetrieb hat die höchste Priorität.

# Zeitbetrieb

Der Zeitbetrieb ist täglich innerhalb einer programmierbaren Zeitspanne aktiv, sofern kein Ereignisbetrieb anliegt.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 4/29

### Normalbetrieb

Befindet sich das Gerät **nicht** im Ereignisoder Zeitbetrieb, ist der Normalbetrieb aktiv.

# Grenzwertüberwachung

Durch die konfigurierbare Grenzwertüberwachung lassen sich bis zu 120 Analogwerte überwachen. Beim Über- oder Unterschreiten des Grenzwerts wird ein Alarmsignal generiert, das für individuelle Zwecke verwendet werden kann (z. B. Umschaltung der Betriebsart vom Normal- in den Ereignisbetrieb).

Mit Hilfe der Alarmverzögerung lassen sich kurzzeitige Über-/Unterschreitungen ausblenden, so dass kein Alarmsignal ausgegeben wird. Ebenso ist es möglich, das Alarmsignal durch ein Digitalsignal zu unterdrücken.

Grenzwert und Schaltdifferenz können auch im Rahmen der Parametrierung geändert werden, sofern der Benutzer hierzu berechtigt ist.

# Zähler/Integratoren

Dreißig zusätzliche interne Kanäle stehen als Zähler, Integrator, Betriebszeitzähler oder zur Ermitllung einer Durchflussgesamtmenge zur Verfügung. Über bestimmte optionale Digitaleingänge/-ausgänge bzw. Digitaleingänge lassen sich bis zu 8 Highspeed-Zähler realisieren (bis 12,5 kHz). Diese optionalen Eingänge werden auch für die Durchflussmessung benötigt, wenn Impulse eines Durchflussgebers ausgewertet werden sollen

Die Zähler werden über Digitalsignale angesteuert (Zählimpulse), die Integratoren über Analogsignale (Wert wird entsprechend der gewählten Zeitbasis integriert). Betriebszeitzähler ermitteln die Zeitspanne, während der ein Digitalsignal aktiv ist.

Der Wert des Zählers/Integrators wird in einem separaten Fenster des Bildschirnschreibers numerisch mit max. 9 Stellen dargestellt (beim Überlauf beginnt der Zähler wieder mit 0). Unterschiedliche Erfassungszeiträume sind einstellbar. Für jeden Zähler/Integrator kann ein Min.- und ein Max.-Alarm konfiguriert werden.

Einer Gruppe lassen sich bis zu 6 Zähler zuordnen.

# Mathematik- und Logikmo-

Das Mathematik- und Logikmodul (jeweils 20 Kanäle) steht als Typenzusatz zur Verfügung.

Mit der Mathematikfunktion lassen sich verschiedene analoge und boolsche Eingangsgrößen über eine frei nach den mathematischen Regeln definierbare Formel verknüpfen (Formel aus max. 160 ASCII-Zei-

chen). Die Ausgangsgrößen sind reelle Werte. Alternativ zur Formeleingabe stehen bereits folgende mathematische Funktionen zur Verfügung: Differenz, Verhältnis, Feuchte, Gleitender Mittelwert.

Die Logikfunktion ermöglicht die Verknüpfung verschiedener boolscher Werte über eine Logik-Formel (max. 600 ASCII-Zeichen). Die Ausgangsgrößen sind boolsche Werte.

Das Mathematik- und Logikmodul ist ausschließlich über das Setup-Programm konfigurierbar.

# **Strukturierter Text**

Mit der Option "Strukturierter Text" (Typenzusatz) erhält der Anwender die Möglichkeit, eine eigene Applikation zu erstellen.

Die Applikation wird mit dem ST-Editor, der Bestandteil des Setup-Programms ist, in der SPS-Programmiersprache "Strukturierter Text" erstellt. Die fertige Applikation wird zum Gerät übertragen und dort ständig abgearbeitet. Zum Testen und zur Fehlersuche stehen Online-Debugger-Funktionen im ST-Editor zur Verfügung.

# FDA-konforme Datenaufzeichnung

Mit dem Typenzusatz 888 erfüllt der Bildschirmschreiber die Anforderungen der FDA gemäß 21 CFR Part 11 in vollem Umfang. Zur Benutzerverwaltung und Inbetriebnahme ist das PC-Software-Paket (inkl. PCS und PCAT) erforderlich.


Am Gerät werden bis zu 50 Benutzer mit spezifischen Rechten unterstützt. Der Benutzer hat die Möglichkeit, eine abgeschlossene Charge oder die Registrierdaten eines bestimmten Zeitbereichs mit seiner elektronischen Unterschrift zu versehen. Ein angemeldeter Benutzer kann auch während des Abmeldens eine Unterschrift leisten; diese gilt für den gesamten Zeitbereich, in dem der Benutzer angemeldet war.

# Visualisierung am Gerät

Zur Visualisierung der Messdaten stehen am Bildschirmschreiber verschiedene Darstellungsarten zur Verfügung. Das Visualisierungsbild nach Power-on-Reset ist in der Konfiguration auswählbar, ebenso das Bild, das nach Betätigen des Home-Buttons erscheint

Die Farben der einzelnen Kanäle sowie die Hintergrundfarbe der Analogkurven und der Digitalspuren sind einstellbar.

# Vertikales Diagramm



- von oben nach unten verlaufende Analogkurven und Digitalspuren
- bis zu 6 Analog- und 6 Digitalkanäle einer Gruppe in einem Bild darstellbar
- Weiterschaltung der Gruppen (max. 10, davon 4 mit max. Speicherrate)
- · Digitalspuren ausblendbar
- Kanalinformationen (Signal-Kurzbezeichnung, Analogwert) ausblendbar
- Hilfslinien ein- und ausblendbar

# **Horizontales Diagramm**



- von rechts nach links verlaufende Analogkurven und Digitalspuren
- Digitalspuren und Kanalinformationen ausblendbar
- · Hilfslinien ein- und ausblendbar

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 5/29

# **Digitales Diagramm**




- bis zu 6 Digitalkanäle einer Gruppe in einem Bild
- vertikale Darstellung (von oben nach unten verlaufende Digitalspuren)
- horizontale Darstellung (von rechts nach links verlaufende Digitalspuren)

# Bargraph-Darstellung



- bis zu 6 Analogkanäle einer Gruppe als Bargraph in einem Bild
- Anzeige von Skalierung und Grenzwerten
- Balkenfarbe und Hintergrundfarbe konfigurierbar
- zusätzliche Darstellung von bis zu 6 Digitalkanälen einer Gruppe als Symbol B1 bis B6

# **Textbild**




- numerische Darstellung der Messwerte von bis zu 6 Analogkanälen einer Gruppe
- zusätzliche Darstellung von bis zu 6 Digitalkanälen einer Gruppe als Symbol B1 bis B6
- Analogkanäle einzeln darstellbar

# Textbild - Einzeldarstellung




- Analogsignal zusätzlich als Bargraph mit Grenzwerten
- · Farbumschlag im Falle eines Alarms
- Anzeige des Alarmtexts

# Report



- Darstellung von Minimal-, Maximal- und Mittelwert von jedem Analogkanal einer Gruppe
- · verschiedene Reportzeiträume
- · ein separater Report je Gruppe
- Anzeige des aktuellen und des abgeschlossenen Reports

# Chargenprotokoll



- Protokollierung einer Chargenaufzeichnung
- Darstellung der abgeschlossenen Charge als Report oder Kurvendiagramm
- bis zu 5 Chargenaufzeichnungen gleichzeitig

# Chargenbezogene Alarm- und Ereignisliste



- separate Alarmliste und Ereignisliste für jede aktive Charge
- chargenbezogene Einträge aufgrund der Gruppenzuordnung
- Ereignisse und Alarme der Kanäle und Zähler/Integratoren

V7.00/DE/00709945/2021-05-06

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany


Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 6/29

# Zähler/Integrator



- Darstellung des aktuellen und des abgeschlossenen Z\u00e4hlers/Integrators
- Stand des Z\u00e4hlers/Integrators mit Startzeit und Stoppzeit
- Bargraph-Darstellung des aktuellen Stands mit Grenzwerten
- bis zu 30 Zähler/Integratoren gleichzeitig
- Darstellung der letzten 7 abgeschlossenen Zähler/Integratoren


### **Prozessbild**



- Darstellung von Prozessdaten (Analogund Digitalsignale) und Texten sowie Text- und Werteingabe
- bis zu 10 Prozessbilder mit jeweils 100 Objekten
- Bibliothek mit Piktogrammen (auch Import eigener Bilder möglich)
- individuelle Konfiguration mit dem Setup-Programm

# Webserver

Der Bildschirmschreiber ist serienmäßig mit einer Webserver-Funktion ausgestattet.



Der Webserver ermöglicht es dem Anwender, bestimmte Einstellungen, Prozesswerte und Meldungen mit einem Webbrowser darzustellen:

- Parameter der Anwenderebene
- · werkseitige Visualisierungen
- individuelles Prozessbild
- Daten der Registrierfunktion (auch Historie)
- Alarm- und Ereignisliste

Die Darstellung hängt vom verwendeten Webbrowser und dem PC-Betriebssystem ab.

# **PC-Programme**

Mit Grundtypergänzung 1 wird der Bildschirmschreiber mit einem Software-Paket bestehend aus den PC-Programmen Setup, PCC und PCA3000 ausgeliefert. Mit dem Typenzusatz 888 beinhaltet das Software-Paket zusätzlich die PC-Programme PCS und PCAT (siehe Bestellangaben).

# PCA-Kommunikations-Software PCC


Die PCA-Kommunikations-Software PCC ist ein PC-Programm für Windows-Betriebsssysteme (7/8/10 – 32/64 Bit) zum Auslesen der Daten des Bildschirmschreibers.



- Die Daten k\u00f6nnen mit Hilfe eines USB-Speichersticks oder \u00fcber Schnittstelle (USB-Device, Ethernet) ausgelesen werden
- Das Auslesen kann manuell oder automatisiert (z. B. täglich um 23.00 Uhr) stattfinden.

# PC-Auswerte-Software PCA3000

Die PC-Auswerte-Software PCA3000 ist ein PC-Programm für Windows-Betriebsssysteme (7/8/10 – 32/64 Bit) zur Verwaltung, Archivierung, Visualisierung und Auswertung der Daten des Bildschirmschreibers.



 Die Daten von verschieden konfigurierten Geräten werden von der PC-Auswerte-Software erkannt und in einer Archivdatenbank abgespeichert. Die komplette Verwaltung wird automatisch durchge-

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net




Typenblatt 706530

Seite 7/29

führt. Lediglich eine Kennung (ergänzende Beschreibung) wird vom Anwender manuell vergeben.

- Der Anwender kann jederzeit auf bestimmte Datensätze zugreifen, die anhand der Kennung unterschieden werden können. Zusätzlich lassen sich die auszuwertenden Zeitbereiche einschränken.
- Beliebige analoge und digitale Kanäle eines Bildschirmschreibers (auch aus unterschiedlichen Gruppen) können in PCA3000 nachträglich zu sog. PCA-Gruppen zusammengefasst werden.
- Da jede Gruppe in einem eigenen Fenster dargestellt wird, können mehrere Gruppen parallel auf dem Bildschirm angezeigt und verglichen werden.
- Über den Exportfilter ist es möglich, die gespeicherten Daten zu exportieren, um sie in anderen Programmen wie z. B. Excel verarbeiten zu können.
- Die PC-Auswerte-Software PCA3000 ist netzwerkfähig, d. h. mehrere Anwender können unabhängig voneinander die Daten aus der gleichen Archivdatei (\*.177) im einem Netzwerkverzeichnis lesen.
- Über die PCA3000-Option "automatischer Ausdruck" in Verbindung mit der PCC-Software können Chargendaten oder auch Reports automatisch auf einem Drucker ausgegeben oder als PDF-Datei im Netzwerk bereitgestellt werden. Die verwendeten Ausgabeformulare sind individuell anpassbar.



# **PC-Security-Manager PCS**

Software zur Administration der Zugangskontrolle der Gerätebenutzer. Die Software steht nur Administratoren zur Verfügung.

Die PCS-Software kann nur bei Geräten mit Typenzusatz 888 zur Verwaltung der Gerätebenutzer verwendet werden.

# PC-Audit-Trail-Manager PCAT

Software zur Dokumentation von PC-Bedienhandlungen, die zu Veränderungen in der Datenaufzeichnung führen.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 8/29

# **Technische Daten**

# Analogeingänge

# Allgemein

Anzahl	max. 18 (siehe Anschlussplan)
A/D-Wandler	24 bit Delta-Sigma
Abtastzyklus	bis zu 18 Kanäle: 125 ms
Eingangsfilter	digitales Filter 2. Ordnung; Filterkonstante einstellbar von 0 bis 100,0 s
Galvanische Trennung	siehe "Galvanische Trennung"

# **Thermoelemente**

Bezeichnung	Тур	Norm	ITS	Messbereich	Genauigkeit <sup>a</sup>
Fe-CuNi	"L"	DIN 43710 (1985)	IPTS-68	-200 bis +900 C	≤ 0,1 %
Fe-CuNi	"J"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	-210 bis +1200 °C	≤ 0,1 % ab -100 °C
Cu-CuNi	"U"	DIN 43710 (1985)	IPTS-68	-200 bis +600 °C	≤ 0,1 % ab -100 °C
Cu-CuNi	"T"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	-270 bis +400 °C	≤ 0,1 % ab -150 °C
NiCr-Ni	"K"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	-270 bis +1300 °C	≤ 0,1 % ab -80 °C
NiCr-CuNi	"E"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	-270 bis +1000 °C	≤ 0,1 % ab -80 °C
NiCrSi-NiSi	"N"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	-270 bis +1300 °C	≤ 0,1 % ab -80 °C
Pt10Rh-Pt	"S"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	-50 bis +1768 °C	≤ 0,15 % ab 100 °C
Pt13Rh-Pt	"R"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	-50 bis +1768 °C	≤ 0,15 % ab 100 °C
Pt30Rh-Pt6Rh	"B"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	0 bis 1820 °C	≤ 0,15 % ab 600 °C
W5Re-W26Re	"C"	DIN EN 60584-1:2014 IEC 60584-1:2013	ITS-90	0 bis 2315 °C	≤ 0,1 % ab 500 °C
W3Re-W25Re	"D"	ASTM E1751M-15	ITS-90	0 bis 2315 °C	≤ 0,1 % ab 500 °C
W5Re-W20Re	"A1"	GOST R 8.585-2001	ITS-90	0 bis 2500 °C	≤ 0,1 % ab 500 °C
Chromel®-Copel	"L"	GOST R 8.585-2001	ITS-90	-200 bis +800 °C	≤ 0,1 % ab -80°C
Chromel®-Alumel®	"K"	GOST R 8.585-2001	ITS-90	-270 bis +1372 °C	≤ 0,1 % ab -80 °C
PLII (Platinel® II)		ASTM E1751M-15	ITS-90	0 bis 1395 °C	≤ 0,1 %
Umgebungstemperatur	einfluss	≤ 100 ppm/K			
Vergleichsstelle		intern (Pt100) oder extern (	intern (Pt100) oder extern (konstant)		
Vergleichsstellengenau	igkeit (in-	Option mit 3 Analogeingäng	Option mit 3 Analogeingängen (Bestellcodes 1 und 2): ± 1 K		
tern)		Option mit 6 Analogeingäng	Option mit 6 Analogeingängen (Bestellcode 3): ± 2 K		
Vergleichsstellentempe tern)	ratur (ex-	-30 bis +85 °C (einstellbar)			
Grundmessbereich		-20 bis +70 mV			

a Die Genauigkeit bezieht sich auf den Messbereich.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 9/29

# Widerstandsthermometer

Bezeichnung	Norm	ITS	Messbereich	Genauigkeit <sup>a</sup>	Messstrom
Pt50	DIN EN 60751:2009 IEC 60751:2008	ITS-90	-200 bis +850 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt100	DIN EN 60751:2009 IEC 60751:2008	ITS-90	-200 bis +850 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt500	DIN EN 60751:2009 IEC 60751:2008	ITS-90	-200 bis +850 °C	≤ 0,1 %	50 μΑ
Pt1000	DIN EN 60751:2009 IEC 60751:2008	ITS-90	-200 bis +850 °C	≤ 0,1 %	50 μΑ
Pt100	JIS C 1604:1981	IPTS-68	-200 bis +649 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt50	GOST 6651-2009 A.2	ITS-90	-200 bis +850 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt100	GOST 6651-2009 A.2	ITS-90	-200 bis +850 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Cu50	GOST 6651-2009 A.3	ITS-90	-180 bis +200 °C	≤ 0,4 %	500 μΑ
Cu100	GOST 6651-2009 A.3	ITS-90	-180 bis +200 °C	≤ 0,4 %	500 μΑ
Ni100	DIN 43760 (1987)	IPTS-68	-60 bis +250 °C	≤ 0,2 %	500 μΑ
Ni100	GOST 6651-2009 A.5	ITS-90	-60 bis +180 °C	≤ 0,2 %	500 μΑ
Anschlussart		2-/3-/4-Leiter			
Umgebungstempe	eratureinfluss	≤ 50 ppm/K			
Sensorleitungswid	derstand	max. 10 $\Omega$ je Leitung bei Zweileiterschaltung			
		max. 30 Ω je Le	itung bei Drei-/Vierleiterschaltung	g	

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Die Genauigkeit bezieht sich auf den Messbereich.

# Widerstandspotenziometer/WFG und Widerstand/Poti

Bezeichnung	Messbereich	Genauigkeit <sup>a</sup>	Messstrom
Widerstandspotenziometer/WFG	0 bis 4000 $\Omega$	≤ 0,1 %	50 μΑ
Widerstand/Poti	0 bis 400 $\Omega$	≤ 0,1 %	500 μΑ
	0 bis 4000 $\Omega$	≤ 0,1 %	50 μΑ
Umgebungstemperatureinfluss	≤ 100 ppm/K		
Anschlussart			
Widerstandspotenziometer/ WFG	Dreileiterschaltung		
Widerstand/Poti	Zwei-/Drei-/Vierleiterschaltung		
Kleinste Messspanne	60 Ω		
Sensorleitungswiderstand	max. 10 $\Omega$ je Leitung bei Zwei- und Dreileiterschaltung		
Widerstandswerte	innerhalb der Grenzen in Schritten von 0,1 $\Omega$ beliebig programmierbar		

a Die Genauigkeit bezieht sich auf den maximalen Messbereich. Bei kleinen Messspannen verringert sich die Linearisierungsgenauigkeit.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 10/29

# Spannung, Strom (Einheitssignale)

Bezeichnung	Messbereich	Genauigkeit <sup>a</sup>	Eingangswiderstand bzw. Bürdenspannung
Spannung	0 bis 70 mV	≤ 0,1 %	> 500 kΩ
	0 bis 10 V	≤ 0,05 %	> 500 kΩ
	-10 bis +10 V	≤ 0,05 %	> 500 kΩ
	-1 bis +1 V	≤ 0,08 %	> 500 kΩ
	0 bis 1 V	≤ 0,08 %	> 500 kΩ
Strom	4 bis 20 mA	≤ 0,1 %	< 2 V
	0 bis 20 mA	≤ 0,1 %	< 2 V
Umgebungstemperatureinfluss	≤ 100 ppm/K		
Kleinste Messspanne			
Spannung	5 mV		
Strom	0,5 mA		
Messbereichsanfang/-ende			
Spannung	innerhalb der Grenzen	in Schritten von 0,01 mV beliebig	programmierbar
Strom	innerhalb der Grenzen in Schritten von 0,01 mA beliebig programmierbar		
Messsbereichsunter-/-überschreitung	nach NAMUR-Empfehlung NE 43 (nur Stromeingang 4 bis 20 mA)		

Die Genauigkeit bezieht sich auf den maximalen Messbereich. Bei kleinen Messspannen verringert sich die Linearisierungsgenauigkeit.

# Messkreisüberwachung

Das Verhalten des Gerätes im Fehlerfall ist konfigurierbar.

Messwertgeber	Fühlerbruch	Kurzschluss	Verpolung
Thermoelement	wird erkannt	wird nicht erkannt	wird bedingt erkannt <sup>a</sup>
Widerstandsthermometer	wird erkannt	wird erkannt	wird nicht erkannt
Widerstandspotenziometer/WFG	wird erkannt	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt
Widerstand/Poti	wird erkannt	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt
Spannung 0 bis 70 mV	wird erkannt	wird nicht erkannt	wird erkannt
Spannung 0 bis 10 V	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt	wird erkannt
Spannung -10 bis +10 V	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt
Spannung 0 bis 1 V	wird erkannt	wird nicht erkannt	wird erkannt
Spannung -1 bis +1 V	wird erkannt	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt
Strom 0 bis 20 mA	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt	wird nicht erkannt
Strom 4 bis 20 mA	wird erkannt	wird erkannt	wird erkannt

a abhängig von der eingestellten Kennlinie

# Analogausgänge

Anzahl	max. 3 (siehe Anschlussplan)
Spannung	
Ausgangssignal	DC 0 bis 10 V
Lastwiderstand	> 500 Ω
Strom	
Ausgangssignal	DC 0(4) bis 20 mA
Lastwiderstand	$<$ 450 $\Omega$
Genauigkeit	0,5 %
Umgebungstemperatureinfluss	150 ppm/K

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Seite 11/29

Typenblatt 706530

# Digitaleingänge

Anzahl	max. 18 (siehe Anschlussplan)
Eingang	
Pegel	logisch "0": < 3,5 V; logisch "1": > 10 V
Abtastrate	125 ms (max. Zählfrequenz: 4 Hz)
Potenzialfreier Kontakt	$R_{ON}$ : < 1 k $\Omega$ ; $R_{OFF}$ : > 50 k $\Omega$ (Verwendung der Hilfsspannung 24 V)
High-Speed-Eingang	
Verwendbare Eingänge	1, 2, 7, 8, 13, 14 (nur bei Option Analog(HI)/Digital, siehe Anschlussplan)
Funktion	zählt jede positive Flanke des Eingangssignals
max. Zählfrequenz	12,5 kHz
Tastverhältnis	30 bis 70 % (High-Impuls $\geq$ 30 $\mu$ s, Low-Impuls $\geq$ 30 $\mu$ s)
Genauigkeit bei Durchflussmessung	0,5 % vom Messwert; Umgebungstemperatureinfluss: 50 ppm/K
Hilfsspannungsversorgung	
Spannung	DC 24 V +10/-15 %
Strom	max. 50 mA je Slot (bei Option Analog(HI)/Digital: inkl. Strom der Digitalausgänge)

# Digitaleingänge/-ausgänge

Anzahl	max. 24 (siehe Anschlussplan)
Ein- oder Ausgang	einzeln als Eingang oder als Ausgang konfigurierbar
Eingang	
Pegel	logisch "0": < 3,5 V; logisch "1": > 10 V
Abtastrate	125 ms (max. Zählfrequenz: 4 Hz)
Potenzialfreier Kontakt	$R_{ON}$ : < 1 k $\Omega$ ; $R_{OFF}$ : > 50 k $\Omega$ (Verwendung der Hilfsspannung 24 V)
High-Speed-Eingang	
Verwendbare Eingänge	1, 2 (siehe Anschlussplan)
Funktion	zählt jede positive Flanke des Eingangssignals
max. Zählfrequenz	12,5 kHz
Tastverhältnis	30 bis 70 % (High-Impuls $\geq$ 30 $\mu$ s, Low-Impuls $\geq$ 30 $\mu$ s)
Genauigkeit bei	0,5 % vom Messwert; Umgebungstemperatureinfluss: 50 ppm/K
Durchflussmessung	
Ausgang	
Ausgangssignal	DC 0/24 V +10/-15 %; galvanisch getrennt
Strom bei Option	
- Analog(HI)/Digital	max. 40 mA pro Ausgang, max. 50 mA insgesamt je Slot (inkl. Strom der Hilfsspannungsversorgung)
- Digital	max. 40 mA pro Ausgang, max. 100 mA insgesamt (inkl. Strom der Hilfsspannungsversorgung)
Hilfsspannungsversorgung	
Spannung	DC 24 V +10/-15 %
Strom bei Option	
- Analog(HI)/Digital	max. 50 mA je Slot (inkl. Strom der Digitalausgänge)
- Digital	max. 100 mA (inkl. Strom der Digitalausgänge)

# Relais

Anzahl	max. 7 (siehe Anschlussplan)
Relais (Wechsler)	
Schaltleistung	3 A bei AC 230 V oder DC 30 V, ohmsche Last
Kontaktlebensdauer	30.000 Schaltungen bei Nennlast

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 12/29

# **Schnittstellen**

RS232/RS485		
Anzahl	1 (zwischen RS232 und RS485 umschaltbar)	
Steckertyp	SUB-D 9-polig (Buchse)	
Baudrate	4800, 9600, 19200, 38400, 115200	
Datenformat	8/1n, 8/1e, 8/1o	
Protokoll	Modbus RTU als Master oder Slave, Barcode-Scanner, NMEA 0183	
Einsatz	Kommunikation mit Modbus Master/Slave, Anschluss eines Barcode-Scanners oder eines GPS- Empfängers	
Externe Eingänge	über Modbus-Master/Slave-Funktionalität: 120 analoge und 120 digitale Eingänge, 64 Chargentexte, 10 Ereignistexte	
Ethernet		
Anzahl	1 (alternativ zur PROFINET-Schnittstelle)	
Steckertyp	RJ45 (Buchse)	
Übertragungsrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	
Protokoll	IPv4; TCP, UDP; DHCP, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, Modbus-TCP	
Einsatz	Kommunikation mit PC (Setup-Programm, Datenarchivierung, Webserver), E-Mail-Server, SNTP-Server und Modbus-Master/Slave	
Externe Eingänge	über Modbus-Master/Slave-Funktionalität: 120 analoge und 120 digitale Eingänge, 64 Chargentexte, 10 Ereignistexte	
Max. Leitungslänge	100 m	
PROFINET IO Device		
Anzahl	1 (alternativ zur Ethernet-Schnittstelle)	
Steckertyp	2 x RJ45 (Buchse), integrierter Switch	
Übertragungsrate	100 Mbit/s	
Konformitätsklasse	B (CC-B)	
Netzlastklasse	III (Netload Class III)	
Protokoll	DCP, LLDP, VLAN Priority, PTCP	
Einsatz	Kommunikation mit PROFINET-IO-Controller; zusätzlich werden die Ethernet-Standarddienste unterstützt	
Max. Leitungslänge	100 m	
USB-Host		
Anzahl	1 (frontseitig, mit Abdeckung)	
Steckertyp	A (Buchse)	
Standard	USB 2.0 (Hi-Speed)	
Einsatz	ausschließlich zum Anschluss eines USB-Speichersticks (FAT16/FAT32; siehe Zubehör)	
Max. Laststrom	100 mA	
USB-Device		
Anzahl	1 (rückseitig)	
Steckertyp	Micro-B (Buchse)	
Standard	USB 2.0 (Hi-Speed)	
Einsatz	zum Anschluss an einen PC (Setup-Programm, PCC/PCA3000)	
Max. Leitungslänge	5 m	

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530 Seite 13/29

# **Bildschirm**

Art	TFT-Farbbildschirm / Touchscreen (resistiv) <sup>a</sup>
Größe	14,5 cm (5,7")
Auflösung	640 × 480 Pixel (VGA)
Farbanzahl	65536
Bildwechselfrequenz	60 Hz (typ.)
Helligkeitseinstellung	am Gerät einstellbar
Bildschirmschoner (Abschaltung)	nach Wartezeit oder durch Steuersignal

TFT-Farbbildschirme können technologisch und produktionstechnisch bedingte Pixelfehler aufweisen. Für diesen Bildschirmschreiber gelten bis zu vier Pixelfehler als zulässig und berechtigen nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.

# **Elektrische Daten**

Spannungsversorgung	AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz oder	
	AC/DC 20 bis 30 V, 48 bis 63 Hz (nicht in Verbindung mit Typenzusatz 970)	
Elektrische Sicherheit	nach DIN EN 61010-1	
	Überspannungskategorie II bis 300 V Netzspannung, Verschmutzungsgrad 2	
▲ Analogeingänge der	nach DIN EN 61010-1	
Option "Analog(HI)/Digital"	Messkategorie II (CAT II) bis AC 300 V (Effektivwert, Außenleiter zu Neutralleiter) oder DC 300 V Netzspannung	
Schutzklasse	I mit interner Trennung zu SELV	
Leistungsaufnahme		
AC 110 bis 240 V	< 45 VA	
AC/DC 20 bis 30 V	< 35 VA	
Datensicherung	interner Flash-Speicher	
Datenpufferung	Batterie (Lebensdauer > 7 Jahre); zusätzlich Speicherkondensator zur Pufferung während Batteriewechsel (Pufferzeit ca. 2 Minuten)	
Uhr	batteriegepufferte Echtzeituhr	
Elektrischer Anschluss	rückseitig über steckbare Federzugklemmen	
Leiterquerschnitt an Klemme 5		
Draht oder Litze ohne Aderendhülse	min. 0,2 mm <sup>2</sup> , max. 2,5 mm <sup>2</sup>	
Litze mit Aderendhülse	min. 0,2 mm <sup>2</sup> , max. 2,5 mm <sup>2</sup>	
2 × Litze mit Twin-Aderend- hülse mit Kunststoffkragen	min. 0,5 mm <sup>2</sup> , max. 1,5 mm <sup>2</sup> (beide Litzen mit gleichem Querschnitt)	
Abisolierlänge	10 mm	
Leiterquerschnitt an Klemmen 4, 24 bis 29		
Draht oder Litze ohne Aderendhülse	min. 0,2 mm <sup>2</sup> , max. 2,5 mm <sup>2</sup> (mit Klemmenabdeckung: max. 1,5 mm <sup>2</sup> )	
Litze mit Aderendhülse	min. 0,25 mm <sup>2</sup> , max. 2,5 mm <sup>2</sup> (mit Klemmenabdeckung: max. 1,5 mm <sup>2</sup> )	
Abisolierlänge	10 mm	
Leiterquerschnitt an Klemmen 6 bis 23		
Draht oder Litze ohne Aderendhülse	min. 0,14 mm <sup>2</sup> , max. 1,5 mm <sup>2</sup> (mit Klemmenabdeckung: max. 0,5 mm <sup>2</sup> )	
Litze mit Aderendhülse	ohne Kunststoffkragen: min. 0,25 mm <sup>2</sup> , max. 1,5 mm <sup>2</sup> (mit Klemmenabdeckung: max. 0,5 mm <sup>2</sup> ) mit Kunststoffkragen: min. 0,25 mm <sup>2</sup> , max. 0,5 mm <sup>2</sup>	
Abisolierlänge	9 mm	
	I .	

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 14/29

# Umwelteinflüsse

Umgebungstemperaturbereich	
Lagerung	-20 bis +60 °C
Betrieb	-20 bis +50 °Ca; in Verbindung mit Typenzusatz 970: 0 bis 40 °C
Aufstellhöhe	max. 2000 m über NN
Klimatische Umgebungsbedingungen	nach DIN EN 60721-3 mit erweitertem Temperaturbereich
Klimafestigkeit	≤ 85 % rel. Feuchte ohne Betauung
Lagerung	nach Klasse 1K2
Betrieb	nach Klasse 3K3
Mechanische Umgebungsbedingungen	nach DIN EN 60721-3
Lagerung	nach Klasse 1M2
Transport	nach Klasse 2M2
Betrieb	nach Klasse 3M3
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	nach DIN EN 61326-1
Störaussendung	Klasse A - nur für den industriellen Einsatz -
Störfestigkeit	Industrie-Anforderung

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Bei Temperaturen unter 0 °C verlangsamt sich der Aufbau des Bildschirminhalts.

# Gehäuse

Gehäuseart	Einbaugehäuse nach DIN IEC 61554 aus verzinktem Stahlblech (Verwendung in Innenräumen)	
Gehäusefront	aus Zink-Druckguss mit Dekorfolie	
Frontrahmenmaß	144 mm x 144 mm (Frontrahmentiefe ca. 8 mm inkl. Dichtung)	
Einbautiefe	120,9 mm (inkl. Federzugklemmen)	
Schalttafelausschnitt	138 <sup>+1,0</sup> mm × 138 <sup>+1,0</sup> mm	
Schalttafelstärke	2 bis 8 mm	
Gehäusebefestigung	in Schalttafel unter Verwendung der vier mitgelieferten Befestigungselemente	
Gebrauchslage	beliebig, unter Berücksichtigung des Betrachtungswinkels des Bildschirms, horizontal ±50°, vertikal ±30°	
Schutzart	nach DIN EN 60529, frontseitig IP66, rückseitig IP20; in Verbindung mit Typenzusatz 970: IP20 bei geöffnetem Tragegehäuse, IP20D bei geschlossenem Tragegehäuse	
Gewicht	max. 1,75 kg (ohne Klemmenabdeckung)	

# Zulassungen und Prüfzeichen

Prüfzeichen	Prüfstelle	Zertifikat/Prüfnummer	Prüfgrundlage	gilt für
c UL us	Underwriters	E201387	UL 61010-1 (3. Ed.),	alle Ausführungen des Einbau-
	Laboratories		CAN/CSA-22.2 No. 61010-1	geräts; nicht in Verbindung mit
			(3. Ed.)	Typenzusatz 970

Das Gerät hat die Zulassung, wenn das Prüfzeichen auf dem Gerät abgebildet ist.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net





Typenblatt 706530

Seite 15/29


# **Abmessungen**

# Gerät






# Schalttafelausschnitt




# Dicht-an-dicht-Montage

Abstand der Schalttafelauschnitte	Horizontal	Vertikal
Mindestabstand	20 mm	20 mm
Empfohlener Abstand (einfachere Montage der Befestigungselemente)	50 mm	50 mm

# Gerät mit Klemmenabdeckung (Zubehör)





Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany


Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net




Typenblatt 706530


Seite 16/29

# Universelles Tragegehäuse Kompakt (Typenzusatz 970)



# Abmessungen





Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany


Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 17/29

# **Galvanische Trennung**



- (1) Die Spannungsangaben entsprechen den Prüfwechselspannungen (Effektivwerte) gemäß DIN EN 61010-1:2011-07 für die Typprüfung.
- (2) Funktionale galvanische Trennung zum Anschluss von SELV- oder PELV-Stromkreisen.
- (3) Bei Optionen "Analog/Digital" und "Analog": Funktionale galvanische Trennung zum Anschluss von SELV- oder PELV-Stromkreisen. Bei Option "Analog(HI)/Digital": Prüfwechselspannung 3510 V (Effektivwert) gemäß DIN EN 61010-1:2011-07 für die Typprüfung.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net




Typenblatt 706530

Seite 18/2

# **Anschlusselemente**

# Frontseitige USB-Host-Schnittstelle (ohne Abdeckung)



# Rückseitige Anschlusselemente


Diese Grafik zeigt ein Beispiel mit bestimmten Optionen.



Slot 3 (Option 3)

Slot 2 (Option 2)

Slot 1 (Option 1)



# Anschlusselement und Belegung 1. USB-Device-Schnittstelle 2.1 Ethernet-Schnittstelle (serienmäßig) oder 2.1, PROFINET-Schnittstelle (inkl. Ethernet; Typenzusatz): 2.2 2.1 = Port 2, 2.2 = Port 1 3. RS232/RS485-Schnittstelle

Anschlusselement und Belegung			
4.	Relais 1 (Wechsler)		
5.	Spannungsversorgung		
6 29.	Eingänge und Ausgänge der Optionen (Slot 1 bis Slot 4)		

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 19/29

# **Anschlussplan**

Der Anschlussplan im Typenblatt liefert erste Informationen über die Anschlussmöglichkeiten. Für den elektrischen Anschluss ist ausschließlich die Kurzanleitung oder die Betriebsanleitung zu verwenden. Die Kenntnis und das technisch einwandfreie Umsetzen der dort enthaltenen Sicherheitshinweise und Warnungen sind Voraussetzungen für die Montage, den elektrischen Anschluss und die Inbetriebnahme sowie für die Sicherheit während des Betriebs.

# Analogeingänge

Messwertgeber	Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemmen / Belegung
Thermoelement	1 2 3 4 5	Option Analog/Digital (Bestellcode 1) oder Option Analog(HI)/Digital (Bestellcode 2):
Widerstandsthermometer Zweileiterschaltung	1 2 3 4 5	- 7.1-5 / Analogeingang 1 8.1-5 / Analogeingang 2 9.1-5 / Analogeingang 3 13.1-5 / Analogeingang 4 14.1-5 / Analogeingang 5 15.1-5 / Analogeingang 6
Widerstandsthermometer Dreileiterschaltung	1 2 3 4 5	19.1-5 / Analogeingang 7 20.1-5 / Analogeingang 8 21.1-5 / Analogeingang 9
Widerstandsthermometer Vierleiterschaltung	1 2 3 4 5	
Widerstandspotenziometer/WFG	1 2 3 4 5	1111 1111 11111 11111 11111 11111 11111 1111
Widerstand/Poti Zweileiterschaltung	1 2 3 4 5	

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 20/29

Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemmen / Belegung
1 2 3 4 5	Option Analog (Bestellcode 3):
1 2 3 4 5	6.1-5 / Analogeingang 10 7.1-5 / Analogeingang 11 8.1-5 / Analogeingang 12 9.1-5 / Analogeingang 1 10.1-5 / Analogeingang 2
	11.1-5 / Analogeingang 3
<u> </u>	12.1-5 / Analogeingang 13 13.1-5 / Analogeingang 14 14.1-5 / Analogeingang 15
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0	15.1-5 / Analogeingang 4 16.1-5 / Analogeingang 5 17.1-5 / Analogeingang 6 18.1-5 / Analogeingang 16 19.1-5 / Analogeingang 17 20.1-5 / Analogeingang 18
1 2 3 4 5 0 0 0 0	21.1-5 / Analogeingang 7 22.1-5 / Analogeingang 8 23.1-5 / Analogeingang 9
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
1 2 3 4 5	
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 21/29

# Analogausgänge

Ausführung	Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemme / Belegung
Analogausgang DC 0 bis 10 V oder DC 0(4) bis 20 mA (konfigurierbar)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U <sub>X</sub> , I <sub>X</sub>	Belegung  Option Analog/Digital (Bestellcode 1):  6.9 / Analogausgang 1 +  6.10 / Analogausgang 1 -  12.9 / Analogausgang 2 +  12.10 / Analogausgang 2 -  18.9 / Analogausgang 3 +  18.10 / Analogausgang 3 -

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 22/29

# Digitaleingänge

Ausführung	Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemme / Belegung
Digitaleingang DC 0/24 V, Hilfsspannungsversorgung DC 24 V	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Option Analog/Digital (Bestellcode 1):
	Beispiel: Potenzialfreier Kontakt an Digitaleingang 1 und +24 V (Hilfsspannung)	6.1 / Digitaleingang 1 6.2 / Digitaleingang 2 6.3 / Digitaleingang 3 6.4 / Digitaleingang 4 6.5 / Digitaleingang 5 6.6 / Digitaleingang 6 6.7 / +24 V 6.8 / GND
	Beispiel: Externe Spannung an Digitaleingang 1 und GND	12.1 / Digitaleingang 7 12.2 / Digitaleingang 8 12.3 / Digitaleingang 9 12.4 / Digitaleingang 10 12.5 / Digitaleingang 11 12.6 / Digitaleingang 12 12.7 / +24 V 12.8 / GND
		18.1 / Digitaleingang 13 18.2 / Digitaleingang 14 18.3 / Digitaleingang 15 18.4 / Digitaleingang 16 18.5 / Digitaleingang 17 18.6 / Digitaleingang 18 18.7 / +24 V 18.8 / GND

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Seite 23/29

Typenblatt 706530

Ausführung	Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemme / Belegung
Digitaleingang DC 0/24 V, Hilfsspannungsversorgung DC 24 V	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Option Analog(HI)/Digital (Bestellcode 2):
	Beispiel: Potenzialfreier Kontakt an Digitaleingang 1 und +24 V (Hilfsspannung)	6.1 / Digitaleingang 1 6.2 / Digitaleingang 2 6.3 / Digitaleingang 3 6.4 / Digitaleingang 4 6.9 / +24 V 6.10 / GND
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 V + U <sub>X</sub> -	12.1 / Digitaleingang 7 12.2 / Digitaleingang 8 12.3 / Digitaleingang 9 12.4 / Digitaleingang 10
	Beispiel: Externe Spannung an Digitaleingang 1 und GND	12.9 / +24 V 12.10 / GND
		18.1 / Digitaleingang 13 18.2 / Digitaleingang 14 18.3 / Digitaleingang 15 18.4 / Digitaleingang 16 18.9 / +24 V 18.10 / GND

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 24/29

# Digitaleingänge/-ausgänge

Ausführung	Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemme / Belegung
Digitaleingang DC 0/24 V oder	1 2 3 4 5 6 7 8	Option Digital (Bestellcode 4):
Digitalausgang DC 0/24 V (einzeln umschaltbar), Hilfsspannungsversorgung DC 24 V Hinweis zur Option Digital:	Beispiel: Potenzialfreier Kontakt an Digitalein- gang/-ausgang 1 (als Eingang) und +24 V (Hilfsspannung)	24.1 / Digitaleingang/-ausgang 1 24.2 / Digitaleingang/-ausgang 2 24.3 / Digitaleingang/-ausgang 3 24.4 / Digitaleingang/-ausgang 4 24.5 / Digitaleingang/-ausgang 5 24.6 / Digitaleingang/-ausgang 6
Hilfsspannungsversorgung und Digitalausgänge liefern zusammen max. 100 mA (bei 24 V).	1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.7 / +24 V 24.8 / GND 25.1 / Digitaleingang/-ausgang 7
	Beispiel: Externe Spannung an Digitaleingang/	25.2 / Digitaleingang/-ausgang 8 25.3 / Digitaleingang/-ausgang 9 25.4 / Digitaleingang/-ausgang 10
	-ausgang 1 (als Eingang) und GND	25.4 / Digitaleingang/-ausgang 10 25.5 / Digitaleingang/-ausgang 11 25.6 / Digitaleingang/-ausgang 12 25.7 / +24 V
	1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25.8 / GND
	Beispiel: Externes Relais an Digitaleingang/-ausgang 1 (als Ausgang) und GND (max. 40 mA pro Ausgang, max. 100 mA insgesamt, siehe Hinweis in Spalte "Ausführung")	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 25/29

Ausführung	Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemme / Belegung
Digitaleingang DC 0/24 V oder	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Option Analog(HI)/Digital (Bestellcode 2):
Digitalausgang DC 0/24 V (einzeln umschaltbar), Hilfsspannungsversorgung DC 24 V Hinweis zur Option Analog(HI)/Digital:	Beispiel: Potenzialfreier Kontakt an Digitaleingang/-ausgang 13 (als Eingang) und +24 V (Hilfsspannung)	6.5 / Digitaleingang/-ausgang 13 6.6 / Digitaleingang/-ausgang 14 6.7 / Digitaleingang/-ausgang 15 6.8 / Digitaleingang/-ausgang 16 6.9 / +24 V 6.10 / GND
Hilfsspannungsversorgung und Digitalausgänge liefern zusammen max. 50 mA je Slot (bei 24 V).	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  24 V <sub>+</sub> U <sub>X</sub> -  Beispiel: Externe Spannung an Digitaleingang/-ausgang 13 (als Eingang) und GND  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12.5 / Digitaleingang/-ausgang 17 12.6 / Digitaleingang/-ausgang 18 12.7 / Digitaleingang/-ausgang 19 12.8 / Digitaleingang/-ausgang 20 12.9 / +24 V 12.10 / GND 18.5 / Digitaleingang/-ausgang 21 18.6 / Digitaleingang/-ausgang 22 18.7 / Digitaleingang/-ausgang 23 18.8 / Digitaleingang/-ausgang 24 18.9 / +24 V 18.10 / GND
	Beispiel: Externes Relais an Digitaleingang/- ausgang 1 (als Ausgang) und GND (max. 40 mA pro Ausgang, max. 50 mA insgesamt, siehe Hinweis in Spalte "Ausführung")	

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 26/29

# Relais

Ausführung	Klemmen und Anschlussymbol	Anschlusselement.Klemme / Belegung
Relais (Wechsler)	1 2 3	Serienmäßig:
(max. 3 A bei AC 230 V, ohmsche Last)		Relais 1: 4.1 / Arbeitskontakt (NO) 4.2 / gemeinsamer Kontakt (C) 4.3 / Ruhekontakt (NC)
		Option Relais (Bestellcode 5):
		Relais 2: 24.1 / Arbeitskontakt (NO) 24.2 / gemeinsamer Kontakt (C) 24.3 / Ruhekontakt (NC)
		Relais 3: 25.1 / Arbeitskontakt (NO) 25.2 / gemeinsamer Kontakt (C) 25.3 / Ruhekontakt (NC)
		Relais 4: 26.1 / Arbeitskontakt (NO) 26.2 / gemeinsamer Kontakt (C) 26.3 / Ruhekontakt (NC)
		Relais 5: 27.1 / Arbeitskontakt (NO) 27.2 / gemeinsamer Kontakt (C) 27.3 / Ruhekontakt (NC)
		Relais 6: 28.1 / Arbeitskontakt (NO) 28.2 / gemeinsamer Kontakt (C) 28.3 / Ruhekontakt (NC)
		Relais 7: 29.1 / Arbeitskontakt (NO) 29.2 / gemeinsamer Kontakt (C) 29.3 / Ruhekontakt (NC)
		To restrict the second

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 27/2

# RS232/RS485-Schnittstelle

Ausführung	Anschlusselement.Pin / Belegung	Anschlusselement
RS232	3.2 / RxD (Empfangsdaten)	5 4 3 2 1
9-pol. SUB-D-Buchse (umschaltbar auf RS485)	3.3 / TxD (Sendedaten)	
(uniscriatibal aul 13465)	3.5 / GND (Masse)	
RS485	3.3 / TxD+/RxD+ (Sende-/Empfangsdaten +)	
9-pol. SUB-D-Buchse (umschaltbar auf RS232)	3.5 / GND (Masse)	
(uniscriatibal aul R3232)	3.8 / TxD-/RxD- (Sende-/Empfangsdaten -)	9 8 7 6

# **Ethernet/PROFINET**

Ausführung	Anschlusselement.Pin / Belegung	Anschlusselement
Ethernet 1 x RJ45 (serienmäßig)	2.1.1 / TX+ (Sendedaten +) 2.1.2 / TX- (Sendedaten -) 2.1.3 / RX+ (Empfangsdaten +) 2.1.6 / RX- (Empfangsdaten -)	8 1
PROFINET IO Device (inkl. Ethernet) 2 x RJ45, integrierter Switch (als Typenzusatz)	Port 2: 2.1.1 / TX+ (Sendedaten +) 2.1.2 / TX- (Sendedaten -) 2.1.3 / RX+ (Empfangsdaten +) 2.1.6 / RX- (Empfangsdaten -)	
	Port 1: 2.2.1 / TX+ (Sendedaten +) 2.2.2 / TX- (Sendedaten -) 2.2.3 / RX+ (Empfangsdaten +) 2.2.6 / RX- (Empfangsdaten -)	

# **Spannungsversorgung**

Ausführung	Anschlusselement.Klemme / Belegung	Klemmen und Anschlussymbol
AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz	5.L1 / Außenleiter (bei DC: Pluspol L+)	L1 N PE
oder	5.N / Neutralleiter (bei DC: Minuspol L-)	
AC/DC 20 bis 30 V, 48 bis 63 Hz	5.PE / Schutzleiter	L1 N PE (L+) (L-)
Bestellangaben beachten!		(L+) (L-)
Bestellangaben beachten!		(L+) (L-

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530

Seite 28/29

# Bestellangaben

	(1)	Grundtyp
706530		Bildschirmschreiber mit 1x Ethernet-, 2x USB- (1x Host, 1x Device) und 1x RS232/485-Schnittstelle sowie einem Relais (Wechsler)
	(2)	Grundtypergänzung
0		ohne Software-Paket
1		mit Software-Paket (Setup-Programm inkl. USB-Kabel, PC-Auswerte-Software PCA3000, PCA-Kommuni-kations-Software PCC; in Verbindung mit dem Typenzusatz "888" zusätzlich mit der Software PC-Security-Manager PCS und PC-Audit-Trail-Manager PCAT)
	(3)	Sprache
8		werkseitig eingestellt (Deutsch/Englisch)
9		Einstellung nach Kundenangaben
	(4)	Option 1 (Slot 1) <sup>a</sup>
0		nicht belegt
1		Analog/Digital: 3 Analog- und 6 Digitaleingänge, 1 Analogausgang
2		Analog(HI)/Digital: 3 Analog- (HI) <sup>b</sup> und 4 Digitaleingänge, 4 Digitaleingänge/-ausgänge
3		Analog: 6 Analogeingänge
	(5)	Option 2 (Slot 2) <sup>a</sup>
0		nicht belegt
1		Analog/Digital: 3 Analog- und 6 Digitaleingänge, 1 Analogausgang
2		Analog(HI)/Digital: 3 Analog- (HI) <sup>b</sup> und 4 Digitaleingänge, 4 Digitaleingänge/-ausgänge (einzeln umschaltbar)
3		Analog: 6 Analogeingänge
	(6)	Option 3 (Slot 3) <sup>a</sup>
0		nicht belegt
1		Analog/Digital: 3 Analog- und 6 Digitaleingänge, 1 Analogausgang
2		Analog(HI)/Digital: 3 Analog- (HI) <sup>b</sup> und 4 Digitaleingänge, 4 Digitaleingänge/-ausgänge (einzeln umschaltbar)
3		Analog: 6 Analogeingänge
	(7)	Option 4 (Slot 4) <sup>a</sup>
0		nicht belegt
4		Digital: 12 Digitaleingänge/-ausgänge (einzeln umschaltbar)
5		Relais: 6 Relaisausgänge (Wechsler)
	(8)	Spannungsversorgung
23		AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz
25		AC/DC 20 bis 30 V, 48 bis 63 Hz
	(9)	Typenzusatz 1
•		nicht belegt
260		Mathematik- und Logik-Modul (je 20 Kanäle)
221		Strukturierter Text (ST-Code)
	(10)	Typenzusatz 2
-		nicht belegt
887		Manipulationserkennung mit digitalem Zertifikat
888		FDA 21 CFR Part 11 mit digitalem Zertifikat
	(11)	Typenzusatz 3
		nicht belegt
163		PROFINET-IO-Device-Schnittstelle (inkl. Ethernet)
879		AMS2750/CQI-9 <sup>c</sup>
	(12)	Typenzusatz Gehäuse
	-	nicht belegt
970	_	Universelles Tragegehäuse Kompakt <sup>d</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Eine nachträgliche Erweiterung ist nur im JUMO Zentralservice möglich.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 706530 Seite 29/29

	(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	٠,		(8)		<b>(9)</b> <sup>a</sup>		(10)		(11) <sup>a</sup>		(12)
Bestellschlüssel		/			] -					] - [		/		,		],[		bracket , $ bracket$	
Bestellbeispiel	706530	/	1	8	-	1	2	3	4	-	23	/	260	,	887	,	163	,	970
	 					_													

# Lieferumfang

1 Bildschirmschreiber in der bestellten Ausführung
1 Kurzanleitung
4 Befestigungselemente

# Zubehör

Beschreibung	Teile-Nr.
Setup-Programm	00645110
USB-Kabel, A-Stecker auf Micro-B-Stecker, 3 m	00616250
PC-Auswerte-Software PCA3000	00431882
PCA-Kommunikations-Software PCC	00431879
PC-Software-Paket bestehend aus: Setup-Programm, PC-Auswerte-Software PCA3000, PCA-Kommunikations-Software PCC, PC-Security-Manager PCS, PC-Audit-Trail-Manager PCAT. Bei Nachbestellungen bitte alle Versionsnummern angeben.	00666817
USB-Speicherstick 2 GB <sup>a</sup>	00505592
Freischaltung für Mathematik-/Logikmodul (Setup-Programm erforderlich)	00716354
Freischaltung für Strukturierten Text (ST-Code; Setup-Programm erforderlich)	00716357
Freischaltung Automatischer Ausdruck (PCA3000)	00505548
TP-LINK TL-WR710N (WLAN-Router)	00658592
Plombierbare Klemmenabdeckung	00712239
Relais (Schließer) AC 230 V / 3 A für Hutschiene	00515872

Der angegebene USB-Speicherstick ist getestet und für industrielle Anwendungen ausgelegt. Andere Fabrikate mit größerer Speicherkapazität können ebenso verwendet werden, jedoch wird hierfür keine Haftung übernommen.

Analogeingänge mit erhöhter Spannungsfestigkeit (AC 300 V).

Für das Kalibrierzeugnis sind die zu überprüfenden Kanäle unter Angabe des Thermoelementtyps und der gewünschten Messpunkte zu benennen. Das Gerät ist als festinstalliertes Feldgerät zu verwenden. Eine Verwendung als mobiles Feldprüfgerät zur SAT- und TUS-Prüfung ist nicht zulässig.

Der Typenzusatz ist nur in Verbindung mit der Spannungsversorgung AC 110 bis 240 V lieferbar. Die UL-Zulassung entfällt. Nutzung nur durch technisch qualifiziertes Personal, das speziell ausgebildet ist und einschlägiges Wissen auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik besitzt! Angaben zur Umgebungstemperatur und zur Schutzart beachten (siehe technische Daten)!

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Mehrfachnennung bei Positionen 9 und 11 ist möglich. Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen.