

# Lahoux Spotter NL Serie

Wärmebildkamas 12 $\mu$ m



Lahoux Optics

# Lahoux *Spotter NL Serie*

## Wärmebildkameras 12 $\mu$ m



### In Holland entwickelt und gefertigt, für die Jagd gemacht

Die neuen Lahoux Spotter NL Wärmebildkameras sind die innovativsten und hochwertigsten Beobachtungsgeräte für Jäger. Mit dem Okular aus Schottglas und OLED-Display in Kombination mit 12  $\mu$ m voX-Technologie zeichnen sie sich durch das schärfste und kontrastreichste Bild aus.

Einzigartig sind die lange Akkulaufzeit und der einfache Akkuwechsel. Der Lahoux Spotter NL gibt dem Jäger genau dort Sicherheit, wo der „kleine“ Unterschied ausschlaggebend für den Jagderfolg ist. Das unkomplizierte ergonomische Design bietet optimalen Griff und Gripp, auch mit Handschuhen und bei kleineren Händen.

### Nutzer Vorteile

- Höchste Zuverlässigkeit und unübertroffene Leistung im Dunkeln und bei schlechten Wetterbedingungen.
- Hohe Akkulaufzeit. Leicht austauschbarer Wechsel Akku (automatische Polaritätserkennung).
- Elegantes und kompaktes Design.
- Ein Leichtgewicht die auch für kleinere Hände geeignet ist. Passt in jede Tasche und ist sofort einsatzbereit.
- Einfachste, intuitive Bedienung (auch mit Handschuhen).
- Okular mit Schott-Glas und breitem Sichtfeld, für optimales Sehkomfort.
- USB-C-Anschluss für schnelles Laden oder zur Verwendung mit einer Powerbank.
- Drahtlose Übertragung über WiFi.
- Interne Speicherung (Speichergröße 32 GB) von Fotos und Videos.
- 4-Colour Farbdisplay für eine optimale Bilddarstellung.



### Technische Daten

Modell:	Lahoux Spotter NL 325	Lahoux Spotter NL 350	Lahoux Spotter NL 625	Lahoux Spotter NL 650
Auflösung	320x256	320x256	640x512	640x512
Pixelpitch	12 $\mu$ m	12 $\mu$ m	12 $\mu$ m	12 $\mu$ m
Bildfrequenz	50 Hz progressiv	50 Hz progressiv	50 Hz progressiv	50 Hz progressiv
Spektrallbereich	8-14 $\mu$ m	8-14 $\mu$ m	8-14 $\mu$ m	8-14 $\mu$ m
Empfindlichkeit (NETD)	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK
Linse	25 mm	50 mm	25 mm	50 mm
Relative Öffnung	F/1.0	F/1.2	F/1.0	F/1.2
Sichtfeld (FOV)	10.5° x 7.91°	4.8° x 4.0°	17.5° x 14.0°	8.8° x 7.0°
Vergrößerung (Digital)	1x, 2x, 4x	1x, 2x, 4x	1x, 2x, 4x	1x, 2x, 4x
Video-ausgang (analog)	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Wasserdicht	IP67	IP67	IP67	IP67
Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C			
Batterie	18650 Lithium-Ionen	18650 Lithium-Ionen	18650 Lithium-Ionen	18650 Lithium-Ionen
Batterielaufzeit	6-8 stunden*	6-8 stunden*	6-8 stunden*	6-8 stunden*
Monitor	4-colour OLED 1024x768	4-colour OLED 1024x768	4-colour OLED 1024x768	4-colour OLED 1024x768
Abmessungen (lxbxh)	168x61x50	186x63x55	168x61x50	186x63x55
Gewicht	0,41 kg	0,46 kg	0,41 kg	0,46 kg

\*Abhängig von den Einsatzbedingungen

V 12-1-23