



Dieses Batterieladegerät dient der automatischen Aufladung von Blei-Säure-Batterien (nass oder Gel) mit 6 oder 12 V in Personen-, Nutz- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

- automatischer, überwachungsfreier Ladevorgang
- Laden ohne Ausbau der Batterie
- 2 Ladegeschwindigkeiten
- 3 Anzeigen: Netz, Ladevorgang, aufgeladene Batterie




ALL BATTERIES



- Kupferwicklung
- Ladekabel 1,50 m
- Netzkabel 1,30 m

TECHNOLOGIE

- Lädt Blei-Säure-Batterien mit Nass- oder Gelelektrolyt mit Ladekennlinie WuoU von 20 bis 150 Ah zu 100% auf.

SCHUTZFUNKTIONEN



- Schutz des Gerätes vor thermischer Überlastung.
- Schutz der Fahrzeug-Elektronik.
- Verpolungsschutz mit einer 15 A Kfz-Sicherung auf der Vorderseite.
- Isolierte Klemmen zur Vermeidung von Funken.
- Metallgehäuse.

50hz	230W	6 V / 12 V	MIN. Ah MAX.	Reg	Mittelwert (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	230W	6 V / 12 V	20-150 Ah	2	5 A	9 A (boost)	15 A	21	33x22x13	4,8