

Artikel Nr.: 348194

Deckenaufbauleuchte, Merope 800 mm, 60,0 W, 3000/4000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß + Neutralweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium / Acryl
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Optik	mattiert/ satiniert
im Lieferumfang	

Elektrische Daten

Leistung	60,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	Phasenan-/abschnitt
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I


Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	Lichtquelle fest
Lichtfarbe	Warmweiß + Neutralweiß
Farbtemperatur	3000/4000 K
Lichtstrom	4900 lm
Abstrahlwinkel	
LED Typ	2835
LED Anzahl	384
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 348194

Deckenaufbauleuchte, Merope 800 mm, 60,0 W, 3000/4000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß + Neutralweiß



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	60,00
Durchmesser (mm)	780,00
Deckenabhängung (mm)	0,00
Gewicht	

Sockelmaß

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	0,00
Durchmesser (mm)	0,00

Artikel Nr.: 348194

Deckenaufbauleuchte, Merope 800 mm, 60,0 W, 3000/4000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß + Neutralweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-10°C - +45°C
Lagertemperatur	-10°C - +45°C
IP - Schutzart	IP20


Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch	60 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,7
Schaltzyklen	20000

EEL	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.

Article no.: 348194

Surface mounted ceiling lamp, Merope 800 mm, 60,0 W, 3000/4000 K, White, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, warm white + neutral white



Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum / acrylic
Colour	Traffic white RAL 9016
Optics	matt / satin
included in delivery	

Electrical Characteristics

Power	60,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	leading/trailing edge
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I


Light Technical Data

Bulb	Lichtquelle fest
Colour Designation	warm white + neutral white
Colour temperature	3000/4000 K
Luminous flux	4900 lm
Beam angle	
LED type	2835
LED quantity	384
Spectral power distribution	



Article no.: 348194

Surface mounted ceiling lamp, Merope 800 mm, 60,0 W, 3000/4000 K, White, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, warm white + neutral white



Light Direction

Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	60,00
Diameter (mm)	780,00
Suspensions from ceiling (mm)	0,00
Product Weight	

Base dimensions

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	0,00
Diameter (mm)	0,00

Article no.: 348194

Surface mounted ceiling lamp, Merope 800 mm, 60,0 W, 3000/4000 K, White, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, warm white + neutral white

Absolute maximum ratings

Working temperature	-10°C - +45°C
Storage temperature	-10°C - +45°C
IP - Code	IP20

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	F
Energy consumption	60 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,7
Number of switching cycles	20000

EEL This product contains a light source of energy efficiency class F

IP20 Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.