

Artikel Nr.: 565155

Deckeneinbauleuchte, LED Panel Square 8, Perlhellgrau RAL 9022, 18-19V DC, 7,00 W, Neutralweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Perlhellgrau RAL 9022
Optik	
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	7,00 W / 7,00 W
Eingangsspannung	18-19V DC
Eingangsstrom	350 mA
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	exkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	dimmbar über optionales Netzgerät
Anschlussmöglichkeit	AMP Stecker
Schutzklasse I, II, III	III

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	560 lm
Abstrahlwinkel	110°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	18
Strahlungsverteilung	578 nm



Artikel Nr.: 565155

Deckeneinbauleuchte, LED Panel Square 8, Perlhellgrau RAL 9022, 18-19V DC, 7,00 W, Neutralweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	110 mm
Breite	110 mm
Höhe	23,5 mm
Durchmesser	
Einbautiefe	20 mm
Gewicht	155 g

Ausschnittsmaß

Länge	90 mm
Breite	90 mm
Durchmesser	



Artikel Nr.: 565155

Deckeneinbauleuchte, LED Panel Square 8, Perlhellgrau RAL 9022, 18-19V DC, 7,00 W, Neutralweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	7 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

IP20

Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Leuchte der Schutzklasse III

Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 565155

Built in ceiling lamp, LED Panel Square 8, Pearl light grey RAL 9022, 18-19V DC, 7,00 W, neutral white

Technical Data**General Characteristics**

Material	aluminum die casting
Colour	Pearl light grey RAL 9022
Optics	
included in delivery	

**Electrical Characteristics**

Power / power consumption	7,00 W / 7,00 W
input voltage	18-19V DC
input current	350 mA
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	excl. LED-power supply unit
Electronically reversible	dimnable via optional power supply
Connection possibility	AMP plug
Protection class I, II, III	III

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	neutral white
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	560 lm
Beam angle	110°
LED type	SMD
LED quantity	18
Spectral power distribution	578 nm



Article no.: 565155

Built in ceiling lamp, LED Panel Square 8, Pearl light grey RAL 9022, 18-19V DC, 7,00 W, neutral white

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	110 mm
Width	110 mm
Height	23,5 mm
Diameter	
Mounting Depth	20 mm
Product Weight	155 g

Cut-out dimensions

Length	90 mm
Width	90 mm
Diameter	



Article no.: 565155

Built in ceiling lamp, LED Panel Square 8, Pearl light grey RAL 9022, 18-19V DC, 7,00 W, neutral white

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	A+
Energy consumption	7 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class III

Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person