

## Hauptmerkmale

- UWQHD-Auflösung 3440 x 1440 auf einem 21:9-Ultrabreitbildschirm
- Integrierte Dockingstation mit USB Typ-C und Ethernet
- Gebogenes 1500R-Panel
- AMD FreeSync™ Premium mit 120 Hz für eine flüssige, kontinuierliche Bilddarstellung
- Fortschrittliche Ergonomie mit Höhenverstellung und einem Neigungswinkel von -3,5°~23°

300 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

0,4ms MPRT

**REAKTIONSZEIT**

3.440 x 1.440

**AUFLÖSUNG**

SuperClear® VA

**PANEL**


2 x 2 Watt

**LAUTSPRECHER**

## Produktbeschreibung

Mit seinem gebogenen 34-Zoll-Bildschirm und der UWQHD-Auflösung (3440 x 1440) sorgt der ViewSonic VG3419C Monitor für ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit USB-C- und Ethernet-Konnektivität fungiert dieser gebogene Docking-Monitor als kompletter Hub für Lade-, Daten-, Netzwerk- und Peripheriegeräte, der das Kabelmanagement vereinfacht und das Durcheinander reduziert. Dank seiner ergonomischen Flexibilität können Sie den VG3419C neigen und in der Höhe verstellen, um einen reibungslosen Arbeitsablauf als professioneller Multitasker zu gewährleisten. Der VG3419C ist für Multitasking und Produktivität konzipiert und verfügt über eine integrierte KVM-Switch-Funktion zum Anschließen und Steuern mehrerer Systeme.

## Abmessungen und Anschlüsse



01. Menu Control Panel  
02. Power In  
03. HDMI  
04. Display Port

05. USB Type C  
06. Ethernet (RJ45)  
07. USB Type B Upstream  
08. USB Type A Downstream\*3

09. Audio Out  
10. Speakers  
11. VESA Compatible  
(Wall Mount 100 x 100 mm)

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG3419C (VS19725)
Bilddiagonale	86,36 cm / 34 Zoll / 21:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Entspiegelt, gehärtet (3H) 1500R Curved
Anzeigefläche (H/V)	797 x 334 mm
Native Auflösung	3440 x 1440 @ 120hz
Reaktionszeit	3,5 ms GtG 0,4 ms MPRT
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	3.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Pixelabstand	0,232 x 0,232 mm
Farben	16,7Mio.
Farbraumabdeckung	100% SRGB

## EINGÄNGE

HDMI	1x v2.0
DisplayPort	1x v1.4
USB-C	1x (DP Alt Mode, PD 65W)
USB-Hub	1 up, 3 down USB 3.2 (3 x 5V/900mA)
RJ45	1x
HDCP	1.4/2.2

## AUDIO

Lautsprecher	2x 2Watt
--------------	----------

## FEATURES

HDR10, KVM-Switch, FreeSync Premium, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Client Mount Möglichkeit am Standfuß

## ERGONOMIE

Neigen (°)	-3,5//+23
Drehen (°)	---
Rotieren (Pivot)	---
Höhenverstellbarkeit	0-150 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Joystick-Tasten: Auf, Rechts, Ab, Links, Mitte; Tastenkombination: Eingabeauswahl, Lauter, Leiser, Power Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü
OSD-Menü	

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern (IEC C14 / CEE22)
Normalbetrieb	56 Watt
Eco Modus	49 Watt
Eco Modus max.	42 Watt
Standby	0,3 Watt
Off	0,3 Watt
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch [KWh/1000h]	SDR: 32 / HDR: 57

## ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

## LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	Ca. 180cm
VG3419C	1x
Netzkabel	1x
HDMI Kabel	1x v2.0
USB-C Kabel	1x

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	809 x 443,8~593,8 x 269 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	809 x 366 x 107 mm
Abmessungen Karton	980 x 526 x 224 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	10,6 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6,8 Kg
Versandgewicht	13,5 Kg

## VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 1540g
Polyschaum x2 – EPS, 770g
Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 90g
PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 50g

## SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702423 4
Garantie	4 Jahre Vorab Austauschservice

Datenstand: 05.09.2023