

Artikel Nr.: 565252

Deckeneinbauleuchte, Ceti 15, Weiß-matt, 44-45V DC, 30,00 W, Warmweiß

Technische Daten



Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Weiß-matt
Optik	
im Lieferumfang	

Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	30,00 W / 30,80 W
Eingangsspannung	44-45V DC
Eingangsstrom	700 mA
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	exkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	dimmbar über optionales Netzgerät
Anschlussmöglichkeit	offene Kabel
Schutzklasse I, II, III	III

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	2400 lm
Abstrahlwinkel	45°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	15
Strahlungsverteilung	582 nm



Artikel Nr.: 565252

Deckeneinbauleuchte, Ceti 15, Weiß-matt, 44-45V DC, 30,00 W, Warmweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	376 mm
Breite	52 mm
Höhe	44 mm
Durchmesser	
Einbautiefe	50 mm
Gewicht	700 g

Ausschnittsmaß

Länge	369 mm
Breite	36 mm
Durchmesser	



Artikel Nr.: 565252

Deckeneinbauleuchte, Ceti 15, Weiß-matt, 44-45V DC, 30,00 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +40°C
IP - Schutzart	IP20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	31 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

IP20

Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Leuchte der Schutzklasse III

Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 565252

Built in ceiling lamp, Ceti 15, matt white, 44-45V DC, 30,00 W, warmwhite

Technical Data



General Characteristics

Material	aluminum die casting
Colour	matt white
Optics	
included in delivery	

Electrical Characteristics

Power / power consumption	30,00 W / 30,80 W
input voltage	44-45V DC
input current	700 mA
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	excl. LED-power supply unit
Electronically reversible	dimnable via optional power supply
Connection possibility	wire with open ends
Protection class I, II, III	III

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	2400 lm
Beam angle	45°
LED type	SMD
LED quantity	15
Spectral power distribution	582 nm



Article no.: 565252

Built in ceiling lamp, Ceti 15, matt white, 44-45V DC, 30,00 W, warmwhite

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	376 mm
Width	52 mm
Height	44 mm
Diameter	
Mounting Depth	50 mm
Product Weight	700 g

Cut-out dimensions

Length	369 mm
Width	36 mm
Diameter	



Article no.: 565252

Built in ceiling lamp, Ceti 15, matt white, 44-45V DC, 30,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +40°C
IP - Code	IP20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	A+
Energy consumption	31 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class III

Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person