

Artikel Nr.: 840256

Flexibler LED Stripe, 5050-60-24V-RGB-5m-Silikon, IP67

Technische Daten**Abmessungen und Gewicht**

Länge	5000,00
Breite	13,00
Höhe	6,00
Gewicht	461 g
Schnittmöglichkeit (je)	100 mm / 6 LED

**Elektrische Daten**

Leistung	12,50 W/m
Eingangsspannung	24V DC
Eingangsstrom	
Anschlussmöglichkeit	offene Kabel
Schutzklasse I, II, III	III

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe	RGB
Farbtemperatur	
Lichtstrom	530 lm/m
Abstrahlwinkel	120°
LED Typ	SMD 5050
LED Anzahl	300

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-15°C - +50°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP67
max. zu betreibende Gesamtlänge	5 m
Mindestbiegeradius	10 mm



Artikel Nr.: 840256

Flexibler LED Stripe, 5050-60-24V-RGB-5m-Silikon, IP67

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch (1m)	13 kWh/1000h


Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

Allgemeine Hinweise

Vor dem Hintergrund der technischen Umsetzbarkeit bitten wir zu beachten, dass die Lumenwerte, die ein Stripe auf einem Meter wiedergibt nicht auf dessen Gesamtlänge potenziert werden können. Ein Leistungsabfall ist technisch- und konstruktionsbedingt nicht ausschließbar.

Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Produkt-Hinweise und Montageanweisungen



IP67

Geschützt gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen.



Leuchte der Schutzklasse III

Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 840256

Flexible LED stripe, 5050-60-24V-RGB-5m-silicon, IP67

Technical Data

Dimensions & Weight

Length	5000,00
Width	13,00
Height	6,00
Product weight	461 g
Cutting possibility (each)	100 mm / 6 LED



Electrical Characteristics

Power	12,50 W/m
Input voltage	24V DC
Input current	
Connection possibility	wire with open ends
Protection class I, II, III	III

Light Technical Data

Colour Designation	RGB
Colour temperature	
Luminous Flux	530 lm/m
Beam angle	120°
LED type	SMD 5050
LED quantity	300

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-15°C - +50°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP67
max. total length to be operated	5 m
Minimum bending radius	10 mm



Article no.: 840256

Flexible LED stripe, 5050-60-24V-RGB-5m-silicon, IP67

General product data

Environmental Characteristics

Energy Label	
Energy consumption (1m)	13 kWh/1000h


Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux end of lifetime	0,70
Number of switching cycles	100000

General information

In view of the technical feasibility, we ask you to note that the lumen values that a stripe reproduces on one meter cannot be increased to the power of its total length. A decrease in performance cannot be ruled out due to technical and constructional reasons.

Please also note the enclosed product information and assembly instruction.



IP67 Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against temporary immersion.



Lightings of Protection Class III
Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.