

Artikel Nr.: 687034

Möbelaufbauleuchte, Fine I, Silbergrau RAL 7001, 12V DC, Warmweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium
Farbe	Silbergrau RAL 7001
Optik	matt
im Lieferumfang	1,5 m Anschlußkabel 2x Schrauben

Elektrische Daten

Leistung	3,00 W
Eingangsspannung	12V DC
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	exkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	dimmbar über optionales Netzgerät
Anschlussmöglichkeit	offene Kabel
Schutzklasse I, II, III	III


Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	Lichtquelle fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	210 lm
Abstrahlwinkel	115°
LED Typ	COB
LED Anzahl	1
Strahlungsverteilung	584 nm



Artikel Nr.: 687034

Möbelaufbauleuchte, Fine I, Silbergrau RAL 7001, 12V DC, Warmweiß



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	60,00
Breite (mm)	60,00
Höhe (mm)	5,00
Durchmesser (mm)	0,00
Deckenabhängung (mm)	0,00
Gewicht	55 g

Sockelmaß

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	0,00
Durchmesser (mm)	0,00

Artikel Nr.: 687034

Möbelaufbauleuchte, Fine I, Silbergrau RAL 7001, 12V DC, Warmweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-20°C - +80°C
IP - Schutzart	IP20


Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	3 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse III Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung beruht. In dieser Leuchte darf auch keine Spannung höher als Schutzkleinspannung erzeugt werden.

Article no.: 687034

Surface mounted furniture lamp, Fine I, Silver grey RAL 7001, 12V DC, warmwhite

**Technical Data****General Characteristics**

Material	aluminum
Colour	Silver grey RAL 7001
Optics	
included in delivery	1,5 m connecting cable 2x screws

Electrical Characteristics

Power	3,00 W
Input voltage	12V DC
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	excl. LED-power supply unit
Electronically reversible	dimnable via optional power supply
Connection possibility	wire with open ends
Protection class I, II, III	III


Light Technical Data

Bulb	Lichtquelle fest
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	2700 K
Luminous flux	210 lm
Beam angle	115°
LED type	COB
LED quantity	1
Spectral power distribution	584 nm



Article no.: 687034

Surface mounted furniture lamp, Fine I, Silver grey RAL 7001, 12V DC, warmwhite

**Light Direction**

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length (mm)	60,00
Width (mm)	60,00
Height (mm)	5,00
Diameter (mm)	0,00
Suspensions from ceiling (mm)	0,00
Product Weight	55 g

Base dimensions

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	0,00
Diameter (mm)	0,00

Article no.: 687034

Surface mounted furniture lamp, Fine I, Silver grey RAL 7001, 12V DC, warmwhite

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-20°C - +80°C
IP - Code	IP20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	G
Energy consumption	3 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

EEI This product contains a light source of energy efficiency class G

IP20 Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class III
Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
