

AOC Essential-line U34E2M/BK(U34E2M)

AOC Essential-line U34E2M/BK - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI,DisplayPort - mattschwarz



Der AOC U34E2M ist mit einem 34-Zoll-VA-Bildschirm mit Ultrawide QHD ausgestattet 21:9-Auflösung für ein unglaubliches Seherlebnis und mehr Bildschirmfläche,um Ihre Produktivität und Ihr Multitasking zu steigern. Dank der HDMI- und DP-Anschlüsse werden mehrere Eingänge unterstützt.

Verkaufsgründe

Wide QHD (WQHD)-Auflösung
VA-Panel
100 Hz Bildwiederholraten
Picture by Picture (PbP)
Flicker-Free Technologie
Low Blue Light
Rahmenloses Design
Adaptive Sync
Vesa Mount

Produktmerkmale

Wide QHD (WQHD)-Auflösung

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder,die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21:9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen,zudem bietet es mehr Platz,wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige,natürlich wirkende Bilder.

VA-Panel

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.

100 Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 100 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert,sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.

Picture by Picture (PbP)

"Picture by Picture" ist ein Merkmal,das Ihnen die gleichzeitige Nutzung mehrerer Quellen ermöglicht (z.B. von Ihrem Laptop und einem Desktop-PC),die auf demselben Bildschirm angezeigt werden. Die optimale Übersichtlichkeit sorgt für mehr Kontrolle und Effizienz,wenn Sie streamen,arbeiten oder spielen.

Flicker-Free Technologie

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung,das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert,daher können Sie lange,intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

Low Blue Light

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen,ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen,was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren,wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.

Adaptive Sync

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis,da Stottern,Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich,um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.

Vesa Mount

AOCs Ergo Base-Ständer bieten Vielseitigkeit,Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket. Aber möchten Sie weiterhin Ihre Wandhalterung oder Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen einsetzen? VESA-Halterungen sorgen für maximale Flexibilität. Auf dem Kopf stehend,im Schwenkmodus,übereinander:befestigen Sie Ihren Monitor dank VESA-Halterung wo auch immer Sie es wünschen an Halterungen und Ständern von Drittanbietern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Essential-line U34E2M/BK - LED-Monitor - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% NTSC (CIE 1976),121% sRGB (CIE 1931),89% DCI-P3 (CIE 1931),90% Adobe RGB (CIE 1931),91% DCI-P3 (CIE 1976),98% Adobe RGB (CIE 1976),85% NTSC (CIE 1931),115% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI,DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.75 cm x 25.38 cm x 47.5 cm
Gewicht	7.67 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109.7
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% NTSC (CIE 1976),121% sRGB (CIE 1931),89% DCI-P3 (CIE 1931),90% Adobe RGB (CIE 1931),91% DCI-P3 (CIE 1976),98% Adobe RGB (CIE 1976),85% NTSC (CIE 1931),115% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED

Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie,PBP,Adaptive-Sync-Technologie,Low Blue Light-Technologie,an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.75 cm x 25.38 cm x 47.5 cm - mit Fuß
Gewicht	7.67 kg

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 Audio Line-Out
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	3.5/21.5
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite:81.75 cm - Tiefe:25.38 cm - Höhe:47.5 cm - Gewicht:7.67 kg Ohne Fuß - Breite:81.75 cm - Tiefe:5.53 cm - Höhe:37.07 cm
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht
(Transport)

Transportbreite	94 cm
Transporttiefe	17.4 cm
Transporthöhe	50.6 cm
Transportgewicht	10.7 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Was befindet sich im Paket

AOC Essential-line U34E2M/BK
HDMI-Kabel - 1.8 m

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung