

Artikel Nr.: 730447

Bodeneinbauleuchte, Fornac, Silber, 24V DC, 2,70 W, Warmweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Optik	
im Lieferumfang	Einbaugehäuse 1,0 m Anschlußkabel mit männlich Weipu stecker

Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	2,70 W / 2,70 W
Eingangsspannung	24V DC
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	
Anschlussmöglichkeit	Weipu männlich
Schutzklasse I, II, III	III


Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	110 lm
Abstrahlwinkel	45°/35°
LED Typ	High Power
LED Anzahl	1
Strahlungsverteilung	584 nm



Artikel Nr.: 730447

Bodeneinbauleuchte, Fornac, Silber, 24V DC, 2,70 W, Warmweiß



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	asymmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	
Breite	
Höhe	80 mm
Durchmesser	55 mm
Einbautiefe	97,25 mm
Gewicht	400 g

Ausschnittsmaß

Länge	
Breite	
Durchmesser	48 mm

Einbautopf

Material	PVC
Länge	
Breite	
Höhe	92,75 mm
Durchmesser	48 mm

Artikel Nr.: 730447

Bodeneinbauleuchte, Fornac, Silber, 24V DC, 2,70 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
Vorgesehene Anwendung	begehbar - 5 kN
IP - Schutzart	IP67

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	3 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000



Maximale Oberflächentemperatur 65°C

IP67

Geschützt gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen.



Leuchte der Schutzklasse III
Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 730447

Built in ground lamp, Fornac, silver, 24V DC, 2,70 W, warmwhite



Technical Data

General Characteristics

Material	stainless steel
Colour	silver
Optics	
included in delivery	installation housing 1,0 m connection cable with male weipu plug

Electrical Characteristics

Power / power consumption	2,70 W / 2,70 W
Input voltage	24V DC
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	
Connection possibility	Weipu Male
Protection class I, II, III	III


Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	110 lm
Beam angle	45°/35°
LED type	High Power
LED quantity	1
Spectral power distribution	584 nm



Article no.: 730447

Built in ground lamp, Fornac, silver, 24V DC, 2,70 W, warmwhite

**Light Direction**

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	asymmetrisch

Dimensions & Weight

Length	
Width	
Height	80 mm
Diameter	55 mm
Mounting Depth	97,25 mm
Product Weight	400 g

Cut-out dimensions

Length	
Width	
Diameter	48 mm

Mounting Bowl

Material	pvc
Length	
Width	
Height	92,75 mm
Diameter	48 mm

Article no.: 730447

Built in ground lamp, Fornac, silver, 24V DC, 2,70 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
foreseen application	walkable - 5 kN
IP - Code	IP67

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	3 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	25000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000



Maximum surface temperature 65°C

IP67

Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against temporary immersion.



Lightings of Protection Class III
Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person