

Artikel Nr.: 731068

Wandaufbauleuchte, Robi flex, Dunkelgrau, 110-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, Warmweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Dunkelgrau
Optik	lackiert
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	10,00 W / 10,30 W
Eingangsspannung	110-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	700 lm
Abstrahlwinkel	110°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	48
Strahlungsverteilung	582 nm



Artikel Nr.: 731068

Wandaufbauleuchte, Robi flex, Dunkelgrau, 110-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, Warmweiß



Lichtrichtung



Dreh- und Schwenkbereich	schwenkbar
Neigungswinkel	90 °
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	120 mm
Breite	45mm
Höhe	125mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	588 g

Sockelmaß

Länge	78 mm
Breite	45 mm
Höhe	
Durchmesser	





Artikel Nr.: 731068

Wandaufbauleuchte, Robi flex, Dunkelgrau, 110-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, Warmweiß



Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP 54

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	11 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	12500

IP 54 Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 731068

Surface mounted wall lamp, Robi flex, dark gray, 110-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, warmwhite


Technical Data
General Characteristics

Material	aluminum die casting
Colour	dark gray
Optics	lacquered
included in delivery	

Electrical Characteristics

Power / power consumption	10,00 W / 10,30 W
Input voltage	110-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	700 lm
Beam angle	110°
LED type	SMD
LED quantity	48
Spectral power distribution	582 nm



Article no.: 731068

Surface mounted wall lamp, Robi flex, dark gray, 110-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, warmwhite



Light Direction



Rotating and tilting range	swivel
Angle of inclination	90 °
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	120 mm
Width	45mm
Height	125mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	588 g

Base dimensions

Length	78 mm
Width	45 mm
Height	
Diameter	





Article no.: 731068

Surface mounted wall lamp, Robi flex, dark gray, 110-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, warmwhite



Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP 54

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	11 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	25000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	12500

IP 54	Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person