



## 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei den Produkten handelt es sich um eine robuste Steckdosenbox und eine 4-fach Steckdosenleiste. Sie können zusammen oder als eigenständige Produkte verwendet werden.

Diese Produkte sind zur Verwendung in Außenbereichen geeignet. Informationen dazu finden Sie in folgendem Abschnitt: [Schutzart](#) ▶ 1].

### Hinweise:

Steckdosenleiste:

**Im Lieferumfang sind Warnaufkleber in verschiedenen Sprachen enthalten. Kleben Sie den in Ihrer Sprache verfassten Warnaufkleber über oder neben den Aufkleber, der bereits am Produkt angebracht ist.**

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

## 2 Schutzart

### 2.1 Steckdosenbox

Dieses Produkt entspricht der Schutzart IP54 und ist für die Verwendung in Außenbereichen geeignet. Es ist staubdicht und gegen leichtes Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt.

- Um einen wirksamen IP54-Schutz zu gewährleisten, muss der beiliegende Stecker der Steckdosenleiste an eine Steckdose mit Schutzart IP54 oder höher angeschlossen werden.
- Verwenden Sie die Kabelschutzbox niemals, wenn eine Dichtung beschädigt ist oder fehlt.
- Bohren Sie niemals Löcher in das Gehäuse. Dadurch wird die Schutzart beeinträchtigt und die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit erhöht.
- Der Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ist nur gewährleistet, wenn die Kabelschutzbox ordnungsgemäß geschlossen ist.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen sich Wasser ansammeln kann.

### 2.2 Steckdosenleiste

Dieses Produkt entspricht der Schutzart IP44 und ist für die Verwendung in Außenbereichen geeignet. Es ist gegen feste Gegenstände  $\geq 1$  mm widerstandsfähig und gegen leichtes Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt.

- Bei Verwendung als eigenständiges Produkt gilt die Schutzart nur, wenn:
  - Die Steckdosenabdeckungen sind geschlossen oder es sind Stecker mit Schutzart IP44 an die Steckdose(n) angeschlossen.
  - Der Stecker ist an eine Steckdose der Schutzart IP44 oder höher angeschlossen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen sich Wasser ansammeln kann.

## 3 Lieferumfang

- Steckdosenbox
- Steckdosenleiste
- Warnaufkleber
- Bedienungsanleitung

## 4 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen unter [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

## 5 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.



Überhitzungs- und Brandgefahr! Decken Sie das Produkt nicht ab.



Tauchen Sie die Kabelschutzbox nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!



Befolgen Sie diese Anleitungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## 6 Sicherheitshinweise



**Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**

### 6.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

### 6.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

### 6.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

### 6.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

### 6.5 Steckdosenbox

#### Wichtig:

- Während der Verwendung nicht abdecken.
- Dieses Produkt sollte nur für vorübergehende elektrische Anschlüsse verwendet werden.
- Extreme Temperaturen (z. B. Hitze) können die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen. Informationen dazu finden Sie in folgendem Abschnitt: [Technische Daten](#) ▶ 3].

### 6.6 Steckdosenleiste

#### 6.6.1 Netzkabel



Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Der Netzstecker darf niemals mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Netzsteckdose zu trennen. Ziehen Sie ihn stets mit den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt wird.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte.

- Nehmen Sie auch keine Änderungen daran vor. Wenn Sie dies nicht beachten, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- Sollte das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, berühren Sie es nicht.
  - Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose.
  - Nehmen Sie das Produkt unter keinen Umständen mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

### 6.6.2 Buchsen

- Das Produkt ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Nur wenn beide Kontakte eines Netzsteckers in beide Öffnungen gleichzeitig eingeführt werden, gibt die integrierte Mechanik die Öffnung der Steckdose frei.

### 6.6.3 Produkt

- Während der Verwendung nicht abdecken.
- Nicht hintereinander stecken!
- Nur bei Trennung von der Netzstromversorgung spannungsfrei.
- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.

### 6.6.4 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.


## 7 Steckdosenbox

### Wichtig:

Das Produkt ist für Kabel geeignet, die den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- $\varnothing 9,5 - 12,4$  mm Durchmesser (nominaler Leiterquerschnitt:  $1,0 \text{ mm}^2 - 2,5 \text{ mm}^2$ ).
- $\varnothing 7,5 - 10,5$  mm Durchmesser (nominaler Leiterquerschnitt:  $0,75 \text{ mm}^2 - 1,5 \text{ mm}^2$ ).



### 7.1 Öffnen der Box






### 7.2 Entfernen der Kabelklemmen

### Wichtig:

Beachten Sie den unterstützten Kabelgrößenbereich für jeden Anschluss.




### 7.3 Verlegen der Klemmen und Wiederanbringen der Klemmen




### 7.4 Befestigen der Steckdosenleiste

Befestigen Sie die Steckdosenleiste mit Kabelbindern der Breite 5 - 7,5 mm an den Durchführungen am Sockel.



### 7.5 Wandmontageoption

Montieren Sie das Produkt über die integrierten Montagelöcher an einer Wand.



## 8 Reinigung

### Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie die beiliegende Steckdosenleiste von der Stromversorgung.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem faserfreien Tuch. Befeuchten Sie es, falls notwendig.

## 9 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

## 10 Technische Daten

### 10.1 Steckdosenbox

Kabeleingänge/-ausgänge.....	2 x $\varnothing 9,5$ mm - 12,4 mm (nominaler Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> )
	3 x $\varnothing 7,5$ mm - 10,5 mm (nominaler Leiterquerschnitt: 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> )
Material.....	Polypropylen (PP)
Schutzart .....	IP54
Betriebs-/Lagerbedingungen .....	-15 bis +60 °C
Produktabmessungen (B x H x T) ..	390 x 138 x 228 mm
Produktgewicht.....	960 g

### 10.2 Steckdosenleiste

Eingangsspannung/-strom.....	250 V/AC, 16 A
Leistung.....	max. 3680 W
Steckdosen.....	4
Kabellänge.....	5 m
Kabeltyp.....	H05RR-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Material.....	Polypropylen (PP)
Schutzart .....	IP44
Betriebs-/Lagerbedingungen .....	-10 bis +40 °C
Produktabmessungen (L x B x H)...	325 x 68 x 49 mm
Produktgewicht.....	987 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2799084\_V1\_0523\_dh\_mh\_de 9007200100668811-1 I2/O1 en



## 1 Intended use

The products are a rugged socket box and 4-way socket strip. They can be used together or as standalone products.

These products are suitable for outdoor use. See section: [Ingress protection](#) [▶ 4].

### Notes:

Socket strip:

**Warning labels are included in the package. Stick a label in your language over or next to the language label on the product.**

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

## 2 Ingress protection

### 2.1 Socket box

This product has an ingress protection rating of IP54 and is suitable for outdoor use. It is dust resistant and protected against light splashes of water from all directions.

- For effective IP54 protection, the enclosed power strip plug must be connected to an outlet rated IP54 or higher.
- Never use the cable protection box if a seal is damaged or missing.
- Never drill holes in the casing. This will affect ingress protection and increase the risk of moisture ingress.
- Ingress protection is only guaranteed when the cable protection box is properly closed.
- Do not use the product in areas where water accumulates.

### 2.2 Socket strip

This product has an ingress protection rating of IP44 and is suitable for outdoor use. It is resistant against solid objects  $\geq 1$  mm in size and protected against light splashes of water from all directions.

- If used as a standalone product, the rating is only effective if:
  - The socket covers are closed or IP44 rated plugs are connected to the socket(s).
  - The plug is connected to a power outlet rated IP44 or higher.
- Do not use the product in areas where water accumulates.

## 3 Delivery contents

- Socket box
- Socket strip
- Warning labels
- Operating instructions

## 4 Latest product information

Download the latest product information at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

## 5 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.



Risk of overheating and fire! Do not cover the product.



Do not immerse the cable protection box in water or other liquids!



For safe and proper use, follow these instructions. Keep them for future reference.

## 6 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

### 6.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

### 6.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

### 6.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.

### 6.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

### 6.5 Socket box

#### Important:

- Do not cover when in use.
- This product should only be used for temporary electrical connections.
- Extreme temperatures (e.g. heat) can affect the service life of the product. See section: [Technical data](#) [▶ 6].

### 6.6 Socket strip

#### 6.6.1 Mains cable



Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!

- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time.
- Disconnect the mains plug from the mains socket in thunderstorms for reasons of safety.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold.
- Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Do not touch the mains cable if it is damaged.
  - First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket.
  - Never use the product if the mains cable is damaged.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

#### 6.6.2 Sockets

- The product is equipped with an enhanced protection against accidental contact. An integrated mechanism will release the holes of the receptacle only, if the two prongs of a power plug are inserted into the two holes at once.

### 6.6.3 Product

- Do not cover when in use.
- Do not connect the product in series!
- De-energised only when unplugged.
- Take special caution when children are around. Children cannot recognize the danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a life-threatening electric shock!
- Protect the product from high humidity and moisture.

### 6.6.4 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.


## 7 Socket box

### Important:

The product is suitable for cables that meet the following specifications:

- $\varnothing 9.5 - 12.4$  mm diameter (nominal conductor cross-section:  $1.0 \text{ mm}^2 - 2.5 \text{ mm}^2$ ).
- $\varnothing 7.5 - 10.5$  mm diameter (nominal conductor cross-section:  $0.75 \text{ mm}^2 - 1.5 \text{ mm}^2$ ).


### 7.1 Open the box




### 7.2 Remove the cable clamps

### Important:

Observe the supported cable size range for each port.




### 7.3 Lay the cables and reassemble the clamps




### 7.4 Secure the power strip

Secure the power strip to the bushings on the base using cable ties widths (5 - 7.5 mm).



### 7.5 Wall mounting option

Mount the product to a wall via the integrated mounting holes.



## 8 Cleaning

### Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the enclosed power strip from the power supply.
2. Clean the product with fibre-free cloth. Moisten if needed.

## 9 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

## 10 Technical data

### 10.1 Socket box

Cable Inlets / outlets .....	2x $\varnothing$ 9.5 mm - 12.4 mm (nominal conductor cross-section: 1.0 - 2.5mm <sup>2</sup> ) 3x $\varnothing$ 7.5 mm - 10.5 mm (nominal conductor cross-section: 0.75- 1.5mm <sup>2</sup> )
Material .....	Polypropylene (PP)
Ingress protection .....	IP54
Operating / storage conditions.....	-15 to +60 °C
Product dimensions (W x H x D) ....	390 x 138 x 228 mm
Product weight.....	960 g

### 10.2 Socket strip

Input .....	250 V/AC, 16 A
Power .....	max. 3680 W
Power sockets .....	4
Cable length .....	5 m
Cable type .....	H05RR-F 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
Material .....	Polypropylene (PP)
Ingress protection .....	IP44
Operating / storage conditions.....	-10 to +40 °C
Product dimensions (L x W x H) .....	325 x 68 x 49 mm
Product weight.....	987 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2799084\_V1\_0523\_dh\_mh\_en 900720010068811-2 I2/O1 en



Dompel het de kabelbeschermingsdoos niet in water of andere vloeistoffen!



Volg deze instructies voor veilig en correct gebruik. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

## 6 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

### 6.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

### 6.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

### 6.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.

### 6.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

### 6.5 Stopcontactdoos

#### Belangrijk:

- Niet bedekken wanneer in gebruik.
- Dit product dient alleen te worden gebruikt voor tijdelijke elektrische aansluitingen.
- Extreme temperaturen (zoals hitte) kunnen de levensduur van het product inkorten. Zie paragraaf: [Technische gegevens](#) [ 9].

### 6.6 Contactdoosstrip

#### 6.6.1 Stroomkabel



Modificeer of repareer geen onderdelen van de voeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!

- Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.
- U mag nooit met natte handen de stekker in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker altijd aan de daarvoor bestemde grepen uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Haal de stekker bij onweer om veiligheidsredenen uit het stopcontact.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast.
- Vermijd overmatige thermische belasting op het netsnoer door te grote hitte of koude.
- Verander het netsnoer niet. Anders kan het netsnoer worden beschadigd. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.
- Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont.
  - Onderbreek eerst de spanning van het betreffende stopcontact (bijvoorbeeld d.m.v. de zekeringsautomaat) en trek dan voorzichtig de stekker uit het stopcontact.
  - Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden afgekneld, geknikt of beschadigd door scherpe randen.

## 1 Beoogd gebruik

Deze producten zijn een robuuste stopcontactdoos en een 4-weg contactdoosstrip. Ze kunnen samen worden gebruikt of als afzonderlijke producten.

Deze producten zijn geschikt voor gebruik buitenshuis. Zie paragraaf: [Beschermingsgraad](#) [ 7].

#### Opmerkingen:

Contactdoosstrip:

Waarschuwinglabels zijn inbegrepen in de verpakking. Plak een label in uw taal over of naast het taallabel op het product.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

## 2 Beschermingsgraad

### 2.1 Stopcontactdoos

Dit product heeft een beschermingsklasse van IP54 tegen het binnendringen van stof en water en is geschikt voor gebruik buitenshuis. Het is stofbestendig en beschermd tegen lichte waterspatters vanuit alle richtingen.

- Voor een effectieve IP54-bescherming moet de meegeleverde stekker van de strip worden aangesloten op een stopcontact van klasse IP54 of hoger.
- Gebruik de kabelbeschermingsdoos nooit met een beschadigde of ontbrekende verzegeling.
- Boor nooit gaten in de behuizing. Dit zal de bescherming tegen binnendringen aantasten en het risico op het binnendringen van vocht verhogen.
- Bescherming tegen binnendringen is alleen gegarandeerd als de kabelbeschermingsdoos goed is gesloten.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar zich water ophoopt.

### 2.2 Contactdoosstrip

Dit product heeft een beschermingsklasse van IP44 tegen het binnendringen van stof en water en is geschikt voor gebruik buitenshuis. Het is bestand tegen vaste voorwerpen van  $\geq 1$  mm groot en beschermd tegen lichte waterspatters vanuit alle richtingen.

- Wanneer gebruikt als een afzonderlijk product, is de beschermingsklasse alleen effectief als:
  - De contactdeksels zijn gesloten of er zijn IP44-geclassificeerde stekkers aangesloten op de contacten.
  - De stekker is aangesloten op een stopcontact met beschermingsklasse IP44 of hoger.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar zich water ophoopt.

## 3 Leveringsomvang

- Stopcontactdoos
- Contactdoosstrip
- Waarschuwinglabels
- Gebruiksaanwijzing

## 4 Meest recente productinformatie

Download de laatste productinformatie op [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

## 5 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.



Risico op oververhitting en brand! Dek het product nooit af.

- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

### 6.6.2 Contacten

- Het product is uitgerust met verbeterde aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.

### 6.6.3 Product

- Niet bedekken wanneer in gebruik.
- Sluit het product nooit aan in serie!
- Alleen stroomloos wanneer losgekoppeld.
- Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.

### 6.6.4 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.


## 7 Stopcontactdoos

### Belangrijk:

Het product is geschikt voor kabels die voldoen aan de volgende specificaties:

- $\varnothing 9,5 - 12,4$  mm diameter (nominale dwarsdoorsnede van geleider:  $1,0 \text{ mm}^2 - 2,5 \text{ mm}^2$ ).
- $\varnothing 7,5 - 10,5$  mm diameter (nominale dwarsdoorsnede van geleider:  $0,75 \text{ mm}^2 - 1,5 \text{ mm}^2$ ).



### 7.1 Open de doos






### 7.2 Verwijder de kabelklemmen

### Belangrijk:

Let op het bereik van de ondersteunde kabelafmetingen voor elke poort.




### 7.3 Arrangeer de kabels en monteer de klemmen weer




### 7.4 Zet de contactdoosstrip vast

Bevestig de contactdoosstrip aan de bussen op de basis met behulp van kabelbinders met een breedte van 5 - 7,5 mm.



### 7.5 Optionele wandmontage

Monteer het product aan een wand via de geïntegreerde montagegaten.





## 8 Reiniging

### Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel de meegeleverde contactdoosstrip los van de stroomvoorziening.
2. Reinig het product met een pluisvrije doek. Eventueel bevochtigen.

## 9 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

## 10 Technische gegevens

### 10.1 Stopcontactdoos

Kabelingangen/-uitgangen.....	2x ø9,5 mm - 12,4 mm (nominale dwarsdoorsnede van geleider: 1,0 - 2,5mm <sup>2</sup> ) 3x ø7,5 mm - 10,5 mm (nominale dwarsdoorsnede van geleider: 0,75-1,5mm <sup>2</sup> )
Materiaal.....	Polypropyleen (PP)
Beschermingsgraad.....	IP54
Bedrijfs-/opslagomstandigheden ....	-15 tot +60 °C
Productafmetingen (B x H x D).....	390 x 138 x 228 mm
Productgewicht.....	960 g

### 10.2 Contactdoosstrip

Ingang.....	250 V/AC, 16 A
Vermogen.....	max. 3680 W
Elektrische aansluitingen.....	4
Kabellengte.....	5 m
Kabeltype.....	H05RR-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Materiaal.....	Polypropyleen (PP)
Beschermingsgraad.....	IP44
Bedrijfs-/opslagomstandigheden ....	-10 tot +40 °C
Productafmetingen (L x B x H) .....	325 x 68 x 49 mm
Productgewicht.....	987 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2799084\_V1\_0523\_dh\_mh\_nl 9007200100668811-3 I2/O1 en



## 1 Uso previsto

I prodotti consistono in una robusta scatola per prese e in una presina multipla a 4 vie. Esse possono essere utilizzate insieme o come prodotti autonomi.

Questi prodotti sono per l'uso in ambienti esterni. Fare riferimento alla sezione: [Protezione dagli ingressi](#) [▶ 10].

### Note:

Presina multipla:

**Le etichette di avvertenza sono incluse nella confezione. Applicare l'etichetta scritta nella propria lingua sopra o accanto all'etichetta linguistica sul prodotto.**

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 2 Protezione dagli ingressi

### 2.1 Scatola per prese

Questo prodotto garantisce un grado di protezione dagli ingressi IP54 ed è adatto per l'uso esterno. È resistente alla polvere e protetto da leggeri schizzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

- Per una protezione IP54 efficace, la spina della presina multipla deve essere collegata a una presa di corrente con grado di protezione IP54 o superiore.
- Non utilizzare mai la scatola di protezione dei cavi in caso di guarnizione danneggiata o mancante.
- Non praticare mai dei fori nell'involucro. Ciò compromette la protezione dagli ingressi e aumenta il rischio di infiltrazioni di umidità.
- La protezione dagli ingressi è garantita solo se la scatola di protezione dei cavi viene chiusa correttamente.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove si accumula acqua.

### 2.2 Presina multipla

Questo prodotto garantisce un grado di protezione dagli ingressi IP44 ed è adatto per l'uso esterno. È resistente agli oggetti solidi di dimensioni  $\geq 1$  mm e protetto da leggeri schizzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

- Se utilizzato come prodotto autonomo, la classificazione è efficace solo se:
  - I coperchi delle prese sono chiusi o le spine con grado di protezione IP44 sono collegate alle prese.
  - La spina è collegata ad una presa di corrente con un grado di protezione IP44 o superiore.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove si accumula acqua.

## 3 Contenuto della confezione

- Scatola per prese
- Presina multipla
- Etichette di avvertenza
- Istruzioni per l'uso

## 4 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

## 5 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Pericolo di surriscaldamento e incendio! Evitare di coprire il prodotto.



Non immergere la scatola di protezione dei cavi in acqua o in altri liquidi!



Per un uso sicuro e corretto, seguire queste istruzioni. Conservarle per riferimenti futuri.

## 6 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 6.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 6.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 6.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

### 6.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

### 6.5 Scatola per prese

#### Importante:

- Non coprire quando è in uso.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo per collegamenti elettrici temporanei.
- Le temperature estreme (ad es. il calore) possono compromettere la vita utile del prodotto. Fare riferimento alla sezione: [Dati tecnici](#) [▶ 12].

### 6.6 Presina multipla

#### 6.6.1 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
  - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
  - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

### 6.6.2 Prese

- Il prodotto è dotato di una protezione avanzata contro i contatti accidentali. Solo se entrambi i contatti di una spina sono inseriti contemporaneamente nelle aperture di alimentazione, un meccanismo integrato apre i fori della presa.

### 6.6.3 Prodotto

- Non coprire quando è in uso.
- Evitare il collegamento del prodotto in serie!
- Scollegare il prodotto solo quando è spento.
- Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Poiché non sono in grado di valutare da soli i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale!
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

### 6.6.4 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.


## 7 Scatola per prese

### Importante:

Il prodotto è adatto per cavi che soddisfano le seguenti specifiche:

- $\varnothing 9,5 - 12,4$  mm di diametro (sezione trasversale nominale del conduttore): 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>).
- $\varnothing 7,5 - 10,5$  mm di diametro (sezione trasversale nominale del conduttore): 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>).



### 7.1 Aprire la scatola






### 7.2 Rimuovere i morsetti dei cavi

### Importante:

Osservare le dimensioni dei cavi supportate per ciascuna porta.




### 7.3 Predisporre i cavi e riassemblare i morsetti




### 7.4 Fissare la presa multipla

Fissare la presa multipla alle bocche della base utilizzando fascette di larghezza (5 - 7,5 mm).



### 7.5 Possibilità di montaggio a parete

Montare il prodotto a parete tramite i fori di montaggio integrati.



## 8 Pulizia

### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare la presa multipla in dotazione dalla rete elettrica.
2. Pulire il prodotto con un panno senza fibre. Inumidire se necessario.

## 9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 10 Dati tecnici

### 10.1 Scatola per prese

Ingressi/uscite per cavi.....	2x $\varnothing$ 9,5 mm - 12,4 mm (sezione trasversale nominale del conduttore): 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
	3x $\varnothing$ 7,5 mm - 10,5 mm (sezione trasversale nominale del conduttore): 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>

Materiale..... Polipropilene (PP)

Protezione dagli ingressi ..... IP54

Condizioni di esercizio/di stoccaggio ..... da -15 a +60 °C

Dimensioni prodotto (L x A x P)..... 390 x 138 x 228 mm

Peso del prodotto ..... 960 g

### 10.2 Presa multipla

Ingresso..... 250 V/CA, 16 A

Alimentazione..... max. 3680 W

Prese di alimentazione ..... 4

Lunghezza cavo ..... 5 m

Tipo di cavo ..... H05RR-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

Materiale..... Polipropilene (PP)

Protezione dagli ingressi ..... IP44

Condizioni di esercizio/di stoccaggio ..... da -10 a +40 °C

Dimensioni del prodotto (L x P x A) 325 x 68 x 49 mm

Peso del prodotto ..... 987 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2799084\_V1\_0523\_dh\_mh\_it 9007200100668811-4 I2/O1 en