


baseus



User Manual |
Mode d'emploi | Manual del usuario |
Manual do usuário | Bedienungsanleitung | Manuale d'uso |
Podręcznik użytkownika | Руководство пользователя |
Посібник користувача | 사용자 설명서 | 取扱説明書 |
Gebruikershandleiding | Kullanıcı Kılavuzu | 使用説明書 | 使用说明书 |
دليل المستخدم

Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank 30000mAh 30W

Baseus Star-Lord, batterie externe à charge rapide et affichage numérique 30 000 mAh, 30 W

Banco de alimentación con carga rápida y pantalla digital Baseus Star-Lord de 30 000 mAh, 30 W

Carregador Rápido Power Bank Baseus Star-Lord com Display Digital de 30.000mAh 30W

Baseus Star-Lord Schnelllade-Powerbank mit Digital-Display 30.000 mAh 30 W

Power Bank per ricarica rapida da 30000mAh a 30W con display digitale Baseus Star-Lord

Powerbank do szybkiego ładowania z wyświetlaczem cyfrowym Baseus Star-Lord 30 000 mAh 30 W

Портативное зарядное устройство быстрой зарядки с цифровым дисплеем Baseus Star-Lord 30000 мАч 30 Вт

Зовнішній акумулятор швидкого заряджання з цифровим дисплеєм Baseus Star-Lord 30000 мАч/30 Вт

Baseus Star-Lord 디지털 디스플레이 고속 충전 보조 배터리 30,000mAh 30W

Baseus Star-Lord デジタルディスプレイ・ファーストチャージ・パワーバンク30000mAh 30W

Baseus Star-Lord snellader met digitaal display 30000mAh 30W

Baseus Star-Lord Dijital Ekranlı Hızlı Şarj Cihazı 30000mAh 30W

倍思 星爵電量顯示快充移動電源30000mAh 30W

倍思 星爵数显快充移动电源30000mAh 30W

بنك طاقة سريع Baseus Star-Lord من 30000 بشاشة رقمية بقدرة 30\ ساعة واط

Before using the product, thoroughly read this manual. Keep the manual for future reference. Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant l'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y consérvelo para futuras consultas.

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

Przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik użytkownika i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его на случай необходимости.

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

사용 전 이 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 향후 참조할 수 있도록 보관하십시오.

使用前にこの取扱説明書をお読みになり、参照できるように保管してください。

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van het product aandachtig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Lütfen kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride okuyabilmek için kılavuzu saklayın.

使用產品前，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管本使用說明書

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

1. Warnings

Improper use of the product may lead to battery malfunction or severe overheating, and may even cause fire or explosion. To avoid any damage to you and your property, please follow the instructions below when you use and store the product.

1. This is NOT a toy! Please place this product in areas that are not easily accessible by children. Do not allow children to operate this product, or accidents may occur.
2. Please charge this product with a charger approved by the local safety standards in case of danger or damage.
3. DO NOT apply pressure, and avoid collisions. The battery and circuit may be damaged if this product falls from a great height, experiences intense shocks, or is immersed in liquid; if so, please avoid using this product.
4. If this product suffers from deformation, leakage, or radical decline in performance, please stop using this product.
5. Please DO NOT charge any device or recharge this product in places that may affect its heat dissipation, such as pants pockets, enclosed bags, beds, or couches. And ensure this product is not under any cover when operating. When charging other devices for prolonged periods, DO NOT stack any device on top of this product, or it might affect its heat dissipation.
6. This product CAN NOT be disassembled, applied pressure, pierced, short-circuited, immersed in liquid, disposed of in a fire, or exposed to a high temperature or heat source with a temperature greater than 140°F (60°C).
7. DO NOT place this product in areas with extremely high temperatures. Such as under direct sunlight or in a vehicle with a very high interior temperature.
8. This product contains lithium batteries, DO NOT disassemble it! Or danger or battery damage may occur.

2. Attention

1. Please fully charge this device before using it for the first time.
2. The power banks have conversion efficiency, so the battery capacity of power bank is not equal to the rechargeable capacity.
3. Please choose an appropriate charger for recharging this product and suitable cables when charging other devices.
4. Please ensure some supervision is in progress when recharging this product, DO NOT charge this product without any care.
5. Please remove the cable when done recharging this product or finished charging for any other device to preserve the product integrity.
6. If the indication does not light up after pressing the power button, please recharge this product.
7. Please preserve this product with a battery percentage between 25%-50% for long-term storage. Place this product in a cool and dry environment. To slow down battery aging, avoid storing this product in an empty or full charge for long-term storage.
8. Please do not dismantle the product by yourself. Improper use or placement may compromise the service life or damage the product, to which our company will not bear any legal responsibilities nor offer any guarantee. Please understand.

3. Specifications

Name: Power Bank

Model No.: PPXJ3030

Battery: Polymer lithium battery

Capacity: 30000mAh/ 111Wh

Energy Conversion Rate: $\geq 75\%$

Micro Input: 5V-2A

Type-C Input: 5V-3A; 9V-3A; 12V-2.5A; 15V-2A; 20V-1.5A

Type-C Output: 5V-3A; 9V-3A; 12V-2.5A; 15V-2A; 20V-1.5A

USB1/USB2 Output: 5V-3A; 9V-2A; 12V-1.5A; 10V-2.25A (SCP)

Total output: 5V-3A

Product size: 154.8×69.4×41.5mm

Product weight: About 658.8g

4. Content


Power bank ×1

Charging cable ×1

User manual ×1

Warranty card ×1

5. Product Schematic Design



6. Description

This product is a portable digital display fast charging power bank with a maximum output power of 30W and supports a variety of fast charging protocols. It can charge three devices at the same time. The product is equipped with a digital display, and supports Type-C dual-way fast charging. It supports PD 30W output, fast charging for iPhone 14 / 13, and has multiple built-in safety protection circuits for over-current, over-voltage, over-temperature and short circuit and more.

7. Operating Environment


Operating temperature: non-tropical area, 0°C to 35 °C

Storage temperatures: 0 °C to 40 °C

8. Icon Description

The 5-year icon refers to the "valid period for environment-friendly use", not the product quality assurance period. All electronic products contain toxic and harmful substances such as lead, mercury and cadmium. The overdue use of these products may lead to leakage or mutation of these toxic and harmful substances, causing environment pollution or serious damage to people and property. The term of "environment-friendly use period" means that all electronic products shall be used within this validity period. We won't be held liable for safety issues caused by using of the product beyond its safe service life.

9. Statement on Toxic and Hazardous Substances in Electronic Information Products

Part Description	Toxic or hazardous substances and elements 					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr VI)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
Electrode	○	○	○	○	○	○
Battery	X	○	○	○	○	○
Casing	○	○	○	○	○	○

This form is compiled in accordance with SJ/T 11364.

O: It indicates that the content of the toxic and harmful substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T 26572 standard.

X: The content of toxic and harmful substances in at least one homogeneous material of this part exceeds the limit stipulated in GB/T 26572 standard.

7. Condição de Funcionamento

Temperatura de funcionamento: área não tropical, 0 °C a 35 °C

Temperatura de armazenamento: 0 °C a 40 °C

8. Descrição do ícone

o ícone de 5 anos refere-se ao "período de utilização efectivo da protecção ambiental", não ao período de garantia da qualidade do produto. Todos os produtos electrónicos contêm substâncias tóxicas e nocivas, como chumbo, mercúrio, cádmio, etc., uma vez vencidas, as substâncias tóxicas e nocivas podem vazarem ou sofrer mutações, causando poluição ao meio ambiente ou danos sérios a pessoas e propriedades. "Tempo de serviço de protecção ambiental" significa que todos os produtos electrónicos deverão ser utilizados dentro do prazo de validade. Não nos responsabilizamos pela qualidade dos produtos pelos problemas de risco à segurança que ocorrem após o tempo de serviço seguro.

DE

1. Sicherheitshinweise

Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu einer Fehlfunktion der Batterie oder zu starker Überhitzung führen und kann sogar Brände und Explosionen verursachen. Folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen bei der Verwendung und Lagerung des Geräts, um Verletzungen und Schäden an Ihrem Eigentum zu vermeiden.

1. Dies ist KEIN Spielzeug! Bitte bewahren Sie dieses Produkt an einem Ort auf, der für Kinder nicht leicht zugänglich ist. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu nutzen, da dies zu Unfällen führen kann.
2. Bitte laden Sie dieses Produkt mit einem Ladegerät auf, das den örtlichen Sicherheitsnormen entspricht, um Gefahren oder Schäden zu vermeiden.
3. Üben Sie KEINEN Druck auf das Gerät aus, und vermeiden Sie Schläge und Herabfallen. Der Akku und die Schaltungen können beschädigt werden, wenn das Produkt aus großer Höhe fällt, starken Erschütterungen ausgesetzt wird oder in Flüssigkeit getaucht wird. Verwenden Sie das Produkt nach einem solchen Vorfall nicht mehr.
4. Wenn dieses Produkt verformt ist, undicht wird oder seine Leistung stark nachlässt, verwenden Sie es bitte nicht mehr.
5. Bitte laden Sie das Gerät NICHT an Orten auf, die die Wärmeableitung beeinträchtigen könnten, z. B. in Hosentaschen, geschlossenen Taschen, Betten oder Sofas. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Betriebs nicht abgedeckt ist. Wenn andere Geräte über einen längeren Zeitraum aufgeladen werden, stapeln Sie KEINE Geräte auf diesem Produkt, da dies die Wärmeableitung beeinträchtigen könnte.
6. Dieses Produkt darf NICHT zerlegt, unter Druck gesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, in Flüssigkeit getaucht, ins Feuer geworfen oder einer hohen Temperatur oder Wärmequelle mit einer Temperatur von mehr als 60 °C ausgesetzt werden.
7. Nutzen und lagern Sie dieses Produkt NICHT in Bereichen mit extrem hohen Temperaturen: Beispielsweise unter direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug mit sehr hoher Innentemperatur.
8. Dieses Produkt enthält Lithium-Akkus, zerlegen Sie es NICHT! Sonst besteht die Gefahr, dass die Akkus beschädigt werden.

2. Hinweis

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Aufgrund der Umwandlungseffizienz ist die Batteriekapazität des Batteriepakets nicht gleichbedeutend mit der wiederaufladbaren Kapazität.
3. Bitte wählen Sie ein geeignetes Ladegerät zum Aufladen dieses Produkts sowie geeignete Kabel zum Aufladen anderer Geräte.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Gerät beim Aufladen beaufsichtigt wird. Laden Sie dieses Produkt NICHT mit unbeaufsichtigt auf.
5. Bitte entfernen Sie das Kabel, wenn Sie dieses Produkt oder ein anderes Gerät aufgeladen haben, um die Unversehrtheit des Produkts zu gewährleisten.
6. Wenn die LED-Anzeige nach dem Drücken der Einschalttaste nicht aufleuchtet, laden Sie das Produkt bitte auf.
7. Bitte bewahren Sie dieses Produkt für eine langfristige Lagerung mit einem Akkuladestand zwischen 25–50 % auf. Lagern Sie dieses Produkt in einer kühlen und trockenen Umgebung. Um die Alterung des Akkus zu verlangsamen, sollte dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in leerem oder voll geladenem Zustand gelagert werden.
8. Bitte demontieren Sie das Produkt nicht selbst. Die unsachgemäße Verwendung oder Platzierung kann die Lebensdauer beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen, wofür unser Unternehmen weder eine rechtliche Verantwortung noch eine Garantie übernehmen kann. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

3. Technische Daten

Name: Stromspeicher

Modellnr.: PPXJ3030

Akku: Polymer-Lithium-Akku

Kapazität: 30000 mAh / 111 Wh

Energieumwandlungsrate: $\geq 75\%$

Micro-USB-Eingang: 5 V–2 A

USB-C-Eingang: 5 V–3 A; 9 V–3 A; 12 V–2,5 A; 15 V–2 A; 20 V–1,5 A

USB-C-Ausgang: 5 V–3 A; 9 V–3 A; 12 V–2,5 A; 15 V–2 A; 20 V–1,5 A

USB-A1/USB-A2-Ausgang: 5 V–3 A; 9 V–2 A; 12 V–1,5 A; 10 V–2,25 A (SCP)

Gesamt-Ausgang: 5 V–3 A

Produktabmessungen: 154,8×69,4×41,5 mm

Produktgewicht: ca. 658,8 g

4. Verpackungsinhalt


Powerbank × 1 Stk.

Ladekabel × 1 Stk.

Benutzerhandbuch × 1 Stk.

Garantiekarte × 1 Stk.

5. Produktübersicht



6. Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine tragbare Schnelllade-Powerbank mit einer maximalen Ausgangsleistung von 30 W und unterstützt eine Vielzahl von Schnellladeprotokollen. Sie kann bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Das Produkt verfügt über ein Digital-Display und unterstützt 2-Wege-Laden über USB-C. Außerdem bietet es 30 W PD-Schnellladung, Schnellladung für iPhone 14/13 und über mehrere integrierte Sicherheitsschaltungen für Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz und mehr.

7. Betriebsumgebung

Arbeitstemperatur: nicht-tropisches Gebiet, 0 °C bis 35 °C

Lagertemperatur: 0 °C to 40 °C

8. Symbolbeschreibung

Das 5-Jahres-Symbol bezieht sich auf den "Gültigkeitszeitraum zur umweltfreundlichen Nutzung", nicht auf den Zeitraum der Produktqualitätssicherung. Alle elektronischen Produkte enthalten giftige und schädliche Substanzen wie Blei, Quecksilber und Kadmium. Die übermäßige Verwendung dieser Produkte kann zum Austreten oder zur Veränderung dieser giftigen und schädlichen Stoffe führen, was Umweltverschmutzung oder schwere Schäden für Mensch und Eigentum zur Folge haben kann. Der Begriff "umweltfreundliche Nutzungsdauer" bedeutet, dass alle elektronischen Produkte innerhalb dieses Zeitraums verwendet werden müssen. Wir haften nicht für Sicherheitsprobleme, die durch Verwendung des Produkts über die sichere Nutzungsdauer hinaus verursacht werden.



FR

**Cet appareil
et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

警告 请遵守安全说明否则会导致
起火、触电、损坏或其他伤害

Warning Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other injuries.



PAP

Raccolta carta



Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.
Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Executive Standard: GB/T 35590
Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com
Official After-sales E-mail Address: care@baseus.com
PB4287Z-P0A0
1100004067
Designed by Baseus
Made in China