



Mercedes Benz ACROS kamion




AMEWI TRADE GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borcheln Nemčija

PODATKI O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI

Delovna frekvenca: 2410 - 2473 MHz

Največja moč radijske frekvence / Največja največja moč: 0 dB m

DALJINSKO UPRAVLJANJE




NAMESTITEV BATERIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1. Z izvijačem sprostite vijak pokrova baterije in odstranite pokrov baterije. (Slika 1)
2. V škatlico za baterije vstavite štiri 1,5-voltne baterije "AA" (baterije je treba kupiti ločeno) v pravo polariteto na dnu daljinskega upravljalnika. (Slika .2)
3. namestite pokrov baterije in zategnite vijak. (Slika .3)


(Slika 1)



(Pic .2)




(Pic .3)



POZOR: Baterije morajo biti pravilno vstavljene.

INŠTALACIJA

Vijak vijačite v vijačni vmesnik daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki, način namestitve je enak na obeh straneh.




INŠTALACIJA BATERIJ

Zaklep pokrova baterije


1. Z izvijačem sprostite vijak na pokrovu baterije, zavrtite zaponko in odstranite pokrov baterije. (Slika 1)

(Slika 1)




2. Li-ionski akumulator povežite z napajalnimi vrati tovarnjaka in ga vstavite v škatlo za akumulatorje. (Slika 2)

(Slika 2)



3. namestite pokrov baterije, privijte vijak in zavrtite zaponko nazaj (slika 3).


(Slika 3)



POLNJENJE BATERIJ

NAČINI POLNJENJA

Priključite belo vtičnico litij-ionske baterije na polnilno vtičnico USB, kot je prikazano na sliki, in se prepričajte, da je vtičnica tesno povezana. pravilno vstavite vtič USB za polnjenje v napajalnik in izvedite polnjenje.



PARAMETRI BATERIJE/USB

Specifikacije baterije: 18650
7.4V 1200mAh Li-ion

Inteligentni uravnovešeni polnilnik USB z zaščito pred prekomernim polnjenjem

Input: 5V 2A

Izhod: 7.4V - 1000mA

STANJE INDIKATORSKE LUČI V ČASU POLNJENJA:

Neizpraznjeno stanje: rdeča lučka vedno sveti
Napolnjeno stanje: Rdeča lučka vedno sveti + zelena lučka utripa
Stanje polnega polnjenja: zelena lučka vedno sveti
Čas polnjenja: 2-4 ure
Ko je baterija napolnjena, odklopite kabel USB polnilnika.

OPOZORILA ZA LI-ION tehnologijo baterij

1. Baterijo je treba polniti z namenskim polnilnim kablom USB.
2. Polnilni kabel USB mora biti priključen na 5V napajalnik USB.
3. Ker se lahko poškodovana litijeva baterija spontano vžge, je ne polnite.
4. Baterijo je treba polniti po predpisani metodi. Če se litijeva baterija uporablja nepravilno, obstaja velika nevarnost samovžiga.

Navodila za varno uporabo za litij-ionske baterije

- Če litijevo baterijo uporabljate nepravilno, lahko pride do nevarnosti samovžiga.
- Naše podjetje ne bo odgovorno za izgube, ki jih povzroči nepravilna uporaba litijevih baterij.
- Ker lahko pride do eksplozije ali požara, je za polnjenje litijeve baterije strogo prepovedano uporabljati polnilnik, ki ni originalen polnilni kabel. Strogo je prepovedano razstavljati, udarjati, žgati, obračati pozitivni in negativni pol baterije. Izogibajte se kovinskim predmetom in Pozitivni in negativni pol baterije sta v stiku. Strogo je prepovedano prebadati baterijo z ostrimi predmeti, da bi se izognili nevarnosti požara baterije.
- Baterijo polnite v vidnem območju. Nikoli se ne približujte bateriji, ki se polni.
- Da bi preprečili poškodbe, baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Poškodovane litijeve baterije ne polnite. To lahko povzroči razširitev baterije, deformacijo, eksplozijo ali požar.
- Da bi zaščitili okolje, je treba poškodovane baterije ustrezno odstraniti v skladu z regionalnimi ali nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki. obravnavati.



FREKVENČNO SEZNANJANJE IN VKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Izdelek je daljinsko voden s frekvenco 2,4 GHz. Za prvo delovanje mora uporabnik najprej namestiti baterijo na karoserijo vozila in daljinski upravljalnik, nato pa poskrbeti za vklop, vklopiti napajanje, da se frekvenca samodejno poveže. Ko indikatorska lučka daljinskega upravljalnika preneha utripati, bo vozilo izdalo zvok "tik", tj,



Če se vozilo ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko uporabnik izklopi napajanje daljinskega upravljalnika in vozila, ponovno vklopi napajanje daljinskega upravljalnika in vozila, da se ponovno uskladi (isti koraki kot zgoraj).


KONTROLA LUČI IN ZVOKOV



FINA NASTAVITEV PREDNIH KOLES





Če se vozilo ne more premikati v ravni črti, lahko to popravite z natančnim nastavljanjem prednjih koles.




Popravek odstopanja v desno



odstopanje v desno




Rahel zasuk v levo.





odstopanje v levo









Rahel zasuk v desno.









UPRAVLJANJE S ČELJUSTMI - NAKLADALKO



NAVODILA ZA UPORABO GRAPPLERSKE ROKE



UPRAVLJANJE KAMIONA



Izjava o skladnosti

Ta izdelek je bil izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi. Izdelek ustreza zahtevam obstoječih evropskih in nacionalnih smernic. Izjava o skladnosti je bila potrjena. Družba AMEWI Trade e.K. izjavlja, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam in preostalem predpisom smernice 2014/53/EU (RED). Izjave in dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu, kjer jih lahko zahtevate in uporabite.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> Za

dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na:
Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchten ali prek spletne strani amewi.com



Varnostna opozorila in opozorila o nevarnosti



Opozorilo! Za poškodbe, ki so nastale zaradi neupoštevanja priročnika, garancija poteče!
Ne odgovarjamo za sekundarne okvare, materialno ali osebno škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih obvestil.
Opozorilo! Zaradi varnosti in registracije (CE) je prepovedano osebno spreminjati izdelek. Na spletni strani . ne razstavljajte izdelka.
Opozorilo! Majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodbe zaradi majhnih delov.
Opozorilo!



Izdelek ne sme biti vlažen ali moker. Izdelek se lahko uporablja le na ravnih in čistih površinah. Tudi padec z majhne višine lahko povzroči poškodbe izdelka.

Obvestilo o bateriji in odstranitvi baterije



Opozorilo! Baterija ne sodi v otroške roke. Baterijo mora zamenjati odrasla oseba. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij z nepolnilnimi baterijami. Nikoli ne mešajte popolnoma napolnjenih baterij s skoraj praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Pokvarjene baterije spadajo med posebne odpadke. Nikoli ne p u š č a j t e polne baterije brez nadzora. Za vprašanja o času polnjenja preberite priročnik ali vprašajte proizvajalca.


Odstranjevanje



Družba AMEWI je registrirana v skladu z uredbo WEEE Reg. št. DE93834722 pri fundaciji EAR in ustrezno reciklira vse rabljene elektronske dele. Električnih in elektronskih izdelkov ni dovoljeno odlagati v gospodinjske odpadke. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakoni. Po zakonu ste kot kupec odgovorni za vračilo vseh uporabljenih baterij, odlaganje v gospodinjske odpadke je prepovedano!
Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simboli, ki opozarjajo na prepoved odlaganja v gospodinjske odpadke.
Dodatni zapisi za kritično težko kovino so: Cd = kadmij, Hg = srebro, Pb = svinec (oznaka Labe! je na baterijah, na primer pod spodnjim levim simbolom za smeti).



Na podlagi oznake RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile v času proizvodnje upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v zbiralnik rabljenih baterij. (Večina supermarketov jih ima)
Ni jih dovoljeno odlagati v lokalne gospodinjske odpadke.



Družba AMEWI Trade e.K. je vključena v dvojni sistem za boks nad podjetjem Firma Landbell AG. Uporabljene škatle All se zbirajo pri partnerskih podjetjih (izvajalci odstranjevanja odpadkov) pri zasebnih strankah (lokalna gospodinjstva), sortirajo in ustrezno uporabijo. Sodelovanje v dvojnem sistemu pomaga prihraniti emisije CO².