

ESGE-Zauberstab® cordless PRO



- **Bewährte Performance** kombiniert mit maximaler **Bewegungsfreiheit**
 - Leistungsstarker, **entnehmbarer Li-Ion Akku**
 - **Inklusive Ersatz-Akku**
 - Praktische Ladestandanzeige
 - Sleep-Funktion: Nach 60 Sekunden ohne Benutzung schaltet sich das Gerät automatisch ab
 - Längere Antriebswelle, nicht nur für Profis geeignet
 - **Für bis zu 30 Liter Flüssigkeit** (bei ca. 45 cm Gefäßdurchmesser)
 - **Mit Boosterfunktion** für noch mehr Umdrehungen
 - Kurzbetriebszeit: 5 Minuten
 - Aufsteckzentrierung - erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
 - Kompatibel mit allen ESGE-Zubehörteilen
 - 5 Jahre Garantie (ausgenommen Akku)
- Leistung: 200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
 - Stufe 1: 8.000 U/min, Stufe 2: 14.000 U/min
 - Booster: 15.500 U/min
 - Ladespannung/-strom: 12 V DC/1,85 A
 - Akku: Li-Ion-Akku 2.500 mAh 10.8 V
 - Maße Gerät (BxTxH): ca. 6,5 x 8,5 x 41 cm
 - Maße Ladestation (BxTxH): ca. 7,2 x 8,3 x 25,5 cm
 - Kabellänge Ladestation: ca. 135 cm
 - Farbe: Weiß
 - Gewicht Gerät: ca. 0,7 kg
 - Gewicht Ladestation: ca. 0,42 kg
 - Material: Kunststoff/Metall
 - Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Ladestation, **inklusive 2 Akkus**



Bestell-Nr.: 95307

EAN: 40 11689 953071

UVP: 499,99 €

VE: 4
PE: 80

VE-EAN: 40 11689 943072

VE = Verpackungseinheit | PE = Paletteneinheit

UVP = Die Preise gelten pro Stück inkl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.) | ECK = Die Preise gelten pro Stück zzgl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.)
 Geräte, die mit SELECT gekennzeichnet sind, sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.

© UNOLD AG

Logistikangaben

Zolltarif Nummer	85094000	
Steckerart	Eurostecker CEE 7/16	
Kabellänge Ladestation	135	cm
Kabelfarbe	Schwarz	
Schutzklasse	2- Schutzisolation	
Raumgröße		m ²
Schutzart		
Akkuladezeit	max. 60 Minuten, Laufzeit ca. 20 Min.	Minuten
Aufheizzeit		Minuten
Lautstärke		
Stromverbrauch in Watt		Watt
Gehäusetemperatur		°C
Kühlmittel		
Backformmaße (LxB/TxH)		cm
Waffelgröße		cm
Papierfiltergröße		
Kaffeetemperatur		°C
Gerätemaße (LxB/Tx H)	Ca. 6,5 x 8,5 x 41	cm
Gerätgewicht	ca. 0,7	kg
Material	Kunststoff/Edelstahl	
Bedienungsanleitung	D/GB	
Verkaufsverp. (LxB/TxH)	ca. 29,6 x 9,2 x 46	cm
Verkaufsverpackung	ca. 2,2	kg
Verpackungssprachen	D/GB	
Verkaufsverpackung Art	Kartonage	
Verkaufsverpackung-Kunststoff	0,002	kg
Verkaufsverpackung-Papier	0,714	kg
Verkaufsverpackung Verbund	0,0005	kg
VE-Einheit (LxB/TxH)	47 x 37,5 x 31	cm
VE-Einheit netto	ca. 5,7	kg
VE-brutto	ca. 12,7	kg
Palette Stück	80	Stück
Palette Verkaufseinheit (VE)	20	VE
Palette Lagen	5	Stück
Palette Lage Stück	16	Stück
Palette Lage Verkaufs. (VE)	4	VE
Palette Gewicht kg	ca. 290 kg	kg
Palettenmaße cm	ca. 80 x 120 x 170	cm
Container 20'		Stück
Container 40'		Stück
Container 40'HC		Stück
GS		
RoHS		
CE		
VDE		
WEEE		
Pah		
LFBG		