

Hauptmerkmale

- Schnelles IPS-Display mit HDR10
- AMD FreeSync™ Premium für flüssiges Gameplay
- VESA AdaptiveSync für ein ungetrübtes Spielerlebnis
- VESA ClearMR für eine klare Darstellung der Action
- Schnelle 0,5 ms MPRT für gestochen scharfe Bilder
- 165Hz Bildwiederholfrequenz für flüssiges Gameplay



SuperClear® IPS
PANEL



250 cd/m²
HELLIGKEIT



0,5 ms GtG
REAKTIONZEIT



1.920 x 1.080
AUFLÖSUNG




2 x 2Watt
LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Egal, wie oft Sie spielen oder wann Sie spielen, mit dem Omni VX2428 gewinnen Sie immer. Dank der Dreifachzertifizierung von AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync und VESA clearMR können Sie verzerrungsfreies Gaming und verbesserte Darstellung genießen. Ein schnelles IPS-Panel sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine hervorragende Farbwiedergabe, während die hohe Bildwiederholfrequenz des VX2428 von 165 Hz für eine flüssige Darstellung und minimale Verzögerung bei der Eingabe sorgt. Sie denken vielleicht, dass es nicht besser geht, aber es geht. Sie werden nicht nur Ihre Arbeit erledigen - sei es bei anstrengenden Spielen, bei der Video- und Fotobearbeitung oder bei Büroaufgaben - sondern auch auf einem eleganten, schön gestalteten Monitor arbeiten.

Anschlussbelegung



01) VESA 100x100mm
02) Lautsprecher

03) Bedintasten
04) DC-In

05) 2x HDMI
06) Audio-Out

07) DisplayPort

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX2428 (VS19276)
Bilddiagonale	60 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Entspiegelung	25% Haze
Härtegrad	3H
Anzeigefläche (H/V)	527 x 297 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 165Hz
Reaktionszeit	0,5ms MPRT
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio:1
Pixelabstand (H/V)	0,275 mm x 0,275 mm
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7Mio.

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v1.4
DisplayPort / Version	1x v1.4
HDCP	1.4

AUDIO

Lautsprecher	2x 2Watt
Audio out (3,5 mm)	1x

FEATURES

FreeSync Premium, HDR10, Game Modus, ECO Modus, ViewModi; Blaulichtfilter, Flimmerfrei, 3 Seiten rahmenloses Design

ERGONOMIE

Neigen	-5°/+20°
Drehen	---
Rotieren (Pivot)	---
Höhenverstellbarkeit	---
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	5
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 12V, 2,5A
Verbrauch typisch	24Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	20Watt
Verbrauch ECO (min.)	17Watt
Verbrauch Standby	≤0,5Watt
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3Watt
Energieeffizienzklasse	SDR: E HDR: G
Energieverbrauch [KWh/1000h]	SDR 18KW HDR 26KW

ZERTIFIZIERUNGEN

CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet

LIEFERUMFANG

VX2428 x1, AC-DC Netzteil x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort-Kabel (v1.2; Stecker-Stecker) x1, Schnellstartanleitung x1
Kabellänge aller Kabel Ca. 150cm

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	542 x 413 x 183 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	542 x 323 x 44 mm
Abmessungen Karton	605 x 400 x 120 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	3,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	2,8 Kg
Versandgewicht	4,4 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit doppelter Wand, 610g
Kunststoffgriff x1 -- PE-LD, 10g
Polyschaum x2 -- EPS, 256g
Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 30g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 12g

SONSTIGES

Umgebungstemperatur Betrieb	0°C ~ 40°C
Umgebungstemperatur Versand / Lager	-20°C ~ 60°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% ~ 90% nichtkondensierend
Luftfeuchtigkeit Versand / Lager	5% ~ 90% nichtkondensierend
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690701926 1
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return

Datenstand: 05.05.2023