

Anbausteckdose gerade TN - Flansch 75x75 Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13032
EAN	4024941130325
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT TN gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 AS 042
Versorgungs-Nr.	5935-12-308-1885
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	97mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	112mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,242 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941130325
Länge	112 mm
Breite	94 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	0,243 kg
Volumen	1.021,216 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941821179
Länge	122 mm
Breite	222 mm
Höhe	538 mm
Gewicht	2,758 kg
Volumen	14.332,32 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	57,0	69,0	69,0	69,0
k	77,0	83,0	93,0	98,0	98,0	107,0
l ø	45,0	75,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	4,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0