

... made by RIDI ...



Strom	0,56
Schutzart:	IP 20
EEK	D

Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.
Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Lichtfarbe 830

Abdeckung matt

Elektrische Ausführungen:


- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.
- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Montage: Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Nennlebensdauer:

Umgebungstemperatur -20°C bis +25°C.
LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden, in Leuchten mit Gehäuse aus Metall.
LED-Komponenten: L80B50 > 40.000 Stunden, in geschlossenen Leuchten aus Kunststoff.
L80B50 > 50.000 Stunden: Tc = 75°C
L80B50 > 40.000 Stunden: Tc = 80°C

Technische Daten / Abmessungen



Maße [mm]	
L	D
549	20


Produktbild



Lichttechnische Daten

Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Effizienz [lm/W]	Energieverbrauch [kWh/1000h]
1970	13	151	14

Phi_u [%]	Phi_o [%]	LITG/DIN	UTE
95.93	4.07	A 41	0.96D 0.04T



Schnellrechentabelle (Reflexionsgrade: 70/50/20)									
E	Lph1	Raumgröße in m²							
in	in								
lx	m	20	30	40	50	70	80	90	100
300	1,65	7	10	12	14	19	21	23	25
	2,15	8	11	13	16	20	23	25	27
	2,65	9	12	14	17	22	25	27	29
500	1,65	11	16	19	24	31	35	38	42
	2,15	13	17	21	26	34	38	42	45
	2,65	15	20	23	28	36	41	45	48
Wartungsfaktor:		0.67							

Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	25.5	27.0	25.7	27.1	27.2	25.1	26.5	25.2	26.6	26.7
	3H	26.7	28.1	26.9	28.2	28.4	26.1	27.5	26.3	27.6	27.8
	4H	27.2	28.4	27.4	28.6	28.8	26.5	27.8	26.7	28.0	28.1
	6H	27.6	28.8	27.8	29.0	29.2	26.8	27.9	27.0	28.1	28.3
	8H	27.7	28.9	28.0	29.1	29.3	26.8	28.0	27.1	28.2	28.4
	12H	27.9	29.0	28.2	29.2	29.4	26.9	28.0	27.1	28.2	28.4
4H	2H	26.0	27.3	26.2	27.4	27.6	25.6	26.9	25.9	27.1	27.3
	3H	27.4	28.5	27.7	28.7	29.0	26.9	28.0	27.2	28.2	28.5
	4H	28.0	29.0	28.3	29.3	29.5	27.4	28.4	27.7	28.7	29.0
	6H	28.5	29.4	28.8	29.7	30.0	27.8	28.7	28.1	29.0	29.3
	8H	28.7	29.6	29.1	29.9	30.2	27.9	28.8	28.3	29.1	29.4
	12H	28.9	29.7	29.3	30.1	30.4	28.0	28.7	28.3	29.1	29.4
8H	4H	28.2	29.1	28.6	29.4	29.7	27.7	28.6	28.1	28.9	29.2
	6H	28.9	29.6	29.3	30.0	30.4	28.3	29.0	28.7	29.3	29.7
	8H	29.2	29.9	29.6	30.3	30.7	28.5	29.1	28.9	29.5	29.9
	12H	29.5	30.1	30.0	30.5	31.0	28.6	29.2	29.1	29.6	30.1
12H	4H	28.2	29.0	28.6	29.3	29.7	27.7	28.5	28.1	28.8	29.2
	6H	28.9	29.6	29.4	30.0	30.4	28.3	29.0	28.8	29.4	29.8
	8H	29.3	29.9	29.8	30.3	30.8	28.6	29.2	29.1	29.6	30.1
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1970 lm											