

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

CE

IP65

IK 13

SELV

Spannung,

~220-240V,0/50-60HZ

Schutzart:

IP 65

Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Abdeckung satiniert, aus Polycarbonat mit breitstrahlendem, asymmetrischem Prismenprofil, vandalensicher.
Schlagfestigkeit IK13.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: LED-Einbauleuchte für Deckeneinbau. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, Farbe weiß (RAL9016), pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium-Druckguss.
LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Leuchte geeignet zur Durchgangsverdrahtung.Schutzart IP65, Schutzklasse II.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Einbaumontage kundenseitig. Beigelegte Schutzartbedingte Dichtung.

Hinweis „ballwurfsicher“:

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die normgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1330
B	224
H	79
A1	1200
A2	163,5
K	30
BE*	210
LE*	1320
K1	630
Gewicht [kg]	
	10,3




* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	21
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	13
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)		min. -20	max. +25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	4350
Leuchtenleistung [W]	35
Leuchteneffizienz [lm/W]	124
Farbortoleranz (Initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke												
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	21.5	22.8	21.8	23.1	23.3	20.3	21.6	20.5	21.8	22.0	
	3H	22.8	24.1	23.1	24.3	24.5	21.3	22.6	21.6	22.8	23.0	
	4H	23.3	24.5	23.7	24.7	25.0	21.7	22.8	22.0	23.1	23.4	
	6H	23.7	24.7	24.0	25.0	25.3	21.9	23.0	22.3	23.3	23.5	
	8H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	
	12H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5	
4H	2H	21.9	23.1	22.3	23.3	23.6	21.0	22.1	21.3	22.4	22.7	
	3H	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1	22.3	23.2	22.6	23.5	23.8	
	4H	24.1	25.0	24.5	25.3	25.7	22.7	23.6	23.1	23.9	24.3	
	6H	24.5	25.3	25.0	25.7	26.1	23.0	23.8	23.4	24.2	24.5	
	8H	24.7	25.4	25.1	25.8	26.2	23.1	23.8	23.5	24.2	24.6	
	12H	24.7	25.4	25.2	25.8	26.2	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6	
8H	4H	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5	
	6H	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	23.4	24.0	23.9	24.4	24.9	
	8H	25.0	25.5	25.5	26.0	26.4	23.6	24.1	24.0	24.5	25.0	
	12H	25.1	25.6	25.6	26.0	26.5	23.6	24.1	24.1	24.5	25.0	
12H	4H	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	
	6H	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9	
	8H	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	23.6	24.1	24.1	24.5	25.0	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							4350 lm					